

樹脂チューブ

ビニールチューブホース

品番	内径×外径(φmm)	定尺(最大長さ)(m)	価格(税抜)	照会No.
6-610-01	2×4	200	¥24	216450
6-610-02	3×5		¥30	216450
6-610-03	3×6		¥54	216450
6-610-04	4×6	200	¥38	216450
6-610-05	4×7	100	¥66	216450
6-610-06	4×8		¥96	216450
6-610-07	5×7		¥46	216450
6-610-08	5×8	200	¥70	216450
6-610-09	5×9	100	¥110	216450
6-610-10	6×8	200	¥54	216450
6-610-11	6×9		¥84	216450
6-610-12	6×10		¥120	216450
6-610-13	6×12	100	¥220	216450
6-610-14	7×9	200	¥62	216450
6-610-15	7×10	100	¥90	216450
6-610-16	7×11		¥130	216450
6-610-17	8×10		¥68	216450
6-610-18	8×11	100	¥110	216450
6-610-19	8×12		¥150	216450
6-610-23	9×12		¥110	216450
6-610-24	9×13	100	¥160	216450
6-610-25	9×15		¥400	216450
6-610-26	10×12		¥80	216450
6-610-27	10×13	200	¥130	216450



品番	内径×外径(φmm)	定尺(最大長さ)(m)	価格(税抜)	照会No.
6-610-28	10×14	50	¥180	216450
6-610-33	12×16		¥200	216450
6-610-37	14×17	100	¥190	216450
6-610-45	18×21		¥220	216450
6-610-50	22×26	50	¥350	216450
6-610-57	30×36		¥800	216450

※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。

■仕様 ●材質:軟質PVC

サンテックブレードホース

品番	型番	最高使用圧力(MPa)	定尺(最大長さ)(m)	価格(税抜)	照会No.
3-5094-01	6×11	1.1	100	¥160	216450
3-5094-02	8×13.5			¥220	216450
3-5094-03	9×15			¥280	216450
3-5094-04	10×16			¥330	216450
3-5094-05	12×18	1.0	50	¥350	216450
3-5094-06	15×22	0.8		¥460	216450
3-5094-07	19×26	0.7		¥570	216450
3-5094-08	25×33	0.6		¥790	216450
3-5094-09	32×41	0.5	40	¥1,280	216450
3-5094-10	38×48	0.4		¥1,960	216450
3-5094-11	50×62	0.3		¥2,590	216450

※1mあたりの価格です。
※最高使用圧力(MPa)/at20℃

■仕様 ●材質:軟質PVC ●使用温度範囲:-5~60℃



- 工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
- 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。



- 潤滑油の配管に適しています。



サンプリングホース

品番	型番	内径×外径(φmm)	定尺(最大長さ)(m)	価格(税抜)	照会No.
3-7644-01	SP-6	6×11	100	¥270	216460
3-7644-02	SP-8	8×13.5		¥380	216460
3-7644-03	SP-9	9×15		¥480	216460
3-7644-04	SP-12	12×18	50	¥560	216460
3-7644-05	SP-15	15×22		¥680	216460
3-7644-06	SP-19	19×26		¥810	216460
3-7644-07	SP-25	25×33	40	¥1,100	216460
3-7644-08	SP-32	32×41		¥1,700	216460
3-7644-09	SP-38	38×48		¥2,100	216460
3-7644-10	SP-50	50×62	20	¥3,900	216460
3-7644-11	SP-63	63×80		¥7,800	216460
3-7644-12	SP-75	75×92		¥9,500	216460

※販売は1m単位です。価格は1mあたりの価格です。
※燃料油には使用できません。

■仕様 ●材質:軟質PVC ●使用温度範囲:-5~60℃

耐油サンブレイホース

品番	型番	内径×外径(φmm)	定尺(最大長さ)(m)	価格(税抜)	照会No.
3-7645-01	TB-6	6×10.5	100	¥190	216460
3-7645-02	TB-8	8×13		¥260	216460
3-7645-03	TB-9.5	9.5×15		¥360	216460
3-7645-04	TB-12	12×17	50	¥390	216460
3-7645-05	TB-15	15×21		¥560	216460
3-7645-06	TB-19	19×25		¥700	216460
3-7645-07	TB-25	25×32	40	¥1,070	216460
3-7645-08	TB-32	32×39.5		¥1,410	216460
3-7645-09	TB-38	38×46.5		¥1,850	216460
3-7645-10	TB-50	50×60		¥3,050	216460

※販売は1m単位です。価格は1mあたりの価格です。
※燃料油には使用できません。

■仕様 ●材質:PVC ●使用温度範囲:-5~60℃ ●使用流体:水、油

07 実験器具・材料・備品

- 1 研究・実験用機器
- 2 計測・測定・検査
- 3 実験設備・保管
- 4 ライフサイエンス・分析
- 5 試薬 **NEW**
- 6 容器・コンテナ
- 8 洗浄・滅菌・清掃
- 9 安全保護用品
- 10 クリーン環境関連機器
- 11 開発・試作支援
- 12 レンタル
- 13 さくいん
- 中分類
- A ガラス機器・器具類
- B ガラス・樹脂量器類
- C 試験管・ロート
- D 栓・キャップ・スポイト・ピペット
- E 金属・樹脂・磁気実験用品
- F 配管部品(チューブ・コネクター類)
- G 研究用素材・材料
- H 化学製品(オイル・グリース・接着剤等)
- I テープ・紙製品
- J タイマー・電気器具・部品・工具
- K 文具・教材・ラボ環境用品
- L 家電・厨房・季節用品
- 小分類
- フッ素樹脂製チューブ
- シリコンチューブ
- ガス・水道用ホース
- 排気・真空ホース
- フッ素樹脂製ジョイント
- 各種樹脂製ジョイント
- 金属製ジョイント
- ガラス製ジョイント
- フロアモニター
- ホースバンド・ホースクリップ