

QC16-JSVJ2BR

J-SERIES

スクリーオン式ヘッド、アプローチ角93°、使用インサート：ポジ35°ひし形



形番	LH	HF	WF	OAW	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QC16-JSVJ2BR11	21	16	8	20	0.2	VB**1103...	1.2	QC-16...

トルク*：推奨締付けトルク (N・m)

RE**：基準コーナ

関連アイテム



部品

形番	締付けねじ	スパナ
QC16-JSVJ2BR11	CSTB-2.5	T-8F

QC16-JSVJ2BR-CHP

J-SERIES

高圧クーラントノズル付スクリーオン式ヘッド、アプローチ角93°、使用インサート：ポジ35°ひし形



形番	LH	HF	WF	OAW	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QC16-JSVJ2BR11-CHP	21	16	8	20	0.2	VB**1103...	1.2	QC-16...

トルク*：推奨締付けトルク (N・m)

RE**：基準コーナ

関連アイテム



部品

形番	締付けねじ	スパナ	Oリング	クーラント ノズル	ねじ
QC16-JSVJ2BR11-CHP	CSTB-2.5	T-8F	ORSS-0757.5X1.0NBR70	NZ-1.10-7-CHP	SSHM3-3