


C-ADI

内径加工用アダプタ



形番	DCONMS	LF	LSC	DCONWS	BD	THID
New C3ADI08X35T	32	35	30	8	28	M6
New C3ADI10X35T	32	35	30	10	28	M6
C3ADI10	32	50	20	10	36	M6
New C3ADI12X35T	32	35	30	12	32	M6
C3ADI12	32	50	21.5	12	36	M8
New C3ADI16X40T	32	40	30	16	36	M8
C3ADI16	32	50	29.5	16	36	M8
New C3ADI20X40T	32	40	34	20	36	M8
C4ADI10	40	50	20	10	36	M6
C4ADI12	40	50	24	12	36	M8
C4ADI16	40	50	32	16	36	M8
C4ADI20	40	60	35	20	36	M10
C4ADI25	40	70	45	25	54	M12


7 MPa クーラント対応品

e-カタログ



C-ER

コレットチャックホルダ[®] (DIN6499)



形番	把持径 min.	把持径 max.	DCONMS	CSI	BD	LF	LB	J	LSC
New C3ER16X30T	1	10	32	ER16	30	30	-	-	33
C3ER16X45	1	10	32	ER16	28	45	25	-	39
New C3ER20X35T	1	13	32	ER20	36	35	-	-	38.5
C3ER20X45	1	13	32	ER20	34	45	30	-	39.8
C4ER16X70	1	10	40	ER16	28	70	50	M10	41.6
C4ER20X35*	1	13	40	ER20	34	35	27	-	39.8
C4ER20X52	1	13	40	ER20	34	52	32	-	39.1
C4ER25X38*	1	16	40	ER25	42	38	30	-	43.3
C4ER25X52	1	16	40	ER25	42	52	32	-	40.8
C4ER32X54	2	20	40	ER32	50	54	34	-	46.7

*グリッパV溝がないため、自動交換に対応していません。
7 MPa クーラント対応品

オプション：ER コレット締付けスパン


e-カタログ



C-TUNGCAP

クランピングユニットカバーキャップ

New



形番	DCONMS	LB
C3-TUNGCAP	33	3
C4-TUNGCAP	41	4

e-カタログ

