



インサート:
CAFR/L-3T12-040055:DTF
シートサイズ 3⁽²⁾-6:DTF⁽³⁾,
DTE, DGG, DTX, DGS,
DGM, DTR, DTM, SGN
シャンク:
CHFVR/L, CHSR/L
本図は右勝手(R)を示す。

形番	W	ϕD_m	ϕD_{max}	シートサイズ	ar	L1	f ⁽¹⁾
CAFR/L-3T12-040055	3	40	55	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-055075	3	55	75	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-075100	3	75	100	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-100140	3	100	140	3	12	45	10.4
CAFR/L-3T12-140200	3	140	200	3	12	45	10.4
CAFR/L-4T16-050070	4	50	70	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-070100	4	70	100	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-100150	4	100	150	4	16	45	10.5
CAFR/L-4T16-150250	4	150	250	4	16	45	10.5
CAFR/L-5T20-055080	5	55	80	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-080120	5	80	120	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-120180	5	120	180	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-180300	5	180	300	5	20	49	10.5
CAFR/L-5T20-300000	5	300	∞	5	20	49	10.5
CAFR/L-6T25-060090	6	60	90	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-090150	6	90	150	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-150250	6	150	250	6	25	55	10.5
CAFR/L-6T25-250400	6	250	400	6	25	55	10.5

• 溝深さがインサート全長-1.5 mmを越える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。

(1) fの値は、同表の溝幅(W)インサートを取り付けた際の寸法です。

(2) CAFR/L-3T12-040055 を除く。

(3) DTF のインサートシートサイズは 3, 4 のみとなります。

• 適合インサートはC073 - C085ページを参照してください。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
CAFR/L...	BHM6-20-A	P-4

インサート別、端面溝入加工の最小加工径

インサート	ϕD_m	備考
DTE 3 / DGS 3 / DGM 3	$\phi 92$	加工径が ϕD_m より小さい場合、 DTFまたはDTX形をご使用 ください。
DTE 4 / DGS 4 / DGM 4	$\phi 42$	
DTE 5 / DGS 5 / DGM 5	$\phi 64$	
DTE 6 / DGS 6 / DGM 6	$\phi 61$	