


TACミル用インサート

●GD□T□□□□PD□R-MJ/AJ


外 観	形 番	精度	ホーニング	在 庫 材 種										適用 TACミル (掲載頁)
				コーティング						DLCコート		超 硬		
				AH120	AH140	AH330	T3130			DS1100		UX30	TH10	
 -MJ  -AJ	GDMT10H3PDPR-MJ	M	あり	●	●	●	●					●		TSD10-17
	GDMT17X6PDPR-MJ			●	●	●	●					●		
	GDGT10H3PDPR-AJ	G	なし							●			●	ESD10-17
	GDGT17X6PDPR-AJ								●			●		

9-152

●HEHN532T/FN

HEHN090408TN															
外 観	形 番	ISO形番 (メトリック)	精 度	ホーニング	在 庫 材 種										適用 TACミル (掲載頁)
					超 硬										
					TH10										
	HEHN532TN	HEHN090408TN	H	あり											QYE5300
	HEHN532FN	HEHN090408FN		なし	●										

●HP□N532T/FN/FNW

外 観	形 番	ISO形番 (メトリック)	精 度	ホーニング	在 庫 材 種										適用 TACミル (掲載頁)
					超 硬										
					TH10										
	HPHN532TN	HPHN090408TN	H	あり										QYP5300  9-195	
	HPHN532FN	HPHN090408FN		なし											
	HPKN532TN	HPKN090408TN	K	あり											
	HPKN532FN	HPKN090408FN		なし	●										
	HPHN532FNW	HPHN09048FNW	H	なし											

●LMEU□□□□□ZZEN-MJ

TECSLOT
TUNGALOY

外 観	形 番	精度	ホーニング	在 庫 材 種								適用 TACミル (掲載頁)	
				コーティング									
				AH725	AH120	AH140							
 -MJ	LMEU100808ZNEN-MJ	E	あり	●	●	●							ASN10R TSN10R  9-182
	LMEU100816ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU100824ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU100832ZNEN-MJ	E	あり	●	●	●							ASN12R TSN12R  9-182
	LMEU120808ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU120816ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU120824ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU120832ZNEN-MJ	E	あり	●	●	●							ASN15R TSN15R  9-182
	LMEU150908ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU150916ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU150924ZNEN-MJ			●	●	●							
	LMEU150932ZNEN-MJ												