

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

オリオン LIQUID TEMPERATURE CONTROL SERIES
ORION 日本 エチレングリコール水溶液用冷却器“キャリクール LPC”



特長 ●水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が出来ます。
 ●耐薬液性に優れた冷却コイルを使用しています。
 ●液温度コントローラー取付により、温度制御が可能です。
仕様 ●冷媒:R134a ●空冷式:370/430W
 ●適用流体:工業用エチレングリコール水溶液 ●電源:単相100V
 ●温度制御範囲:-20~30℃ ●放熱方式:空冷式
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 (沖縄・離島は除く)		オリオン機械㈱ [651203]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	冷却能力 (W) (50/60Hz)	冷却コイル	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-3528	LPC1-J	¥171,000	¥171,000	160/190	チタン	1	18	0(-)
★195-3529	LPC2	¥155,000	¥155,000	370/430	SUS304	1	19	1(-)
★195-3530	LPC2-J	¥205,000	¥205,000	370/430	チタン	1	19	0(-)

温度コントローラー **特長** ●冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 (沖縄・離島は除く)		オリオン機械㈱ [651203]						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	電源 (V)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)		
★195-3531	03051276010	¥43,100	¥43,100	145×104×95	単相100	1	920	0(-)		

☎商品のお問い合わせ:026-245-1263 http://www.orionkikai.co.jp/

トーマス Handy Cooler
THOMAS 日本 投込式冷却器“ハンディクーラー”



特長 ●小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
仕様 ●冷却能力:170W (150kcal/h 水温20℃ 50Hz)、155W (135kcal/h 水温20℃ 50Hz)
 ●冷媒:HFC134a ●冷却コイル:φ40×150mm、φ12×500mm
 ●使用可能液:水・エチレングリコール系ブライン
 ●冷凍機:空冷式60W
 ●温度範囲:-5~40℃
 ●電源:単相100V
 ●フレキシブルチューブ:1m
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		トーマス科学器械㈱ [657416]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	冷却コイル	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★462-7792	TRL-107NH	¥120,000	¥120,000	SUS316製スパイラル管	1	14	26(87)	
★462-7806	TRL-107NHF	¥120,000	¥120,000	SUS316製フレキシブル型冷却管	1	14	16(134)	

☎商品のお問い合わせ:03-3694-7771 http://www.tomasu.co.jp/

トーマス Handy Cooler
THOMAS 日本 投込式冷却器“ハンディクーラー”



仕様 ●冷却能力:670W (580kcal/h 水温10℃ 50Hz) ●冷媒:HFC134a
 ●冷却コイル:φ70×230mm (スパイラルタイプ)、φ17×1400mm (フレキシブルタイプ)
 ●使用可能液:水・エチレングリコール系ブライン
 ●冷凍機:空冷式300W
 ●温度範囲:-20~30℃
 ●電源:単相100V
 ●フレキシブルチューブ:1m
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		トーマス科学器械㈱ [657416]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	冷却コイル	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★462-7814	TRL-117S	¥235,000	¥235,000	スパイラル銅管メッキ仕上げ	1	25	1(-)	
★462-7822	TRL-117SF	¥235,000	¥235,000	SUS316フレキシブル型冷却管	1	25	5(500)	

☎商品のお問い合わせ:03-3694-7771 http://www.tomasu.co.jp/

トーマス Handy Cooler
THOMAS 日本 投込式冷却器“ハンディクーラー”



特長 ●デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。
仕様 ●冷却能力:670W (580kcal/h 水温10℃ 50Hz) ●冷媒:HFC134a
 ●使用可能液:水・エチレングリコール系ブライン
 ●冷凍機:空冷式300W
 ●温度範囲:-20~30℃
 ●電源:単相100V
 ●フレキシブルチューブ:1m
 ●温度センサー:Pt100Ω リード線2m
製造国 ●日本

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		トーマス科学器械㈱ [657416]				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	冷却コイル	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★462-7849	TRL-117SR	¥277,000	¥277,000	スパイラル銅管メッキ仕上げ	1	25	3(75)	
★462-7831	TRL-117SFR	¥277,000	¥277,000	SUS316フレキシブル型冷却管	1	25	4(100)	

☎商品のお問い合わせ:03-3694-7771 http://www.tomasu.co.jp/

研究機器

恒温器

精密空調機器

乾燥器

電気炉

冷却器

冷却水循環装置

純水装置

冷凍・冷蔵機器

粉碎機器

かくはん機

遠心機

ふるい

送液機器

超音波洗浄機

超音波発振機・振動子

デシケーター

インキュベーター

保管庫

流し台

実験台

クリーンベンチ

ヒュームフード

グローブボックス

真空ポンプ

UVランプ・スプレードライヤー

器具乾燥庫