

象印マホービン

ZOJIRUSHI

日本

Stainless Jug

ステンレスボトルジャグ

同商品群
在庫数 94 アイテムSD-BD20-AD
(ネイビー)SD-BD20-BG
(ライムブラック)SD-BD20-BP
(ピンクブラック)

- 特長**
- ステンレス真空2重のまほうびん使用し、驚きの保冷力を実現しました。
 - 内面のフッ素コートが2倍だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強いです。
 - 「ワンタッチオープンせん」と「エアイベント構造飲み口」で飲みやすい。
- 仕様**
- 保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも8℃以下
 - ステンレス真空2重まほうびん
- 製造国** ●タイ

発注単位1本

象印マホービン株式会社[573815]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	容量 (L)	幅×高さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
197-3130	SD-BD20-AD	¥5,838	¥8,500	ネイビー	2.06	125×340	6	0.9	6(-)
197-3131	SD-BD20-BG	¥5,838	¥8,500	ライムブラック	2.06	125×340	6	0.9	4(-)
197-3129	SD-BD20-BP	¥5,838	¥8,500	ピンクブラック	2.06	125×340	6	0.9	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-345135 <http://www.zojirushi.co.jp/>

サーモス

THERMOS

日本

Sport Jug

スポーツジャグ

同商品群
在庫数 26 アイテムFPH-1900 BLY
(ブルーイエロー)FPH-1900 BM
(ブラックマゼンダ)

- 特長**
- ペットボトルに比べ保冷時間が長く保て、真空断熱に比べると軽量で持ち運びもしやすいスポーツジャグです。
 - 正面にはグリップを配置、背面は手の大きさに合わせて握れる新形状を採用しています。
 - しっかりと握れるハンドルを採用しています。
 - フタが大きく開いて飲みやすく、大きな氷が入る広口設計です。
- 仕様**
- ウレタン断熱構造
- 材質**
- 本体内側:ポリプロピレン ●本体外側:ポリエチレン・熱可塑性エラストマー
 - ハンドル:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
 - フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリスチレン内蔵)
- 製造国** ●中国

発注単位1個

サーモス株式会社[539492]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
209-2702	FPH-1900 BLY	¥2,480	オープン	ブルーイエロー	1.9	200×160×280	1	0.8	157(999)
209-2703	FPH-1900 BM	¥2,480	オープン	ブラックマゼンダ	1.9	200×160×280	1	0.8	81(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5730-0130 <http://www.thermos.jp/>

サーモス

THERMOS

日本

Vacuum Insulated Hard Work bottle

真空断熱ハードワークボトル

同商品群
在庫数 26 アイテムFHS-1000WK-HTB
(1L・ブラック)FHS-2000WK-HTN
(2L・ネイビー)

- 特長**
- 軍手のままでも開けやすいロック&ボタンです。
 - 傷が目立ちにくい金属本体ハンマートン塗装です。
 - フタが大きく開くので、ヘルメットを着用したままでも飲みやすい構造です。
- 仕様**
- 保冷効力:9℃以下(6時間)
- 材質**
- ステンレス鋼 ●ポリプロピレン(PP) ●シリコン
- 製造国** ●中国

軍手のままでも開けやすい

使用例



サーモス株式会社[539492]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-7977	FHS-1000WK-HTB	¥3,980	オープン	ブラック	1	90×100×285	12	0.5	834(100)
836-7978	FHS-1000WK-HTN	¥3,980	オープン	ネイビー	1	90×100×285	12	0.5	289(91)
836-7979	FHS-2000WK-HTB	¥4,980	オープン	ブラック	2	135×125×300	6	0.9	608(168)
836-7980	FHS-2000WK-HTN	¥4,980	オープン	ネイビー	2	135×125×300	6	0.9	343(171)

☎商品のお問い合わせ:03-5730-0130 <http://www.thermos.jp/>

象印マホービン

ZOJIRUSHI

日本

Stainless Bottle

ステンレスボトル

同商品群
在庫数 94 アイテム

eco

エコマーク認定要件



SF-CC15-XA

SF-CC20-XA

- 特長**
- お手入れしやすく(内面フッ素コート・本体丸洗いOK・分解中栓)ボトルはいつでも清潔キープできます。
 - 中栓に水がたまらないシールド栓です。 ●氷が入れやすい広口(口径)約7cmです。
 - 持ちやすいハンドル付きです。
- 仕様**
- 保温保冷仕様
- 材質**
- 本体:ステンレス(SUS304)
 - 底、栓、コップ:ポリプロピレン
- 製造国** ●タイ

発注単位1個

象印マホービン株式会社[573815]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-3008	SF-CC15-XA	¥3,600	¥6,800	ステンレス	1.5	130×115×265	6	0.9	86(261)
856-3009	SF-CC20-XA	¥4,268	¥7,500	ステンレス	2.0	130×115×325	6	1.0	38(181)

☎商品のお問い合わせ:0120-345135 <http://www.zojirushi.co.jp/>

象印マホービン

ZOJIRUSHI

日本

Cool Jug

ジャグ

同商品群
在庫数 94 アイテム

DJ-CM25-BA

- 特長**
- スムーズに飲める「エアイベント構造飲み口」です。
 - ダイレクトフタを開けて直接飲みます。
 - 分解できる栓です。 ●ウレタン断熱構造なので保冷力が高いです。
- 仕様**
- 保冷効力:11℃以下(6時間) ●保冷専用
- 材質**
- 外胴:ポリエチレン(PE)
 - 内胴・フタ・ハンドル・栓カバー:ポリプロピレン(PP)
- 製造国** ●中国



エアイベント構造イメージ図

発注単位1個

象印マホービン株式会社[573815]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
856-3006	DJ-CM25-BA	¥2,839	オープン	ブラック	2.55	195×165×320	6	0.8	31(12)

☎商品のお問い合わせ:0120-345135 <http://www.zojirushi.co.jp/>