



Floor Repairing Material Osha Coat

超速乾床用補修材“オッシャーコート”

- 特長**
- コンクリート・アスファルト補修材です。
 - 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
 - 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
 - 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
- 仕様**
- 硬化時間:約60分(夏)、約120分(冬)
 - 可使用時間:約10分(夏)、約40分(冬)
- 製造国** ●日本

MV-8803

MV-8803
(珪砂色)
ペーストタイプMV-9905N
(珪砂色)
樹脂モルタルタイプMV-8803L-55
(グリーン)
低臭ペーストタイプMV-9905L-22
(ライトグレー)
低臭樹脂モルタルタイプMV-9905L-25
(グレー)
低臭樹脂モルタルタイプMV-9905L-27
(ダークグレー)
低臭樹脂モルタルタイプMV-9905L-55
(グリーン)
低臭樹脂モルタルタイプ

施工後約60分で硬化完了。フォークリフト走行OK! 自社で補修作業が可能



- 標準タイプ** 用途 ●小さな凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
材質 ●樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合珪砂

発注単位1セット

(価格改定日 19.10) 株式会社タイムケミカル[566913]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	容量	施工面積 (m ²)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
387-1665	MV-8803	¥6,900	¥6,900	珪砂色	樹脂1kg+混合骨材2kg	0.55	10	3	1285(91)
387-1673	MV-9905N	¥6,000	¥6,000	珪砂色	樹脂1kg+混合骨材4kg	0.26	10	5	3920(108)

低臭タイプ

- 特長**
- 食品工場に適しています。
 - 穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。
 - メタクリル系
 - 樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック

発注単位1セット

メーカー直送 運賃別送

(価格改定日 19.10)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	容量	施工面積 (m ²)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★856-1431	MV-8803L-55	¥8,000	¥8,000	グリーン	樹脂1kg+混合骨材3.0kg	0.55	4	3.0	435(68)
★461-3562	MV-9905L-22	¥8,600	¥8,600	ライトグレー	樹脂1kg+混合骨材3.5kg	0.23	4	4.5	260(58)
★835-6918	MV-9905L-25	¥8,600	¥8,600	グレー	樹脂1kg+混合骨材3.5kg	0.23	4	4.5	108(104)
★461-3571	MV-9905L-27	¥8,600	¥8,600	ダークグレー	樹脂1kg+混合骨材3.5kg	0.23	4	4.5	178(68)
★461-3589	MV-9905L-55	¥8,600	¥8,600	グリーン	樹脂1kg+混合骨材3.5kg	0.23	4	4.5	253(72)

☎商品のお問い合わせ:0299-78-3456 http://www.timechemical.co.jp/




Floor Repairing Material Osha Coat

コンクリート凹凸補修剤“オッシャーコート UW-7706”

- 特長**
- コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。
 - 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。
 - 耐熱水性で耐熱温度120℃です。
 - 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。
- 用途**
- 凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修。
- 仕様**
- 硬化時間(13℃):8~10時間(5℃以下では硬化しません)
- 製造国** ●日本



UW-7706-C48

セット内容
(UW-7706-C48)セット内容
(UW-7706-C82)UW-7706-C48
超低臭 グリーンUW-7706-C82
超低臭 レッドUW-500R
(UW-7706用硬化促進剤)

使用 方法



発注単位1セット

メーカー直送 運賃別送

株式会社タイムケミカル[566913]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	施工面積 (m ²)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★819-5693	UW-7706-C48	¥11,000	¥11,000	グリーン	0.5/7mm厚	4	6	105(41)
★819-5692	UW-7706-C82	¥11,000	¥11,000	レッド	0.5/7mm厚	4	6	11(65)

- UW-7706用硬化促進剤** 特長 ●オッシャーコートUW-7706用硬化促進剤です。

発注単位1箱

メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	容量	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★819-5694	UW-500R	¥7,700	¥7,700	淡黄色	15g×10本	10	4	150	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0299-78-3456 http://www.timechemical.co.jp/