

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Bulletin Board

標識“防滴型KYカルトン”



166-B(166-C)

特長 ●防滴仕様なので雨が入りにくい構造になっています。
仕様 ●取付方法:ひも吊り
材質 ●軟質ビニール
付属品 ●軟質透明ビニールカバー、マジックテープ、吊り下げ用ひも
製造国 ●日本

発注単位1枚

(価格改定日 20.10) 株式会社つくし工房 [698893]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
755-4508	166-A	¥2,300	¥2,300	本日の作業はありません	吊下げ	335×278(A4タテ用)	10	400	170(86)
755-4516	166-B	¥2,477	¥2,600	本日の作業はありません	吊下げ	335×480(A3ヨコ用)	10	530	562(64)
755-4524	166-C	¥2,300	¥2,300	本日の作業はありません	吊下げ	251×368(A4ヨコ用)	10	300	558(228)

商品のお問い合わせ:03-3977-3333 http://www.tukusi.co.jp/



Vinyl Case For Posters

ポスターケース



355-11

特長 ●雨天使用が可能です。
●B2サイズのポスター屋外掲示用です。
仕様 ●取付方法:裏面ゴムマグネット
●B2用紙まで対応
材質 ●軟質ビニール
製造国 ●日本



ユニット例 [959628]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
334-0562	355-11	¥3,171	¥3,700	マグネット	750×540	1	800	207(75)

商品のお問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/



Multi Board

マルチボード



355-31

特長 ●パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
●雨天使用が可能です。
仕様 ●取付方法:ビス止め、マグネット
●表面透明ビニールカバー付
●ハトメ4カ所付 ●裏マグネット付
●A4用紙まで対応
材質 ●軟質ビニール(ダンボール芯材入)
製造国 ●日本



ユニット例 [959628]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	取付仕様	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
333-9696	355-31	¥3,429	¥4,000	ビス止め、マグネット	340×238	1	308	230(73)

商品のお問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/



Voice Sensor for Construction Vehicle

車両用出入口音声センサー“フォーミルⅡ”



19-SC

特長 ●作業所から路上に出る車両を方向判別センサーで検知し、通行者等に音声とブザー音で注意を喚起します。
仕様 ●電源:AC100V ●最大消費電力:40W ●最大音圧レベル:82dB
●センサー探知距離:0.5~6.0m ●電源コード:5m
●方向判別センサー接続コード:10m
製造国 ●日本

音声切替方法



下部ロータリースイッチで音声の切替ができます。

1	「ブーブーブー 工事車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
2	「ブーブーブー 車両が出入りします。ご注意ください」+回転灯
3	「ブーブー」(繰り返し)+回転灯
4	回転灯のみ(無音)



ユニット例 [698893]

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	回転灯色	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
755-4532	19-SC	¥125,000	¥125,000	黄	1	6.5	36(120)

商品のお問い合わせ:03-3977-3333 http://www.tukusi.co.jp/

TRUSCO
オレンジブック.Com.
工場・作業現場のプロツール総合サイト

購買ユーザー登録で注文までワンストップ!!

購買ユーザー(会員)登録から購入までの流れ

