

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|------------|-------|-------------|------------------------|
| 1 | カバー | 1 | アルミ板 A1100P | 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理 |
| 2 | シャーシ | 1 | アルミ板 A1100P | 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理 |
| 3 | 取付ビス(トラス頭) | 4 / 6 | 鉄 | ニッケルメッキ |

■カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

| 型番 | W | H | D | a | b | 板厚 (t) | 取付ビス | 補強有無 | 自重 (g) | 標準価格(税別) |
|----------------|-----|-----|-----|----|---|--------|-----------|------|--------|----------|
| NEW MB 3 -2 -3 | 30 | 18 | 25 | 8 | 4 | 1.0 | M2×5 4本 | — | 10.5 | 350 |
| NEW MB 4- 2- 3 | 40 | 22 | 30 | 8 | 4 | 1.0 | M2×5 4本 | — | 16 | 370 |
| MB 4 -3 -5 | 35 | 25 | 45 | 10 | 5 | 1.0 | M2.6×5 4本 | — | 23 | ▲ 550 |
| MB 4- 3- 6 | 40 | 30 | 55 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 32 | ▲ 590 |
| MB 5- 4- 7 | 50 | 40 | 70 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 51 | ▲ 610 |
| MB 5- 5-16 | 50 | 45 | 160 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 103 | ▲1,070 |
| MB 6- 4-25 | 55 | 40 | 250 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 153 | ▲1,190 |
| MB 6- 5- 9 | 60 | 45 | 85 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 69 | ▲ 790 |
| MB 6- 5-12 | 60 | 50 | 120 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 97 | ▲ 850 |
| MB 7- 5-10 | 70 | 50 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 92 | ▲ 730 |
| NEW MB 7- 7- 7 | 70 | 70 | 70 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 87 | ▲ 980 |
| MB 8- 6-33 | 75 | 55 | 325 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 6本 | — | 270 | ▲1,660 |
| MB 8- 3-11 | 80 | 25 | 110 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 89 | ▲ 850 |
| MB 8- 6- 8 | 80 | 55 | 80 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 91 | ▲ 920 |
| MB 8- 6-15 | 80 | 55 | 150 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 144 | ▲1,180 |
| MB 8- 7- 9 | 80 | 70 | 90 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 111 | ▲1,090 |
| MB 8- 7-18 | 80 | 70 | 180 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 190 | ▲1,330 |
| MB 9- 3- 9 | 90 | 25 | 90 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 72 | ▲ 840 |
| MB 9- 6-13 | 90 | 60 | 125 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 142 | 920 |
| MB10- 5- 7 | 100 | 50 | 70 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 91 | ▲ 910 |
| MB10- 7-20 | 100 | 65 | 200 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 228 | ▲1,490 |
| MB10- 9-12 | 100 | 90 | 120 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 189 | ▲1,260 |
| NEW MB10-10-10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 176 | ▲1,390 |
| MB11- 3-14 | 110 | 30 | 140 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 129 | ▲1,030 |
| MB11- 7-15 | 110 | 65 | 150 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 192 | 1,130 |
| MB11- 7-11 | 110 | 70 | 110 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 159.5 | ▲1,160 |
| MB11- 8-25 | 110 | 75 | 250 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 317 | ▲1,780 |
| MB12- 3-12 | 120 | 25 | 120 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 115 | ▲ 970 |
| MB12- 5-18 | 120 | 50 | 175 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 200 | ▲1,330 |
| MB12- 8-18 | 120 | 75 | 175 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 252 | 1,330 |
| MB12-10-16 | 120 | 100 | 160 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 277 | ▲1,700 |
| MB13- 3-18 | 130 | 30 | 180 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 183 | ▲1,220 |
| MB13- 6- 9 | 130 | 60 | 90 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 143.5 | ▲1,070 |
| MB14- 5-20 | 140 | 50 | 200 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 250 | ▲1,480 |
| MB14- 6-14 | 140 | 60 | 140 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 214 | ▲1,370 |
| MB14- 8-20 | 140 | 75 | 200 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 312 | ▲1,600 |
| MB15- 3-15 | 150 | 30 | 150 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 176 | ▲1,310 |
| MB15- 3-21 | 150 | 30 | 210 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 236 | ▲1,580 |
| MB15- 7-10 | 150 | 70 | 100 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | — | 186 | ▲1,450 |
| MB15-12-20 | 150 | 120 | 200 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 494 | ▲2,270 |
| MB16- 6-25 | 160 | 60 | 250 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 358 | ▲1,840 |
| MB16- 9-25 | 160 | 85 | 250 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 431 | ▲2,050 |
| MB18- 8-13 | 180 | 75 | 130 | 10 | 5 | 1.0 | M3×5 4本 | ○ | 272 | ▲1,760 |
| MB18-14-23 | 180 | 140 | 230 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 665 | ▲2,880 |
| MB19- 9-30 | 190 | 85 | 300 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 673 | ▲3,130 |
| MB20- 8-15 | 200 | 80 | 150 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 400 | ▲2,160 |
| MB20- 8-20 | 200 | 80 | 200 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 492 | ▲2,540 |
| MB21- 9-35 | 210 | 90 | 350 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 6本 | ○ | 843 | ▲3,450 |
| MB21-16-26 | 210 | 160 | 260 | 12 | 6 | 1.5 | M3×5 4本 | ○ | 1,091 | ▲4,530 |
| MB23-10-40 | 230 | 100 | 400 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 6本 | ○ | 1,051 | ▲3,950 |
| MB24-18-29 | 240 | 180 | 290 | 12 | 6 | 1.5 | M3×5 4本 | ○ | 1,381 | ▲5,900 |
| MB25-10-18 | 250 | 100 | 175 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 588.5 | ▲2,610 |
| MB30-12-20 | 300 | 120 | 200 | 10 | 5 | 1.2 | M3×5 4本 | ○ | 815 | ▲3,260 |

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-9



ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3



導通ビス
EV3-5S
P14-51



座付丸皿ヘキサロピュラビス
MR3-5Z
P14-50

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内