

ケース電池構造は9種類です。

記号	N 電池構造 無	F2 単4×2本	F3 単4×3本	F4 単4×4本	F6 単4×6本	M2 単3×2本	M3 単3×3本	M4 単3×4本	9V 006P×1
構造									

色仕様

■ シリコンカバーは実物と写真では多少色が異なります。色の確認の為、サンプルが必要な場合は営業部までお問い合わせ下さい。

記号	□□ ダークグレー / オレンジ	□G ダークグレー / グリーン	□N ダークグレー / ネイビーブルー	□D ダークグレー / ダークグレー	□L ダークグレー / ライトグレー
色					
記号	□O オフホワイト / オレンジ	□G オフホワイト / グリーン	□N オフホワイト / ネイビーブルー	□D オフホワイト / ダークグレー	□L オフホワイト / ライトグレー
色					

型番・寸法・標準価格

■ LCTシリーズをご注文の際は型番末尾 □□ に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	電池構造	自重 (g)	標準価格
LCT115 -N -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	無	123.5	▲ 790
LCT115 -F2 -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	単4×2	128	▲ 940
LCT115 -F3 -□□	76(69)	28(19.5)	121.9(115)	単4×3	130	▲ 950
LCT115H-N -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	無	141	▲ 860
LCT115H-F2 -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単4×2	145.5	▲ 980
LCT115H-F3 -□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単4×3	147	▲ 980
LCT115H-M2-□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	単3×2	149.5	▲ 1,010
LCT115H-9V-□□	76(69)	36.5(28)	121.9(115)	006P×1	149	▲ 1,040
LCT135 -N -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	無	210.5	▲ 1,140
LCT135 -F4 -□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単4×4	225.5	▲ 1,310
LCT135 -M2-□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単3×2	223.5	▲ 1,270
LCT135 -M3-□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	単3×3	229	▲ 1,320
LCT135 -9V-□□	85(76)	40(27)	143.9(135)	006P×1	227	▲ 1,310
LCT135H-N -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	無	231.5	1,230
LCT135H-F4 -□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単4×4	246	1,400
LCT135H-M2-□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単3×2	245	1,380
LCT135H-M3-□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	単3×3	250	1,430
LCT135H-9V-□□	85(76)	48(35)	143.9(135)	006P×1	247.5	1,400
LCT145S -N -□□	105(96)	33(20)	153.9(145)	無	239.1	1,350
LCT145S -F6 -□□	105(96)	33(20)	153.9(145)	単4×6	259.1	1,600
LCT145 -N -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	無	258.5	1,450
LCT145 -F6 -□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	単4×6	278.5	1,690
LCT145 -M2-□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	単3×2	272.5	1,610
LCT145 -M4-□□	105(96)	40(27)	153.9(145)	単3×4	279.5	1,650
LCT145H-N -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	無	282	1,560
LCT145H-F6 -□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	単4×6	302.5	1,780
LCT145H-M2-□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	単3×2	296	1,680
LCT145H-M4-□□	105(96)	48(35)	153.9(145)	単3×4	303	1,740
LCT165 -N -□□	89(80)	40(27)	173.9(165)	無	263.5	▲ 1,590
LCT165 -M4-□□	89(80)	40(27)	173.9(165)	単3×4	283	▲ 1,740
LCT165H-N -□□	89(80)	48(35)	173.9(165)	無	286	▲ 1,700
LCT165H-M4-□□	89(80)	48(35)	173.9(165)	単3×4	305	▲ 1,860

■ () 内数値はプラスチックケースの寸法です。

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内