

型番・寸法・標準価格

型番	寸法	自重(g)	取付ビス	締め付けトルク(N·m)		標準価格				
				W	D	H	カバー取付	基板取付		
● ホワイトグレー(ASA樹脂)	● チャコールグレー(ABS樹脂)									
WP 5- 7-2G	WP 5- 7-2C	52	65	18	31.5	M2×8	4本	0.2 ~0.25	0.12~0.15	480
WP 5- 7-3G	WP 5- 7-3C	52	65	27	39.5	M2×8	4本	0.2 ~0.25	0.12~0.15	500
WP 6- 8-2G	WP 6- 8-2C	60	80	20	41.5	M2×8	4本	0.25~0.3	0.12~0.15	530
WP 6- 8-3G	WP 6- 8-3C	60	80	30	49	M2×8	4本	0.25~0.3	0.12~0.15	560
WP 8- 8-2G	WP 8- 8-2C	75	75	22	57.5	M2.5×8	4本	0.25~0.35	0.12~0.15	660
WP 8- 8-4G	WP 8- 8-4C	75	75	35	88.5	M2.5×16	4本	0.25~0.35	0.12~0.15	710
WP 8-10-2G	WP 8-10-2C	75	100	22	74	M2.5×8	4本	0.25~0.35	0.12~0.15	710
WP 8-10-4G	WP 8-10-4C	75	100	35	95	M2.5×16	4本	0.25~0.35	0.12~0.15	740
WP 9-13-3G	WP 9-13-3C	90	130	25	113	M2.5×8	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	780
WP 9-13-4G	WP 9-13-4C	90	130	40	141	M2.5×16	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	880
WP10-10-3G	WP10-10-3C	100	100	25	96	M2.5×8	4本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	670
WP10-10-4G	WP10-10-4C	100	100	40	121	M2.5×16	4本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	740
WP11-15-3G	WP11-15-3C	110	150	27	153	M2.5×8	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	920
WP11-15-4G	WP11-15-4C	110	150	40	181	M2.5×16	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	1,000
WP13-18-3G	WP13-18-3C	130	175	30	225	M2.5×8	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	1,250
WP13-18-5G	WP13-18-5C	130	175	45	266	M2.5×16	6本	0.25~0.35	0.2 ~0.25	1,370
NEW WP15-15-4G	NEW WP15-15-4C	150	150	40	239	M3×8	4本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	1,710
NEW WP15-15-6G	NEW WP15-15-6C	150	150	55	282.5	M3×8	4本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	1,860
NEW WP15-21-4G	NEW WP15-21-4C	150	210	40	323	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	2,240
NEW WP15-21-6G	NEW WP15-21-6C	150	210	55	367.5	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	2,420
NEW WP20-20-5G	NEW WP20-20-5C	200	200	45	434	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	2,900
NEW WP20-20-7G	NEW WP20-20-7C	200	200	65	505	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	3,160
NEW WP20-28-5G	NEW WP20-28-5C	200	280	45	557.5	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	3,650
NEW WP20-28-7G	NEW WP20-28-7C	200	280	65	646	M3×8	6本	0.35~0.45	0.2 ~0.3	3,960

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

■ WPシリーズ、(WP5-7-2~WP13-18-5) のGタイプ・ホワイトグレー色はRAL7035色から明るい色(マンセル値N8.75近似色)に変更になります。在庫が無くなり次第切替になります。色見本が必要な場合は営業部にお問合せ下さい。

RAL7035



N8.75近似色



オプション部品（別売）



ポールマウントブラケット WPMBシリーズ
P3-15



ゴム足 PFRFシリーズ
P3-16



ヘクサロビュラビス MRシリーズ
P3-16



基板取付タッピングビス EMシリーズ
P1-124



プロテクティブベント PMFシリーズ
P3-99~100



ケーブルグランド
P5-67~82



ポール固定ベルト PKB-10PM、10P
P3-98



タッピングスペーサー TPSシリーズ
P1-123

ラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリー/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種案内