

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格
SL 44-12-16□	44	120	160	0.7	▲ 6,470
SL 44-12-23□	44	120	230	0.9	▲ 6,960
SL 44-16-16□	44	160	160	0.8	▲ 6,750
SL 44-16-23□	44	160	230	1.0	▲ 7,210
SL 44-16-33□	44	160	330	1.4	▲ 8,060
SL 44-20-16□	44	200	160	0.9	▲ 6,860
SL 44-20-23□	44	200	230	1.2	▲ 7,560
SL 44-20-33□	44	200	330	1.6	▲ 8,120
SL 44-20-43□	44	200	430	2.0	▲ 9,170
SL 44-26-16□	44	260	160	1.1	▲ 7,810
SL 44-26-23□	44	260	230	1.5	▲ 8,430
SL 44-26-33□	44	260	330	2.0	▲ 9,360
SL 44-26-43□	44	260	430	2.4	▲10,160
SL 44-32-23□	44	320	230	1.7	▲ 8,790
SL 44-32-33□	44	320	330	2.3	▲ 9,740
SL 44-32-43□	44	320	430	2.9	▲10,820
SL 44-37-23□	44	370	230	1.9	▲ 9,760
SL 44-37-33□	44	370	330	2.6	▲10,840
SL 44-37-43□	44	370	430	3.2	▲11,680
SL 44-43-23□	44	430	230	2.2	▲10,440
SL 44-43-33□	44	430	330	3.0	▲11,400
SL 44-43-43□	44	430	430	3.7	▲12,460
SL 44-43-55□	44	430	550	4.6	▲14,510
SL 44-50-23□	44	500	230	2.5	▲11,460
SL 44-50-33□	44	500	330	3.3	▲12,700
SL 44-50-43□	44	500	430	4.2	▲13,910
SL 44-50-55□	44	500	550	5.2	▲15,950
SL 49-12-16□	49	120	160	0.7	▲ 6,500
SL 49-12-23□	49	120	230	0.9	▲ 6,960
SL 49-16-16□	49	160	160	0.8	▲ 6,810
SL 49-16-23□	49	160	230	1.1	▲ 7,220
SL 49-16-33□	49	160	330	1.4	▲ 8,070
SL 49-20-16□	49	200	160	0.9	▲ 7,030
SL 49-20-23□	49	200	230	1.2	▲ 7,600
SL 49-20-33□	49	200	330	1.7	▲ 8,140
SL 49-20-43□	49	200	430	2.0	▲ 9,170
SL 49-26-16□	49	260	160	1.2	▲ 7,880
SL 49-26-23□	49	260	230	1.5	▲ 8,470
SL 49-26-33□	49	260	330	2.0	▲ 9,390
SL 49-26-43□	49	260	430	2.5	▲10,180
SL 49-32-23□	49	320	230	1.7	▲ 8,830
SL 49-32-33□	49	320	330	2.3	▲ 9,780
SL 49-32-43□	49	320	430	2.9	▲10,860
SL 49-37-23□	49	370	230	2.0	▲ 9,820
SL 49-37-33□	49	370	330	2.7	▲10,900
SL 49-37-43□	49	370	430	3.3	▲11,730
SL 49-43-23□	49	430	230	2.2	▲10,510
SL 49-43-33□	49	430	330	3.0	▲11,480
SL 49-43-43□	49	430	430	3.7	▲12,520
SL 49-43-55□	49	430	550	4.6	▲14,560
SL 49-50-23□	49	500	230	2.5	▲11,590
SL 49-50-33□	49	500	330	3.4	▲12,800
SL 49-50-43□	49	500	430	4.3	▲14,010
SL 49-50-55□	49	500	550	5.3	▲16,020
SL 70-12-16□	70	120	160	0.8	▲ 6,870
SL 70-12-23□	70	120	230	1.0	▲ 7,390
SL 70-16-16□	70	160	160	0.9	▲ 7,210
SL 70-16-23□	70	160	230	1.2	▲ 7,680
SL 70-16-33□	70	160	330	1.6	▲ 8,640

型番	H	W	D	自重kg	標準価格
SL 70-20-16□	70	200	160	1.1	▲ 7,470
SL 70-20-23□	70	200	230	1.4	▲ 8,080
SL 70-20-33□	70	200	330	1.8	▲ 8,730
SL 70-20-43□	70	200	430	2.3	▲ 9,830
SL 70-26-16□	70	260	160	1.3	▲ 8,390
SL 70-26-23□	70	260	230	1.6	▲ 9,030
SL 70-26-33□	70	260	330	2.2	▲10,050
SL 70-26-43□	70	260	430	2.7	▲10,920
SL 70-32-23□	70	320	230	1.9	▲ 9,430
SL 70-32-33□	70	320	330	2.5	▲10,480
SL 70-32-43□	70	320	430	3.2	▲11,610
SL 70-37-23□	70	370	230	2.1	▲10,230
SL 70-37-33□	70	370	330	2.9	▲11,650
SL 70-37-43□	70	370	430	3.5	▲12,540
SL 70-43-23□	70	430	230	2.4	▲11,260
SL 70-43-33□	70	430	330	3.2	▲12,310
SL 70-43-43□	70	430	430	4.0	▲13,430
SL 70-43-55□	70	430	550	4.9	▲15,620
SL 70-50-23□	70	500	230	2.7	▲12,450
SL 70-50-33□	70	500	330	3.6	▲13,770
SL 70-50-43□	70	500	430	4.5	▲15,030
SL 70-50-55□	70	500	550	5.6	▲17,230
SL 88-12-16□	88	120	160	0.8	▲ 7,420
SL 88-12-23□	88	120	230	1.1	▲ 7,970
SL 88-16-16□	88	160	160	1.0	▲ 7,790
SL 88-16-23□	88	160	230	1.3	▲ 8,310
SL 88-16-33□	88	160	330	1.7	▲ 9,320
SL 88-20-16□	88	200	160	1.1	▲ 8,070
SL 88-20-23□	88	200	230	1.5	▲ 8,730
SL 88-20-33□	88	200	330	2.0	▲ 9,440
SL 88-20-43□	88	200	430	2.4	▲11,620
SL 88-26-16□	88	260	160	1.4	▲ 9,040
SL 88-26-23□	88	260	230	1.8	▲ 9,710
SL 88-26-33□	88	260	330	2.3	▲10,810
SL 88-26-43□	88	260	430	2.9	▲12,740
SL 88-32-23□	88	320	230	2.0	▲10,140
SL 88-32-33□	88	320	330	2.7	▲11,270
SL 88-32-43□	88	320	430	3.3	▲13,480
SL 88-37-23□	88	370	230	2.3	▲11,210
SL 88-37-33□	88	370	330	3.0	▲12,460
SL 88-37-43□	88	370	430	3.7	▲14,460
SL 88-43-23□	88	430	230	2.5	▲12,060
SL 88-43-33□	88	430	330	3.4	▲13,190
SL 88-43-43□	88	430	430	4.2	▲15,380
SL 88-43-55□	88	430	550	5.1	▲16,930
SL 88-50-23□	88	500	230	2.9	▲13,350
SL 88-50-33□	88	500	330	3.8	▲14,750
SL 88-50-43□	88	500	430	4.7	▲17,090
SL 88-50-55□	88	500	550	5.9	▲18,640
SL 99-12-16□	99	120	160	0.9	▲ 7,550
SL 99-12-23□	99	120	230	1.1	▲ 8,120
SL 99-16-16□	99	160	160	1.0	▲ 7,950
SL 99-16-23□	99	160	230	1.3	▲ 8,470
SL 99-16-33□	99	160	330	1.7	▲ 9,550
SL 99-20-16□	99	200	160	1.2	▲ 8,240
SL 99-20-23□	99	200	230	1.5	▲ 8,910
SL 99-20-33□	99	200	330	2.0	▲ 9,680
SL 99-20-43□	99	200	430	2.5	▲11,060
SL 99-26-16□	99	260	160	1.4	▲ 9,260

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。