

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

梱包結束用品

梱包機  
荷造機・封緘機  
PPバンド  
結束バンド

ゴムバンド  
小型結束機

ひも  
ポリ袋  
シーラー  
梱包シート

ストレッチフィルム  
ストレッチフィルム  
包装機

緩衝材  
ダンボール  
開梱用カッター  
タグガン  
ラベラー  
荷札

**司化成** Sealing Machine **RoHS**  
**重梱包用バンド封かん機**

同商品群在庫数 **4** アイテム



STシリーズ

特長 ●重梱包用バンド封かん機です。  
仕様 ●適合バンド:エステルバンド、ヘビーバンド  
製造国 ●日本

発注単位1台 司化成工業株[629769]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	適合バンド幅(mm)	バンド厚さ(mm)	全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
451-9655	ST16	¥22,320	オープン	16	0.4~0.7	435	1	1.5	54(95)
451-9663	ST19	¥36,606	オープン	19	0.4~0.7	435	1	1.6	63(129)

◎商品のお問い合わせ:03-3258-0761 <http://www.tksco.com/>

**ベッセイ** Snip **RoHS**  
**帯鉄用ハサミ**

同商品群在庫数 **1** アイテム



D123S

特長 ●帯鉄切断時に跳ね上がりません。  
●下部ジョーはフラットになっており帯鉄の下へ簡単にに入れることができます。  
仕様 ●切断能力:帯鉄幅32mm、厚さ1mm  
材質 ●刃部:炭素工具鋼  
●グリップ:樹脂  
製造国 ●ドイツ

発注単位1丁 ベッセイ社[588703]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	刃長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
351-5001	D123S	¥23,286	¥28,540	38	260	5	550	94(68)

◎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

**スポット** Spot Seal **RoHS**  
**バンド結束用シール**

同商品群在庫数 **24** アイテム



SPOT-WS19 (帯鉄用)

特長 ●スチール製帯鉄用シールです。  
仕様 ●1箱 1000個入  
製造国 ●日本



発注単位1箱 (価格改定日 21.08) 株式会社MTM パッケージ事業部[489609]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	適合バンド幅(mm)	バンド厚さ(mm)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
119-8131	SPOT-WS16	¥2,313	¥3,400	16	0.4~0.7	1000	10	2.6	928(90)
119-8149	SPOT-WS19	¥3,200	¥4,780	19	0.4~0.7	1000	5	5.8	3146(91)

◎商品のお問い合わせ:072-878-3471 <https://www.ichinen-mtm.co.jp/product/packlinglist/>

**スポット** Spot Seal **RoHS**  
**PPシール**

同商品群在庫数 **24** アイテム



SPOT-PPS19 (PP・紙バンド用)

特長 ●PPバンド・紙バンド用シールです。  
材質 ●スチール  
製造国 ●日本



発注単位1箱 (価格改定日 21.08) 株式会社MTM パッケージ事業部[489609]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	適合バンド幅(mm)	バンド厚さ(mm)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
816-6491	SPOT-PPS12	¥2,500	¥3,800	12.0	0.63	1000	2.3	18(120)	
119-8114	SPOT-PPS155	¥2,500	¥3,800	15.5	0.7以下	1000	2.8	4009(89)	
119-8122	SPOT-PPS19	¥2,625	¥4,000	19	0.7以下	1000	3.3	1670(97)	

◎商品のお問い合わせ:072-878-3471 <https://www.ichinen-mtm.co.jp/product/packlinglist/>

**セキスイ** PP Band for Automatic Binding **RoHS**  
**PPバンド(機械用)**

同商品群在庫数 **18** アイテム



SSタイプ

特長 ●軽量かつ高品質の安定したバンドです。  
仕様 ●紙管内径:200mm  
●破断伸度:25%以下  
●厚さ:0.58mm  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●フィリピン

発注単位1巻 (価格改定日 21.08) 積水樹脂株[536860]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	引張強度(kg)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-7283	12SS-B	¥7,206	オープン	青	12×3000	102	2	9	22(52)
382-7305	12SS-Y	¥7,206	オープン	黄	12×3000	102	2	9	29(55)
382-7291	12SS-N	¥7,206	オープン	透明	12×3000	102	2	9	11(85)
382-7348	15.5SS-B	¥7,313	オープン	青	15.5×2500	132	2	9	147(98)
382-7364	15.5SS-Y	¥7,313	オープン	黄	15.5×2500	132	2	9	236(88)
382-7356	15.5SS-N	¥7,313	オープン	透明	15.5×2500	132	2	9	101(106)

◎商品のお問い合わせ:06-6365-3502 <http://www.sekisuijushi.co.jp/>

**司化成** Seal **RoHS**  
**重梱包バンド用金具シール**

同商品群在庫数 **4** アイテム



TMSシリーズ

特長 ●重梱包バンド用シール金具です。  
仕様 ●1箱 1000個入  
製造国 ●日本

発注単位1箱 司化成工業株[629769]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	適合バンド幅(mm)	バンド厚さ(mm)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
418-5315	TMS16	¥5,536	オープン	16	0.4~1.0	1000	5	5.2	316(88)
418-5323	TMS19	¥6,786	オープン	19	0.4~1.0	1000	5	6.1	312(107)

◎商品のお問い合わせ:03-3258-0761 <http://www.tksco.com/>

**セキスイ** PP Band for Automatic Binding **RoHS**  
**PPバンド(機械用)**

同商品群在庫数 **18** アイテム



Hタイプ

特長 ●セキスイ独自の技術と製法を活かし、バンド送り適正が良く、省力化ができます。  
仕様 ●紙管内径:200mm  
●破断伸度:20%以下  
●厚さ:0.63mm  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本

発注単位1巻 (価格改定日 21.08) 積水樹脂株[536860]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	引張強度(kg)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-7259	12H-B	¥8,913	オープン	青	12×3000	112	2	10	9(82)
382-7275	12H-Y	¥8,913	オープン	黄	12×3000	112	2	10	34(110)
382-7267	12H-N	¥8,913	オープン	透明	12×3000	112	2	10	70(56)
382-7313	15.5H-B	¥8,938	オープン	青	15.5×2500	143	2	10	439(64)
382-7330	15.5H-Y	¥8,938	オープン	黄	15.5×2500	143	2	10	515(176)
382-7321	15.5H-N	¥8,938	オープン	透明	15.5×2500	143	2	10	166(314)

◎商品のお問い合わせ:06-6365-3502 <http://www.sekisuijushi.co.jp/>

**セキスイ** PP Band for Automatic Binding **RoHS**  
**PPバンド(機械用)**

同商品群在庫数 **18** アイテム



RXタイプ

特長 ●セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。  
仕様 ●紙管内径:200mm  
●破断伸度:25%以下  
●厚さ:0.58mm  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本

発注単位1巻 (価格改定日 21.08) 積水樹脂株[536860]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	引張強度(kg)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
798-1961	12RX-B	¥6,275	オープン	青	12×3000	102	2	9	33(83)
798-1988	12RX-Y	¥6,275	オープン	黄	12×3000	102	2	9	24(75)
798-1970	12RX-N	¥6,275	オープン	透明	12×3000	102	2	9	30(120)
798-2054	15RX-B	¥6,275	オープン	青	15×2500	122	2	9	118(101)
798-2071	15RX-Y	¥6,275	オープン	黄	15×2500	122	2	9	120(112)
798-2062	15RX-N	¥6,275	オープン	透明	15×2500	122	2	9	70(149)

◎商品のお問い合わせ:06-6365-3502 <http://www.sekisuijushi.co.jp/>