

ポリエチレン使い捨て手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

東京パック



Emboss Gloves Box

エンボス手袋“五本絞り”[®](化粧箱タイプ・200枚入)

同商品群
在庫数 152アイテム

粉なし



EEL (半透明)



BEK (ブルー)



PEK (ピンク)



GEK (グリーン)



YEK (イエロー)

- 特長**
- 五本の指の付け根に絞りを入ってフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
 - 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
- 仕様**
- 厚さ:0.027mm
 - 食品衛生法適合品
 - 内エンボス加工
- 材質**
- ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本

1枚あたり目安単価
¥6~¥8

東京パック株式会社[600486]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
422-3977	EEL-S	¥1,239	オープン	半透明	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	484(385)
422-3969	EEL-M	¥1,239	オープン	半透明	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	1059(291)
422-3951	EEL-L	¥1,333	オープン	半透明	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	805(161)
422-3942	BEK-S	¥1,286	オープン	ブルー	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	218(455)
422-3934	BEK-M	¥1,286	オープン	ブルー	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	383(164)
422-3926	BEK-L	¥1,381	オープン	ブルー	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	44(49)
836-3606	PEK-S	¥1,386	オープン	ピンク	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	59(537)
836-3607	PEK-M	¥1,386	オープン	ピンク	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	59(257)
836-3608	PEK-L	¥1,471	オープン	ピンク	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	61(382)
836-3600	GEK-S	¥1,386	オープン	グリーン	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	92(999)
836-3601	GEK-M	¥1,386	オープン	グリーン	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	69(493)
836-3602	GEK-L	¥1,471	オープン	グリーン	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	152(999)
836-3603	YEK-S	¥1,429	オープン	イエロー	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	40(82)
836-3604	YEK-M	¥1,429	オープン	イエロー	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	120(185)
836-3605	YEK-L	¥1,529	オープン	イエロー	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	140(999)



EKH-B (専用ハンガー・手袋別売)

専用ハンガー 材質・ステンレス(SUS304)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
422-3985	EKH-B	¥2,286	オープン	310×65×220	10	300	2(50)

商品のお問い合わせ:042-481-1041 <http://www.tokyopack-kk.co.jp/>

東京パック



My Just Glove Box

エンボス手袋“マイジャスト”[®]グローブ”(200枚入)

同商品群
在庫数 152アイテム

粉なし



MJEK (半透明)



BMJEK (ブルー)



PMJEK (ピンク)



GMJEK (グリーン)



YMJEK (イエロー)

- 特長**
- 五本の指の付け根に絞りを入ってフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
 - 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
 - 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
- 仕様**
- 厚さ:0.027mm
 - 食品衛生法適合品
 - 内エンボス加工
- 材質**
- ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本

1枚あたり目安単価
¥6~¥8

東京パック株式会社[600486]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
836-3615	MJEK-SS	¥1,143	オープン	半透明	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	350	121(220)
836-3616	MJEK-S	¥1,143	オープン	半透明	S	27.0	25.0	7.7	200	20	370	160(999)
836-3617	MJEK-MS	¥1,143	オープン	半透明	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	370	81(999)
836-3618	MJEK-M	¥1,143	オープン	半透明	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	172(999)
836-3619	MJEK-ML	¥1,143	オープン	半透明	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	390	118(999)
836-3620	MJEK-L	¥1,243	オープン	半透明	L	27.0	29.0	8.4	200	20	420	188(-)
836-3621	BMJEK-SS	¥1,286	オープン	ブルー	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	350	100(999)
836-3622	BMJEK-S	¥1,286	オープン	ブルー	S	27.0	25.0	7.7	200	20	370	88(999)
836-3623	BMJEK-MS	¥1,286	オープン	ブルー	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	370	145(-)
836-3624	BMJEK-M	¥1,286	オープン	ブルー	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	212(372)
836-3625	BMJEK-ML	¥1,286	オープン	ブルー	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	390	115(999)
836-3626	BMJEK-L	¥1,386	オープン	ブルー	L	27.0	29.0	8.4	200	20	420	222(999)
836-3627	PMJEK-SS	¥1,386	オープン	ピンク	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	350	32(-)
836-3628	PMJEK-S	¥1,386	オープン	ピンク	S	27.0	25.0	7.7	200	20	370	66(825)
836-3629	PMJEK-MS	¥1,386	オープン	ピンク	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	370	71(-)
836-3630	PMJEK-M	¥1,386	オープン	ピンク	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	61(191)
836-3631	PMJEK-ML	¥1,386	オープン	ピンク	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	390	54(491)
836-3632	PMJEK-L	¥1,471	オープン	ピンク	L	27.0	29.0	8.4	200	20	420	71(999)
836-3633	GMJEK-SS	¥1,386	オープン	グリーン	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	350	32(800)
836-3634	GMJEK-S	¥1,386	オープン	グリーン	S	27.0	25.0	7.7	200	20	370	85(-)
836-3635	GMJEK-MS	¥1,386	オープン	グリーン	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	370	78(-)
836-3636	GMJEK-M	¥1,386	オープン	グリーン	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	79(999)
836-3637	GMJEK-ML	¥1,386	オープン	グリーン	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	390	58(-)
836-3638	GMJEK-L	¥1,471	オープン	グリーン	L	27.0	29.0	8.4	200	20	420	82(999)
836-3639	YMJEK-SS	¥1,429	オープン	イエロー	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	350	21(105)
836-3640	YMJEK-S	¥1,429	オープン	イエロー	S	27.0	25.0	7.7	200	20	370	50(-)
836-3641	YMJEK-MS	¥1,429	オープン	イエロー	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	370	54(-)
836-3642	YMJEK-M	¥1,429	オープン	イエロー	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	123(-)
836-3643	YMJEK-ML	¥1,429	オープン	イエロー	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	390	58(-)
836-3644	YMJEK-L	¥1,529	オープン	イエロー	L	27.0	29.0	8.4	200	20	420	91(-)

商品のお問い合わせ:042-481-1041 <http://www.tokyopack-kk.co.jp/>