

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

東京パック



New My Just Glove Box

エンボス手袋“ニューマイジャスト”グローブ”(200枚入)

同商品群
在庫数 152アイテム



NEK(半透明)



BNEK(ブルー)



PNEK(ピンク)



GNEK(グリーン)



YNEK(イエロー)

- 特長**
- 五本の指の付け根に絞りを入ってフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
 - 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
 - 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
 - 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
- 仕様**
- 厚さ:0.027mm ●内エンボス加工
 - 食品衛生法適合品
- 材質** ●ポリエチレン(PE)
- 製造国** ●日本

1枚あたり目安単価
¥6~¥8

東京パック側[600486]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
836-3657	NEK-SS	¥1,143		オープン 半透明	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	370	79(-)
836-3658	NEK-S	¥1,143		オープン 半透明	S	27.0	25.0	7.7	200	20	380	166(999)
836-3659	NEK-MS	¥1,143		オープン 半透明	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	390	108(349)
836-3660	NEK-M	¥1,143		オープン 半透明	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	204(999)
836-3661	NEK-ML	¥1,143		オープン 半透明	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	400	109(999)
836-3662	NEK-L	¥1,243		オープン 半透明	L	27.0	29.0	8.4	200	20	430	199(999)
836-3663	BNEK-SS	¥1,286		オープン ブルー	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	370	37(-)
836-3664	BNEK-S	¥1,286		オープン ブルー	S	27.0	25.0	7.7	200	20	380	60(546)
836-3665	BNEK-MS	¥1,286		オープン ブルー	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	390	82(-)
836-3666	BNEK-M	¥1,286		オープン ブルー	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	156(999)
836-3667	BNEK-ML	¥1,286		オープン ブルー	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	400	116(-)
836-3668	BNEK-L	¥1,386		オープン ブルー	L	27.0	29.0	8.4	200	20	430	109(-)
836-3669	PNEK-SS	¥1,386		オープン ピンク	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	370	10(112)
836-3670	PNEK-S	¥1,386		オープン ピンク	S	27.0	25.0	7.7	200	20	380	72(-)
836-3671	PNEK-MS	¥1,386		オープン ピンク	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	390	17(-)
836-3672	PNEK-M	¥1,386		オープン ピンク	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	74(-)
836-3673	PNEK-ML	¥1,386		オープン ピンク	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	400	68(999)
836-3674	PNEK-L	¥1,471		オープン ピンク	L	27.0	29.0	8.4	200	20	430	55(-)
836-3675	GNEK-SS	¥1,386		オープン グリーン	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	370	20(-)
836-3676	GNEK-S	¥1,386		オープン グリーン	S	27.0	25.0	7.7	200	20	380	50(-)
836-3677	GNEK-MS	¥1,386		オープン グリーン	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	390	10(-)
836-3678	GNEK-M	¥1,386		オープン グリーン	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	78(-)
836-3679	GNEK-ML	¥1,386		オープン グリーン	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	400	39(-)
836-3680	GNEK-L	¥1,471		オープン グリーン	L	27.0	29.0	8.4	200	20	430	38(-)
836-3681	YNEK-SS	¥1,429		オープン イエロー	SS	27.0	24.0	7.0	200	20	370	10(999)
836-3682	YNEK-S	¥1,429		オープン イエロー	S	27.0	25.0	7.7	200	20	380	10(334)
836-3683	YNEK-MS	¥1,429		オープン イエロー	MS	27.0	25.0	7.7	200	20	390	0(-)
836-3684	YNEK-M	¥1,429		オープン イエロー	M	27.0	26.0	8.0	200	20	390	73(-)
836-3685	YNEK-ML	¥1,429		オープン イエロー	ML	27.0	27.0	8.3	200	20	400	21(-)
836-3686	YNEK-L	¥1,529		オープン イエロー	L	27.0	29.0	8.4	200	20	430	22(999)

☎商品のお問い合わせ:042-481-1041 http://www.tokyopack-kk.co.jp/

東京パック



Super Hybrid Glove

エンボス手袋“スーパーハイブリッドグローブ”五本絞り。”(200枚入)

同商品群
在庫数 152アイテム



HG(半透明)



BHG(ブルー)

- 特長**
- 独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
 - 五本の指の付け根に絞りを入ってフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
 - 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
- 仕様**
- 五本絞り ●厚さ:0.027mm
 - 内エンボス加工 ●食品衛生法適合品
- 材質** ●ポリエチレン(PE)
- 製造国** ●日本

1枚あたり目安単価
¥4

東京パック側[600486]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
836-3609	HG-S	¥814		オープン 半透明	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	113(202)
836-3610	HG-M	¥814		オープン 半透明	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	130(246)
836-3611	HG-L	¥857		オープン 半透明	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	158(428)
836-3612	BHG-S	¥814		オープン ブルー	S	27.0	26.0	7.2	200	20	380	292(999)
836-3613	BHG-M	¥814		オープン ブルー	M	27.0	29.0	8.0	200	20	410	251(999)
836-3614	BHG-L	¥857		オープン ブルー	L	27.0	32.0	8.4	200	20	460	215(489)

☎商品のお問い合わせ:042-481-1041 http://www.tokyopack-kk.co.jp/

東京パック



Super Hybrid Gloves

エンボス手袋“スーパーハイブリッドグローブ”マイジャスト”(200枚入)

同商品群
在庫数 152アイテム



HMJ(半透明)



BHMJ(ブルー)

- 特長**
- 独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
 - 指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
 - 五本の指の付け根に絞りを入ってフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
- 仕様**
- 五本絞り ●厚さ:0.027mm
 - 内エンボス加工 ●食品衛生法適合品
- 材質** ●ポリエチレン(PE)
- 製造国** ●日本

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

SS	27.0	24.0	7.0
S	27.0	25.0	7.7
MS	27.0	25.0	7.7
M	27.0	26.0	8.0
ML	27.0	27.0	8.3
L	27.0	29.0	8.4

1枚あたり目安単価
¥4

東京パック側[600486]

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
836-3645	HMJ-SS	¥814		オープン 半透明	SS	200	20	350	23(41)	836-3651	BHMJ-SS	¥814		オープン ブルー	SS	200	20	350	63(788)
836-3646	HMJ-S	¥814		オープン 半透明	S	200	20	370	99(160)	836-3652	BHMJ-S	¥814		オープン ブルー	S	200	20	370	251(999)
836-3647	HMJ-MS	¥814		オープン 半透明	MS	200	20	370	109(999)	836-3653	BHMJ-MS	¥814		オープン ブルー	MS	200	20	370	124(999)
836-3648	HMJ-M	¥814		オープン 半透明	M	200	20	390	206(529)	836-3654	BHMJ-M	¥814		オープン ブルー	M	200	20	390	523(999)
836-3649	HMJ-ML	¥814		オープン 半透明	ML	200	20	390	122(278)	836-3655	BHMJ-ML	¥814		オープン ブルー	ML	200	20	390	161(264)
836-3650	HMJ-L	¥857		オープン 半透明	L	200	20	420	248(507)	836-3656	BHMJ-L	¥857		オープン ブルー	L	200	20	420	484(673)

☎商品のお問い合わせ:042-481-1041 http://www.tokyopack-kk.co.jp/