

Ty-Met™ Stainless steel cable ties

ステンレススティール・タイ - ボールロックタイプ・ポリエステルコーティング



特徴

ボールロックタイプのステンレススティール・タイで自動ロック式で時間のかかる圧着などの作業は不要です

- ステンレススティール鋼球による自動ロック式で大きな挿入力は不要
- 素早く、簡単に信頼性の高い施工が可能
- 標準幅(4.6mm & 7.9mm), 屋内・屋外でのほとんどの用途に適しています
- SUS316 (マリングレード) 耐食性
- ハロゲンフリーのポリエステルコーティングを施したタイプでケーブル保護及び作業者の怪我防止、異種材間の絶縁性向上させたタイプとなります

• アプリケーション:

石油化学、食品加工、発電所、鉱業、造船、洋上等の過酷・危険な環境でのケーブルやパイプ等敷設に

Technical information

- 非磁性体ステンレススティール SUS316
- コーティング: ポリエステル
- 使用温度: -40°C to +165°C
- 色: ブラック
- 難燃性
- 耐候性
- ハロゲンフリー
- 非中毒性



ボールロックタイプ ポリエステルコーティング

型番	結束範囲 ϕ		全長 L		幅 W		厚さ		最少引張強度 strength [N]	入数 [pieces]
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]		
YLS-4.6-100BC	20-25	0.79-0.98	100	3.94	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-125BC	20-25	0.79-0.98	125	4.92	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS4.6-150BC	20-35	0.79-1.38	150	5.91	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-200BC	20-50	0.79-1.97	200	7.87	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-300BC	20-83	0.79-3.27	300	11.81	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-360BC	20-100	0.79-3.94	360	14.17	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-520BC	20-150	0.79-5.91	520	20.74	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-680BC	20-200	0.79-7.87	680	26.77	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-840BC	20-250	0.79-9.84	840	33.07	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-1000BC	20-300	0.79-11.81	1000	39.37	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-1200BC	20-365	0.79-14.37	1200	27.24	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-4.6-1400BC	20-425	0.79-16.73	1400	55.12	4.6	0.18	0.36	0.01	778	100
YLS-7.9-100BC	20-20	0.79-0.79	100	3.94	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-125BC	20-22	0.79-0.87	125	4.92	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-150BC	20-35	0.79-1.38	150	5.91	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-200BC	20-50	0.79-1.97	200	7.87	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-300BC	20-83	0.79-3.27	300	11.81	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-360BC	20-100	0.79-3.94	360	14.17	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-520BC	20-150	0.79-5.91	520	20.74	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-680BC	20-200	0.79-7.87	680	26.77	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-840BC	20-250	0.79-9.84	840	33.07	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-1000BC	20-300	0.79-11.81	1000	39.37	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-1200BC	20-365	0.79-14.37	1200	27.24	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100
YLS-7.9-1400BC	20-425	0.79-16.73	1400	55.12	7.9	0.31	0.36	0.01	1112	100

* Some approvals may not be applicable to all product codes.
Contact your Sales Office for approvals limitations.

Tooling



CT3
For use with 4.6mm to 7.9mm (778N to 1112N) Cable ties. See page 125.

Dimensions

