

トルクス

先端がトルクス(いじり防止タイプ)タイプのドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記。

NEW



PGTD700H

パワーグリップトルクスドライバーセット (いじり防止タイプ)

POWER GRIP TORXDRIVER SET

製品番号 **PGTD700H** メーカー希望小売価格 **¥18,200**

セット内容 **7点**

製品番号	PGTD-	T10H	T15H	T20H	T25H	T27H	T30H	T40H
先端規格		T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40

- 化粧箱寸法: w516 × d141 × h42mm
- 質量: 0.59kg
- 梱包入数(通常): 1



ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

トルクス
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクト

パワー
ドライバー

ナットランナー

建方1番

シヤールレンチ

トルクシャット

NCトルコン
フレッドバクレンチ
反力軸レンチ
バネドライバー

その他

NEW




パワーグリップトルクスドライバー (いじり防止タイプ)

POWER GRIP TORXDRIVER

製品番号	先端規格	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		S	D	L	A					
PGTD-T6H	T6H	4	34	228	130	10	6	65	¥2,100	
PGTD-T7H	T7H	4	34	228	130	10	6	65	¥2,100	
PGTD-T8H	T8H	4	34	228	130	10	6	65	¥2,300	
PGTD-T9H	T9H	4	34	228	130	10	6	65	¥2,300	
PGTD-T10H	T10H	4	34	228	130	10	6	65	¥2,400	
PGTD-T15H	T15H	4	34	228	130	10	6	64	¥2,400	
PGTD-T20H	T20H	4	34	228	130	10	6	64	¥2,400	
PGTD-T25H	T25H	5	34	238	140	10	6	75	¥2,600	
PGTD-T27H	T27H	6	34	248	150	10	6	90	¥2,700	
PGTD-T30H	T30H	6	34	248	150	10	6	90	¥2,700	
PGTD-T40H	T40H	8	34	278	180	10	6	140	¥3,000	

- 六角軸



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.