

ヘルメット用ステッカー/ヘルメットラック

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

UNIT **Sticker** **日本** **墜落制止用器具使用ステッカー**

同商品群
在庫数 **68** アイテム

特長 ●ヘルメットへ貼り付ける墜落制止用器具使用のステッカーです。
●作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です。

仕様 ●粘着シール
材質 ●PPステッカー
製造国 ●日本

30mm
70mm
371-52A

使用例

発注単位1組 ユニット換[959628]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-8936	371-52A	¥514	¥600	私は墜落制止用器具を使用します	30×70	10	1	9	1(-)

☎商品のお問い合わせ: 03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>

タニザワ **ID Card Holder** **日本** **IDカードホルダー**

同商品群
在庫数 **29** アイテム

特長 ●本体両面テープでヘルメットに固定します。
仕様 ●カード収納サイズ:55×85mm
●接着テープ:両面接着ウレタンスポンジテープ
材質 ●本体:AES樹脂
●透明窓:ポリカーボネート
●インナーケース:硬質塩化ビニール
製造国 ●日本

106mm
54mm
71mm
86mm
1931
(カード除く)

装着例

発注単位1個 株式会社製作所 [612022]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
328-3879	1931	¥1,100	¥1,100	白	71×106	10	40	1066(88)

☎商品のお問い合わせ: 03-3552-5581 <http://www.tanizawa.co.jp/>

タニザワ **Helmet Hanger Eco Rack** **日本** **ヘルメットラック“エコラック”**

同商品群
在庫数 **29** アイテム

特長 ●場所を取らずに、ヘルメットの保管ができます。
●取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです。
●横に連結できます。●他のエコラックとの連結が可能です。
●全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
●再生ポリプロピレン使用でエコマーク認定です。

用途 ●ヘルメット収納。
仕様 ●壁掛けタイプ
材質 ●再生ポリプロピレン (PP)
付属品 ●ビス、ワッシャー、名札シール
製造国 ●日本

820N
(6個掛け用・連結見本・ブルー)

820N-IV
(6個掛け用・連結見本・アイボリー)

822N
(2個掛け用・ブルー)

821N
(1個掛け用・ブルー)

822N-IV
(2個掛け用・アイボリー)

821N-IV
(1個掛け用・アイボリー)

1個掛け単体寸法

240mm
272mm

2個掛け単体寸法

240mm
550mm

6個掛け用(2個掛け用×3セット)

発注単位1セット 株式会社製作所 [612022]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2912	820N	¥6,171	¥7,200	ブルー	240×550	1	1500	2545(86)
114-2913	820N-IV	¥6,171	¥7,200	アイボリー	240×550	1	1500	661(77)

2個掛け用

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2922	822N	¥2,200	¥2,400	ブルー	240×550	1	500	5765(101)
114-2923	822N-IV	¥2,200	¥2,400	アイボリー	240×550	1	500	2029(153)

1個掛け用

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	マグネット	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2943	821N	¥1,557	¥1,800	ブルー	240×272	なし	6	270	2778(86)
114-2944	821N-IV	¥1,557	¥1,800	アイボリー	240×272	なし	6	270	845(98)
114-2945	821NM	¥1,700	¥1,950	ブルー	240×272	あり	6	325	6685(110)
114-2946	821NM-IV	¥1,700	¥1,950	アイボリー	240×272	あり	6	325	2203(78)

☎商品のお問い合わせ: 03-3552-5581 <http://www.tanizawa.co.jp/>

ミドリ安全 **Helmet Hanger SC Keeper2** **日本** **ヘルメットラック“SCキーパー2”**

同商品群
在庫数 **20** アイテム

特長 ●ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
●1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
●磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。●フック部分には2カ所まで合わせて約2kgまで掛けられます。

用途 ●ヘルメットの収納に。
仕様 ●1個掛け用(連結可能)
材質 ●ABS樹脂
付属品 ●ネジ:3本 ●ワッシャー:3個
製造国 ●日本

323mm
275mm
SCKP2-BL
SCKP2-GY

発注単位1個 ミドリ安全株[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-2106	SCKP2-BL	¥1,800	¥1,800	ブルー	275×323	20	340	1572(112)
114-2107	SCKP2-GY	¥1,800	¥1,800	グレー	275×323	20	340	1673(104)

☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ミドリ安全 **Helmet Hanger SC Keeper** **日本** **ヘルメットラック“SCキーパー”**

同商品群
在庫数 **20** アイテム

特長 ●1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
●磁石付なので、机の横に付けられます。
●アメリカンタイプ、MP型両方に使用できます。
●取り付けは磁石式とボルト式兼用タイプです。

材質 ●ABS樹脂
製造国 ●日本

233mm
275mm
SCKP

使用例

発注単位1個 ミドリ安全株[883194]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-3702	SCKP	¥1,770	¥1,800	ライトブルー	275×233	3	315	8663(88)

☎商品のお問い合わせ: 048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>