


## PTシリーズ

## PT-200 M10 / 100mm, 240A



質量 約184g  
標準価格 835円 / 個  
(税抜・販売単位: 12)

## 【寸法図】



※カバー、記名板付き


## 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	38mm <sup>2</sup> -132A/60mm <sup>2</sup> -175A/100mm <sup>2</sup> -240A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M10×20L 土六角ボルトSP、PW付
締付トルク	10.0~14.7N・m (JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0N・m (JIS C 2805)

## 【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG2~4/0(より線)	AWG2~250(MCM)(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC660V
定格通電電流	200A	200A

## 適合圧着端子



## 適合アクセサリー



【側板】  
**PT-200L**  
標準価格: 81円(税抜)  
販売単位: 10個  
質量 約10g



【カバー】※  
**CTC-200**  
標準価格: 63円(税抜)  
販売単位: 10個  
質量 約3g



【記名板】※  
**AP-12**  
標準価格: 62円(税抜)  
販売単位: 50本  
質量 約9g



【レール】(1m)  
**DAV4-1000**  
標準価格: 957円(税抜)  
販売単位: 100本  
質量 約191g



【止め金具】  
**HDV-2**  
標準価格: 91円(税抜)  
販売単位: 50個  
質量 約20g

## オプション



【セーフティカバー】  
**CTEP-200**  
標準価格: 228円(税抜)  
販売単位: 1個

※詳細はP429参照

## レール式 組端子台 (組立完成品)

## 【注文形式】

## PTL-200 □ - □ P


カバー  
無し: 標準(フラット)カバー  
-EP: セーフティカバー

極数



(販売単位: 1)

## 【寸法図】



## 【構成部品】

中間板	PT-200
側板	PT-200L
カバー	CTC-200 / CTEP-200
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

## 【寸法表】

※レール寸法はP452参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	49	88	127	166	205	244	283	322	361	400	-	-	-	-	-
レール全長A	100	140	180	220	260	300	320	360	400	440	-	-	-	-	-
取付ピッチB	90	130	170	210	250	290	310	350	390	430	-	-	-	-	-

端子台全長 L = 端子幅(39mm) × 極数(P) + 側板2枚(10mm)

記名板の長さ = 端子幅(39mm) × 極数(P) - 2mm