

モンキ  
レンチ類

電材・管材  
カッター類

ラチェット  
レンチ類

トルク  
レンチ類

各種  
プライヤ類

ステンレス  
ミニ  
シリーズ類

三枚合わせ  
ミニ  
プライヤ  
シリーズ類

ベンチ  
(刃物)類

スパナ・  
メガネ  
レンチ類

ソケット  
レンチ類

絶縁  
ソケット類

ドライバー・  
六角棒  
レンチ類

プーラー・  
クランプ類

その他

セーフティ  
コード類

電動ドリル用  
先端工具類

インパクト  
レンチ用  
ソケット類

リベッター・  
リベット・  
ナット類

ダイヤモンド  
ホイール類

六角シャンク  
ドリル類

## SWS ソケットレンチセット(差込角12.7mm)



差込角  
12.7mm  
(1/2")

12角  
サーフェイス

●セット点数:17点

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 (mm)	重量 (g)	メタルケース(mm) 高さ×幅×奥行
SWS-413S	26,650	12.7 (1/2")	3,400	55×340×160

セット内容	箱数	JANコード
ソケット(12角):10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm プラグソケット:PS-420 ラチェットスピナ:SH-4 エクステンションバー(150mm):EX-415 クロスバー:CB	1	780263

## SWS ソケットレンチセット(差込角19.0mm)



差込角  
19.0mm  
(3/4")

12角  
サーフェイス

●セット点数:12点

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 (mm)	重量 (kg)	メタルケース(mm) 高さ×幅×奥行
SWS-609M	62,600	19.0 (3/4")	11.5	80×590×140

セット内容	箱数	JANコード
ソケット(12角):22・24・27・30・32・36・41・46・50mm 強力型ラチェットハンドル:RH-6R スライディングハンドル:ST-6 エクステンションバー(200mm):EX-620	1	805515

## SWS ソケットレンチセット(差込角19.0mm)



差込角  
19.0mm  
(3/4")

12角  
サーフェイス

●セット点数:16点

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 (mm)	重量 (kg)	メタルケース(mm) 高さ×幅×奥行
SWS-611M	101,100	19.0 (3/4")	18	80×600×210

セット内容	箱数	JANコード
ソケット(12角):22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・60mm 強力型ラチェットハンドル:RH-6R スピナハンドル:S-6 スライディングハンドル:ST-6 エクステンションバー(200mm):EX-620 エクステンションバー(400mm):EX-640	1	805522

## SSS サーフェイスソケットレンチセット(差込角9.5mm)



差込角  
9.5mm  
(3/8")

サーフェイス

●セット点数:13点

製品番号	標準価格 (¥)	差込角 (mm)	重量 (g)	メタルケース(mm) 高さ×幅×奥行
SSS-310	17,450	9.5 (3/8")	1,700	45×340×100

セット内容	箱数	JANコード
ソケット(6角):6・8・10・11・12・13・14・17・19・22mm ラチェットハンドル:RH-3 エクステンションバー(125mm):EX-3125 プラグソケット:PS-320	1	781314

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。 ※品名の横には、機能・特長を表すアイコンを表記しています。アイコンの意味は巻頭ページをご覧ください。