

■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カプラー ホースシャンク 規格

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)										個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	E	G	K	L	H1	H2			
アルミ合金製  本体材質 / ADC12	(HYBRID RoHS2) 633-CL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	15	21	51	94	53	41	30		
	633-CL 1AL	1"	25	139	76	47	20	27	58	110	55	46	30		
	633-CL1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	26	34	59	121	69	58	20		
	633-CL1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	33	40	74	136	85	66	20		
	633-CL 2AL	2"	50	193	103	75	44	53	87	157	103	75	12		
	633-CL2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	56	67	93	160	103	93	9		
	633-CL 3AL	3"	80	248	141	108	69	79	113	185	123	112	6		
ステンレススチール製  本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	(HYBRID RoHS2) 633-CL 3/4SST	3/4"	20	112	66	41	14	21	51	94	53	41	30		
	633-CL 1SST	1"	25	139	76	47	20	27	58	110	55	46	30		
	633-CL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	25	34	59	121	69	58	20		
	633-CL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	32	40	74	136	85	66	20		
	633-CL 2SST	2"	50	193	103	75	43	52	87	157	103	75	12		
	633-CL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	55	67	93	160	103	93	9		
	633-CL 3SST	3"	80	248	141	108	68	79	113	185	123	112	6		
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)  本体材質 / PP	(HYBRID RoHS2) 633-CL 1PP	1"	25	139	76	64	20	27	58	115	58	46	25		
	633-CL1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	82	29	40	74	141	73	66	15		
	633-CL 2PP	2"	50	190	103	94	40	52	87	162	91	75	12		
ブロンズ製  本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	(HYBRID) 633-CL 1BR	1"	25	139	76	47	20	27	57	98	43	46	30		
	633-CL1-1/4BR	1-1/4"	32	176	85	58	25	34	59	105	54	58	20		
	633-CL1-1/2BR	1-1/2"	40	184	93	65	32	41	74	120	70	66	20		
	633-CL 2BR	2"	50	193	103	75	44	53	87	139	86	75	12		
	633-CL2-1/2BR	2-1/2"	65	205	125	90	57	67	80	135	79	93	9		
	633-CL 3BR	3"	80	248	141	108	68	79	102	161	99	112	6		
	633-CL 4BR	4"	100	277	169	140	89	105	108	167	105	140	4		

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : プナ-N (NBR)

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.180の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ) 規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)										個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	E	G	K	L	H1	H2			
アルミ合金製  本体材質 / ADC12	(HYBRID RoHS2) 633-CTL 2AL	2"	50	193	103	75	43	51	83	135	81	75	12		
	633-CTL 3AL	3"	80	248	141	108	68	77	104	163	101	112	6		
	633-CTL 4AL	4"	100	277	169	140	90	102	113	173	111	140	4		
ステンレススチール製  本体材質 / SCS14 (SUS316 相当) ※ サイズにより形状が異なります。	(HYBRID RoHS2) 633-CTL 1SST	1"	25	139	76	47	20	25	80	121	66	46	30		
	633-CTL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	26	32	85	132	80	58	20		
	633-CTL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	31	38	87	152	101	66	20		
	633-CTL 2SST	2"	50	193	103	75	43	51	98	167	114	75	12		
	633-CTL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	55	64	105	180	123	93	9		
	633-CTL 3SST	3"	80	248	141	108	67	77	120	199	137	112	6		
	633-CTL 4SST	4"	100	277	169	140	92	102	128	210	148	140	4		

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : プナ-N (NBR)

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.180の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ

継手

袋ナット
クランプ式
加締