

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(600kgタイプ・樹脂カバー付)



●台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。【材質】●ねじ:ステンレス(SUS304) ●台座:ステンレス(SUS304) ●カバー:塩化ビニール(PVC) 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
231-4304	SUS-NB-2-12X100	¥1,303	600	M12×1.75	100	124.2	61	120	177	3148(108)
231-4312	SUS-NB-2-12X120	¥1,389	600	M12×1.75	120	144.2	61	100	192	608(95)
231-4550	SUS-NB-2-12X150	¥1,491	600	M12×1.75	150	174.2	61	80	220	1038(88)
231-4185	SUS-NA-2-16X100	¥2,460	600	M16×2.00	100	132.5	80	40	342	478(85)
231-4193	SUS-NA-2-16X130	¥2,769	600	M16×2.00	130	162.5	80	40	384	178(61)
231-4517	SUS-NA-2-16X150	¥3,060	600	M16×2.00	150	182.5	80	40	412	726(225)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(500kgタイプ・足止めプレート付)



●床面固定用のアンカー穴付です。●激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。●パッケージ:ボルトンパック(プリスターパック) 【材質】●ねじ:スチール ●台座:スチール 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
360-9774	TE2-12X100	¥651	500	M12×1.75	100	127	75	60	230	7242(107)
360-9782	TE2-12X120	¥694	500	M12×1.75	120	147	75	60	240	2645(136)
360-9791	TE2-12X150	¥737	500	M12×1.75	150	177	75	60	260	2847(94)
360-9804	TE2-16X100	¥874	500	M16×2.00	100	129	75	60	340	3491(123)
360-9812	TE2-16X130	¥900	500	M16×2.00	130	159	75	50	400	2174(114)
360-9821	TE2-16X150	¥917	500	M16×2.00	150	179	75	50	410	2689(77)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(600kgタイプ)



●最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいので、各種用途に適合します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。【材質】●ねじ:ステンレス(SUS304) ●台座:ステンレス(SUS304) 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
231-4282	SUS-NB12X100	¥1,277	600	M12×1.75	100	121.5	55	140	165	5931(105)
231-4291	SUS-NB12X120	¥1,337	600	M12×1.75	120	141.5	55	120	185	1624(80)
231-4541	SUS-NB12X150	¥1,474	600	M12×1.75	150	171.5	55	100	210	2406(82)
231-4126	SUS-NA16X100	¥2,280	600	M16×2.00	100	128.5	75	60	299	1501(88)
231-4134	SUS-NA16X130	¥2,563	600	M16×2.00	130	158.5	75	60	357	676(69)
231-4495	SUS-NA16X150	¥2,614	600	M16×2.00	150	178.5	75	50	380	1135(93)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(400kgタイプ)



●最も一般的なアジャスターの軽荷重タイプです。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。【材質】●ねじ:スチール ●台座:スチール ●表面処理:三価クロメート仕上げ 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
233-2655	NF8X50	¥309	400	M 8×1.25	50	66.0	37	300	50	6466(178)
233-2663	NF8X100	¥369	400	M 8×1.25	100	116.0	37	200	65	5225(124)
233-2671	NF10X50	¥411	400	M10×1.50	50	67.5	37	300	75	5017(109)
233-2680	NF10X100	¥429	400	M10×1.50	100	117.5	37	200	100	9290(93)

トラスコ Fixing Plate  
足止めプレート



●アジャスターを固定し、機器を安定させます。●アジャスターの固定に。●パッケージ:ボルトンパック(プリスターパック) ●推奨アンカーサイズ:M12 【製造国】●中国



発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合アジャスターねじ寸法	材質	幅(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
231-3839	PL12	¥283	M12	スチール	19.5	200	107	5484(91)
231-3847	PL16	¥283	M16	スチール	24.5	200	107	4210(100)
231-3855	PL20	¥283	M20	スチール	30.5	200	107	823(73)
285-9254	PL12SUS	¥729	M12	ステンレス	19.5	200	98	1488(77)
365-8791	PL16SUS	¥729	M16	ステンレス	24.5	200	98	1612(107)
285-9271	PL20SUS	¥729	M20	ステンレス	30.5	200	98	708(63)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(600kgタイプ・足止めプレート付)



●床面に固定するためのアンカー穴が付いています。●台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。●パッケージ:ボルトンパック(プリスターパック) 【材質】●ねじ:ステンレス(SUS304) ●台座:ステンレス(SUS304) 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
431-5782	SUS-TE2-12X100	¥1,851	600	M12×1.75	100	127	75	60	230	2371(118)
431-5791	SUS-TE2-12X120	¥1,954	600	M12×1.75	120	147	75	60	240	522(107)
431-5804	SUS-TE2-12X150	¥2,023	600	M12×1.75	150	177	75	60	260	913(110)
431-5812	SUS-TE2-16X100	¥2,331	600	M16×2.00	100	129	75	60	340	1767(100)
431-5821	SUS-TE2-16X130	¥2,571	600	M16×2.00	130	159	75	50	400	607(125)
431-5839	SUS-TE2-16X150	¥2,700	600	M16×2.00	150	179	75	50	410	369(52)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(500kgタイプ・樹脂カバー付)



●台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。【材質】●ねじ:スチール ●台座:スチール ●カバー:塩化ビニール(PVC) ●表面処理:三価クロメート仕上げ 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
231-4266	NB-2-12X100	¥591	500	M12×1.75	100	124.2	61	120	175	3687(75)
231-4274	NB-2-12X120	¥634	500	M12×1.75	120	144.2	61	100	195	865(55)
231-4533	NB-2-12X150	¥669	500	M12×1.75	150	174.2	61	80	212	2332(84)
231-4061	NA-2-16X100	¥917	500	M16×2.00	100	132.5	80	40	344	1457(123)
231-4070	NA-2-16X130	¥934	500	M16×2.00	130	162.5	80	40	387	618(140)
231-4479	NA-2-16X150	¥1,114	500	M16×2.00	150	182.5	80	40	412	640(92)

トラスコ Adjuster Bolt  
アジャスターボルト(500kgタイプ)



●最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいので、各種用途に適合します。●工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械。【材質】●ねじ:スチール ●台座:スチール 【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山 株式会社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	許容荷重(kgf)	ねじ寸法	ねじ長さ(mm)	全高(mm)	台座径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
231-4240	NB12X100	¥437	500	M12×1.75	100	121.5	55	140	172	17593(109)
231-4258	NB12X120	¥463	500	M12×1.75	120	141.5	55	120	190	5244(127)
231-4568	NB12X150	¥643	500	M12×1.75	150	171.5	55	100	205	7182(120)
231-4002	NA16X100	¥694	500	M16×2.00	100	128.5	75	60	333	5785(109)
231-4011	NA16X130	¥789	500	M16×2.00	130	158.5	75	60	372	1922(117)
231-4452	NA16X150	¥891	500	M16×2.00	150	178.5	75	50	390	4332(120)