

# 角度ゲージ/ゲージセット/溶接ゲージ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

測定工具

トラスコ




Center Gauge

## センターゲージ



同商品群  
在庫数 158 アイテム



651  
(冷間圧延鋼)

55-Y  
(炭素工具鋼A級焼入れ)

特長 ●サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用できます。  
用途 ●旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に。  
製造国 ●日本



仕 様 ●精度:±10'  
材 質 ●冷間圧延鋼

特 長 ●焼き入れ品です。  
仕 様 ●精度:±3'  
材 質 ●炭素工具鋼

発注単位1個

トラスコ中山株 [801507]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (°)	目盛	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
229-6039	651	¥1,509	¥1,760	55	1/14, 1/20, 1/24, 1/32(インチ)	10	12	126(123)
229-6047	652	¥1,509	¥1,760	60	1, 1/2 (mm)	10	12	288(78)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (°)	目盛	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
229-6055	55-Y	¥10,286	¥12,000	55	目盛なし	1	46	2(40)
229-6063	60-Y	¥10,286	¥12,000	60	目盛なし	1	46	13(60)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ノギス

トラスコ



Drill-point Gauge

## ドリルポイントゲージ



同商品群  
在庫数 158 アイテム



TG-DP118  
(ボールチェーン付)

特長 ●直径3~45mmまでのドリル切り刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。●回転子による角度設定は、被切削材先端角度ゲージとして便利です。(先端角60・70・90・125・135・150°目盛付)  
用途 ●ドリル切り刃の長さ、ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップ高さ差の測定に。  
材質 ●メインスケール・回転子: ステンレス(SUS420J2)  
●ベース:一般構造用圧延材  
製造国 ●日本

シンワ  
Work Together  
同商品群  
在庫数 8 アイテム



Gauge for Bolt and Nut

## ボルト・ナットゲージ



73773

特長 ●当てたり差したりするだけで、簡単にボルト・ナットのサイズを確認する事ができます。  
●インチ・メートル換算表付です。  
用途 ●ボルト・ナットの寸法測定。  
製造国 ●中国

注意  
●容易に竿がずれないようにスライド竿、回転竿ともに固めに組み立てています。

発注単位1個

トラスコ中山株 [716409]

発注単位1個

シンワ測定株 [468209]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (°)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
229-6012	TG-DP118	¥3,300	¥3,850	118	1	160	239(93)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	寸法 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
816-4159	73773	¥486	¥680	107×237×6	10	55	327(53)

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899 <http://www.shinwasokutei.co.jp/>

直尺

曲尺

定規

分度器

ケガキ用品

定盤

シンワ



5pc-instrument Set for Appraisal of Steel-fabrication

## 鉄骨精度測定器具5点セット



同商品群  
在庫数 8 アイテム



97575

特長 ●検査に便利な5つのゲージを5点セットにしました。  
●ケースに収納されており持ち運びに便利です。  
用途 ●鉄骨性能評価など。  
製造国 ●日本

セット内容	ベベル角度測定ゲージ 9枚組(30°~50°) 2.5°毎	ルート間隔測定ゲージ 9枚組(4mm~12mm)	溶接ゲージ	テーパゲージ (1mm~15mm)	アンダーカット ゲージ
精度	±1°	±0.1mm	隙間・長さ:±0.2mm以内 (20mm・40mmに対し) 角度:±1.5°以内	±0.05mm (測定範囲に対し)	±0.05mm (1.0mm以下)
材質	本体:ステンレス				ステンレス、真ちゅう、鉄
本体サイズ	30×65×18mm	20×65×18mm	70.5×48×7mm	148×17×1.2mm	115×58×18mm
製品質量	226g	134g	85g	11g	86g

発注単位1セット (価格改定日 20.07) シンワ測定株 [468209]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
432-6971	97575	¥38,214	¥53,500	1	870	21(70)

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899 <http://www.shinwasokutei.co.jp/>

SK



Angle Limit Gauge

## 角度限界ゲージ



同商品群  
在庫数 1,837 アイテム



WAL2542

特長 ●継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。  
●ゲージリーフ4枚セットです。  
用途 ●継手開先角度・突合せ継手開先角度測定に。  
仕様 ●器差:±0.1mm(長さ)、±1°(角度)  
材質 ●ステンレス  
製造国 ●日本

発注単位1個

新潟精機株 [716409]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定可能角度 (°)	測定可能の厚 (mm)	測定可能長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
377-6794	WAL2542	¥11,000	¥11,000	25~42.5(2.5ピッチ)	4, 5, 6, 7, 5, 7, 8, 10	10	100	73(133)	
377-6808	WAL4562	¥11,000	¥11,000	45~62.5(2.5ピッチ)	8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15	10	120	21(75)	

☎商品のお問い合わせ:0256-33-5502 <http://www.sokuteikougou.com/>

シンワ



Welding Gauge

## 溶接ゲージ



同商品群  
在庫数 8 アイテム



58692

特長 ●軽量・薄型で携帯に便利です。  
用途 ●脚長・板厚・ベベル角度の測定に。  
仕様 ●最小表示:1mm  
●測定範囲:0~20mm  
材質 ●ステンレス  
製造国 ●日本



発注単位1個

シンワ測定株 [468209]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	長さ測定器差 (mm)	角度測定器差 (°)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
243-3701	58692	¥1,440	¥2,000	±0.3	±2	5	25	-

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899 <http://www.shinwasokutei.co.jp/>