



Cylinder Weight

OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)

同商品群  
在庫数 60 アイテム

特長 ●OIML型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。  
●JCSS校正証明書は別途料金にて発行可能です。  
●プラスチックケース付で保管に便利です。

材質 ●非磁性ステンレスSUS304  
製造国 ●中国

発注単位1個

トラスコ中山株[220815]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	表わす質量	精度等級	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
116-4108	MLCM-1G	¥ 6,750	¥ 9,000	1g	M1級	6×6×6.2	1	1	10(91)
116-4113	MLCM-2G	¥ 6,750	¥ 9,000	2g	M1級	6×6×10.8	1	2	3(150)
116-4116	MLCM-5G	¥ 6,750	¥ 9,000	5g	M1級	8×8×14.8	1	5	8(62)
116-4107	MLCM-10G	¥ 6,750	¥ 9,000	10g	M1級	10×10×18.4	1	10	7(59)
116-4111	MLCM-20G	¥ 7,223	¥ 9,630	20g	M1級	13×13×22	1	20	3(34)
116-4115	MLCM-50G	¥ 8,663	¥11,550	50g	M1級	18×18×29	1	50	8(89)
116-4106	MLCM-100G	¥10,575	¥14,100	100g	M1級	22×22×38	1	100	20(182)
116-4110	MLCM-200G	¥12,525	¥16,700	200g	M1級	28×28×47	1	200	10(200)
116-4114	MLCM-500G	¥15,375	¥20,500	500g	M1級	38×38×64	1	500	13(186)
116-4109	MLCM-1KG	¥19,275	¥25,700	1kg	M1級	48×48×80.3	1	1000	6(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Cylinder Weight

OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)

同商品群  
在庫数 60 アイテム

特長 ●OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。  
●JCSS校正証明書は別途料金にて発行可能です。  
●プラスチックケース付で保管に便利です。

材質 ●非磁性ステンレスSUS304  
製造国 ●中国

発注単位1個

トラスコ中山株[220815]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	表わす質量	精度等級	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-6110	MLCF1-1G	¥ 7,500	¥10,000	1g	F1級	6×6×6.2	1	1	1(-)
207-6114	MLCF1-2G	¥ 7,500	¥10,000	2g	F1級	6×6×10.8	1	2	1(-)
207-6117	MLCF1-5G	¥ 7,500	¥10,000	5g	F1級	8×8×14.8	1	5	0(-)
207-6109	MLCF1-10G	¥ 8,625	¥11,500	10g	F1級	10×10×18.4	1	10	1(-)
207-6113	MLCF1-20G	¥ 9,150	¥12,200	20g	F1級	13×13×22	1	20	0(-)
207-6116	MLCF1-50G	¥10,500	¥14,000	50g	F1級	18×18×29	1	50	2(-)
207-6108	MLCF1-100G	¥13,500	¥18,000	100g	F1級	22×22×38	1	100	3(-)
207-6112	MLCF1-200G	¥15,375	¥20,500	200g	F1級	28×28×47	1	200	0(-)
207-6115	MLCF1-500G	¥18,250	¥24,400	500g	F1級	38×38×64	1	500	0(-)
207-6111	MLCF1-1KG	¥27,900	¥37,200	1kg	F1級	48×48×80.3	1	1000	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Cylinder Weight

OIML型 円筒分銅 F2級(ステンレス製)

同商品群  
在庫数 60 アイテム

特長 ●OIML型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。  
●JCSS校正証明書は別途料金にて発行可能です。  
●プラスチックケース付で保管に便利です。

材質 ●非磁性ステンレスSUS304  
製造国 ●中国

発注単位1個

トラスコ中山株[220815]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	表わす質量	精度等級	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
116-4129	MLCF-1G	¥ 7,028	¥ 9,370	1g	F2級	6×6×6.2	1	1	3(60)
116-4133	MLCF-2G	¥ 7,028	¥ 9,370	2g	F2級	6×6×10.8	1	2	2(40)
116-4136	MLCF-5G	¥ 7,028	¥ 9,370	5g	F2級	8×8×14.8	1	5	0(-)
116-4128	MLCF-10G	¥ 7,500	¥10,000	10g	F2級	10×10×18.4	1	10	2(29)
116-4132	MLCF-20G	¥ 8,250	¥11,000	20g	F2級	13×13×22	1	20	0(-)
116-4135	MLCF-50G	¥ 9,623	¥12,830	50g	F2級	18×18×29	1	50	4(134)
116-4127	MLCF-100G	¥11,100	¥14,800	100g	F2級	22×22×38	1	100	7(140)
116-4131	MLCF-200G	¥12,998	¥17,330	200g	F2級	28×28×47	1	200	5(125)
116-4134	MLCF-500G	¥16,350	¥21,800	500g	F2級	38×38×64	1	500	6(67)
116-4130	MLCF-1KG	¥24,000	¥32,000	1kg	F2級	48×48×80.3	1	1000	3(75)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Rectangular Weight(Ferrum)

枕型分銅 M1級(鑄鉄製)

同商品群  
在庫数 60 アイテム

特長 ●安価で日常点検での使用に最適です。  
●ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。  
●把手があり持ち運びやすく、積み重ねもできます。  
●シリアルナンバー刻印入りです。  
●一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行可能です。

材質 ●鑄鉄  
製造国 ●中国

発注単位1個

トラスコ中山株[220815]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	表わす質量	精度等級	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-3023	M1RW-5KG	¥11,100	¥14,800	5kg	M1級	142× 92× 80	1	5	5(-)
207-3021	M1RW-10KG	¥13,500	¥18,000	10kg	M1級	164×113×107	1	10	27(-)
207-3022	M1RW-20KG	¥18,375	¥24,500	20kg	M1級	212×145×133	1	20	24(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

