

専用工具は2-812ページに掲載

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

六角ボルト

六角穴付ボルト

六角穴付止めねじ

蝶ボルト

装飾ねじ・ナット

ナット

ねじ用キャップ

ワッシャー

小ねじ

いたずら防止ねじ

ドリルねじ

タッピングねじ

木工用ねじ

建材用ねじ

釘

トラスコ
181アイテム



2-Holl Pan Head Screw


ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

RoHS

同商品群
在庫数 181
アイテム
Com
図面



B109タイプ



基準寸法 (単位:mm)		
ねじの呼び (d)	頭部外径 dk	頭部厚さ k
M3	6	1.8
M4	8	2.4
M5	10	3
サイズ 適合ビット品番		
M3	B174-0004	
M4	B174-0008	
M5	B174-0010	

特長 ●2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
仕様 ●強度区分:A2-50相当
材質 ●ステンレス(A2)
製造国 ●アメリカ

発注単位1パック

トラスコ中山様[401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-0981	B109-0306	¥857	¥1,000	M3×6	4	10	12.2	1(15)
765-0990	B109-0308	¥857	¥1,000	M3×8	4	10	12.5	0(-)
765-1007	B109-0310	¥857	¥1,000	M3×10	4	10	12.8	0(-)
765-1015	B109-0316	¥857	¥1,000	M3×16	4	10	14.0	4(-)
765-1023	B109-0410	¥857	¥1,000	M4×10	5	10	17.2	1(34)
765-1031	B109-0416	¥857	¥1,000	M4×16	5	10	19.9	2(-)
765-1040	B109-0420	¥857	¥1,000	M4×20	4	10	18.4	0(-)
765-1058	B109-0516	¥857	¥1,000	M5×16	5	10	26.2	2(10)
765-1066	B109-0520	¥857	¥1,000	M5×20	4	10	24.8	5(500)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
181アイテム



Tri-Wing Flat Head Screw


トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

RoHS

同商品群
在庫数 181
アイテム
Com
図面



B113タイプ



基準寸法 (単位:mm)		
ねじの呼び (d)	頭部外径 dk	頭部厚さ k
M3	5.5	1.65
M4	8.4	2.7
M5	9.3	2.7
サイズ 適合ビット品番		
M3	B172-0002	
M4	B172-0004	
M5	B172-0005	

特長 ●トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
仕様 ●強度区分:A2-50相当
材質 ●ステンレス(A2) 製造国 ●日本

発注単位1パック

トラスコ中山様[401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-1406	B113-0306	¥857	¥1,000	M3×6	14	10	14.8	10(500)
765-1414	B113-0308	¥857	¥1,000	M3×8	14	10	16.0	6(120)
765-1422	B113-0310	¥857	¥1,000	M3×10	14	10	17.0	10(999)
765-1431	B113-0316	¥857	¥1,000	M3×16	13	10	20.0	0(-)
765-1449	B113-0406	¥857	¥1,000	M4×6	14	10	21.5	1(-)
765-1457	B113-0408	¥857	¥1,000	M4×8	14	10	23.4	6(600)
765-1465	B113-0410	¥857	¥1,000	M4×10	14	10	26.0	2(12)
765-1473	B113-0416	¥857	¥1,000	M4×16	13	10	30.5	2(34)
765-1481	B113-0420	¥857	¥1,000	M4×20	11	10	30.7	0(-)
765-1490	B113-0510	¥857	¥1,000	M5×10	10	10	25.0	3(300)
765-1503	B113-0516	¥857	¥1,000	M5×16	10	10	35.0	4(45)
765-1511	B113-0520	¥857	¥1,000	M5×20	9	10	37.0	2(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
181アイテム



2-Holl Flat Head Screw


ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

RoHS

同商品群
在庫数 181
アイテム
Com
図面



B110タイプ



基準寸法 (単位:mm)		
ねじの呼び (d)	頭部外径 dk	頭部厚さ k
M3	5.6	1.65
M4	7.5	2.2
M5	9.2	2.5
サイズ 適合ビット品番		
M3	B174-0004	
M4	B174-0008	
M5	B174-0010	

特長 ●2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
仕様 ●強度区分:A2-50相当
材質 ●ステンレス(A2)
製造国 ●アメリカ

発注単位1パック

トラスコ中山様[401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-1074	B110-0306	¥857	¥1,000	M3×6	4	10	11.4	2(100)
765-1082	B110-0308	¥857	¥1,000	M3×8	4	10	11.8	1(100)
765-1091	B110-0310	¥857	¥1,000	M3×10	4	10	12.1	1(5)
765-1104	B110-0316	¥857	¥1,000	M3×16	4	10	13.2	0(-)
765-1112	B110-0410	¥857	¥1,000	M4×10	5	10	15.2	3(43)
765-1121	B110-0416	¥857	¥1,000	M4×16	4	10	15.7	0(-)
765-1139	B110-0420	¥857	¥1,000	M4×20	4	10	17.2	0(-)
765-1147	B110-0516	¥857	¥1,000	M5×16	4	10	19.2	7(216)
765-1155	B110-0520	¥857	¥1,000	M5×20	4	10	21.7	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
181アイテム



Triangle Button Bolt


三角穴ボタンボルト(ステンレス)

RoHS

同商品群
在庫数 181
アイテム
Com
図面



B101タイプ



基準寸法 (単位:mm)		
ねじの呼び (d)	頭部外径 dk	頭部厚さ k
M3	5.7	1.65
M4	7.6	2.2
M5	9.5	2.75
サイズ 適合ビット品番		
M3	B173-0003	
M4	B173-0004	
M5	B173-0005	

特長 ●三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
仕様 ●強度区分:A2-50相当
材質 ●ステンレス(A2) 製造国 ●日本

発注単位1パック

トラスコ中山様[401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	寸法 (mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-0060	B101-0306	¥857	¥1,000	M3×6	12	10	15.2	8(400)
765-0078	B101-0308	¥857	¥1,000	M3×8	12	10	16.4	5(-)
765-0086	B101-0310	¥857	¥1,000	M3×10	11	10	16.7	0(-)
765-0094	B101-0316	¥857	¥1,000	M3×16	10	10	18.6	0(-)
765-0108	B101-0406	¥857	¥1,000	M4×6	11	10	19.6	0(-)
765-0116	B101-0408	¥857	¥1,000	M4×8	11	10	21.7	1(-)
765-0124	B101-0410	¥857	¥1,000	M4×10	11	10	23.0	47(-)
765-0132	B101-0416	¥857	¥1,000	M4×16	10	10	26.5	0(-)
765-0141	B101-0420	¥857	¥1,000	M4×20	9	10	27.6	7(700)
765-0159	B101-0510	¥857	¥1,000	M5×10	8	10	27.0	9(12)
765-0167	B101-0516	¥857	¥1,000	M5×16	7	10	29.9	87(999)
765-0175	B101-0520	¥857	¥1,000	M5×20	7	10	33.3	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>