

プレート式ナイロンキャスター(軽荷重用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ



Nylon Caster(TYG Series)

プレート式キャスター“TYGシリーズ”(ナイロン車)

同商品群
在庫数 37 アイテム

Com
図面

- 特長 ●走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
 仕様 ●プレート式
 材質 ●金具:スチール
 ●金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
 ●車輪:ナイロン

軽荷重用 6~100 daN

製造国 ●日本

自在仕様 ●自在式

発注単位1個

トラスコ中山株[970724]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-4114	TYGNY-25	¥73	¥85	10 10.2	25 12	35	35×30	28×23	4.2	200	35	2051(184)	
856-4115	TYGNY-32	¥90	¥105	18 18.4	32 14	42	38×32	30×24	4.2	200	50	433(83)	
856-4116	TYGNY-38	¥137	¥160	28 28.6	38 16	50	46×38	36×28	5.3	100	75	2169(120)	
856-4117	TYGNY-50	¥244	¥285	38 38.8	50 21	65	59×47	46×35	6.5	40	145	2023(135)	
856-4118	TYGNY-65	¥377	¥440	55 56.1	65 25	80	70×58	55×42	8.8	20	240	1041(99)	
856-4119	TYGNY-75	¥416	¥485	65 66.3	75 25	90	70×58	55×42	8.8	20	255	2712(90)	

自在ストッパー付仕様 ●自在式(ストッパー付)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-4120	TYGNYB-38	¥227	¥265	28 28.6	38 16	50	46×38	36×28	5.3	100	90	526(111)	
856-4121	TYGNYB-50	¥343	¥400	38 38.8	50 21	65	59×47	46×35	6.5	40	170	507(112)	
856-4122	TYGNYB-65	¥523	¥610	55 56.1	65 25	80	70×58	55×42	8.8	20	275	172(51)	
856-4123	TYGNYB-75	¥557	¥650	65 66.3	75 25	90	70×58	55×42	8.8	20	295	526(152)	

固定仕様 ●固定式

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-4124	TYGNYK-25	¥60	¥70	10 10.2	25 12	35	36×18	29(2穴)	4.2	200	25	311(56)	
856-4125	TYGNYK-32	¥73	¥85	18 18.4	32 14	42	36×20	29(2穴)	4.2	200	35	355(45)	
856-4126	TYGNYK-38	¥99	¥115	28 28.6	38 16	50	46×25	36×15	5.3	100	50	1815(350)	
856-4127	TYGNYK-50	¥184	¥215	38 38.8	50 21	65	58×40	45×25	6.5	40	95	321(128)	
856-4128	TYGNYK-65	¥309	¥360	55 56.1	65 25	80	70×47	55×28	8.8	20	165	78(30)	
856-4129	TYGNYK-75	¥343	¥400	65 66.3	75 25	90	70×47	55×28	8.8	20	185	348(128)	

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ハンマーキャスター



Nylon Caster(420G Series)

プレート式キャスター“420Gシリーズ”(ナイロン車)

同商品群
在庫数 72 アイテム

Com
図面

- 特長 ●最も生産量が多く、様々な場所で使用されています。
 仕様 ●プレート式
 材質 ●金具:スチール
 ●金具表面処理:三価クロム化成処理
 ●車輪:ナイロン

軽荷重用 6~100 daN

製造国 ●日本

自在仕様 ●自在式

発注単位1個

(価格改定日 20.04) ハンマーキャスター株[757605]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
125-2402	420G-N25	¥87	オープン	10 10.2	25 12	35	35×30	28×23	4.2	16	33	9419(108)	
125-2429	420G-N32	¥116	オープン	18 18.36	32 14	42	38×32	30×24	4.2	16	45	6585(90)	
125-2445	420G-N38	¥183	オープン	28 28.56	38 16	50	46×38	36×28	5.3	8	74	8661(105)	
125-2461	420G-N50	¥330	オープン	38 38.76	50 21	65	59×47	46×35	6.5	4	143	11086(116)	
125-2488	420G-N65	¥529	オープン	55 56.1	65 25	80	70×58	55×42	8.8	4	240	9486(151)	
125-2500	420G-N75	¥574	オープン	65 66.3	75 25	90	70×58	55×42	8.8	4	263	30476(85)	

自在ストッパー付仕様 ●自在式(ストッパー付)

発注単位1個

(価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
221-8968	415G-N50	¥420	オープン	38 38.76	50 21	65	59×47	46×35	6.5	4	177	1642(92)	
221-8976	415G-N65	¥733	オープン	55 56.1	65 25	80	70×58	55×42	8.8	4	276	441(99)	
221-8984	415G-N75	¥769	オープン	65 66.3	75 25	90	70×58	55×42	8.8	4	299	1278(94)	

固定仕様 ●固定式

発注単位1個

(価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準小売価格(1個)	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪径D (mm)	車輪幅 (mm)	取付高H (mm)	取付座A×B (mm)	取付ピッチX×Y (mm)	取付穴径P (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
125-2852	420R-N25	¥77	オープン	10 10.2	25 12	35	37×18	29(2穴)	4.2	20	25	4446(163)	
125-2879	420R-N32	¥91	オープン	18 18.36	32 14	42	36×20	29(2穴)	4.2	20	32	3706(160)	
125-2895	420R-N38	¥130	オープン	28 28.56	38 16	50	46×25	36×15	5.3	8	54	2396(152)	
125-2917	420R-N50	¥243	オープン	38 38.76	50 21	65	58×40	45×25	6.5	4	101	3000(100)	
125-2933	420R-N65	¥404	オープン	55 56.1	65 25	80	70×47	55×28	8.8	4	171	445(64)	
125-2950	420R-N75	¥451	オープン	65 66.3	75 25	90	70×47	55×28	8.8	4	192	1106(156)	

ホームページ <https://www.hammer-caster.co.jp/>

プレート式
ゴム車

プレート式
ウレタン車

プレート式
ナイロン車

プレート式
樹脂車

ねじ込み式
ゴム車

ねじ込み式
ウレタン車

ねじ込み式
ナイロン車

ねじ込み式
樹脂車

差し込み式
キャスター

ステンレス
キャスター

アングル式
キャスター

コーナ
キャスター

双輪
キャスター

省音
キャスター

静電
キャスター

緩衝
キャスター

特殊環境用
キャスター

空気入・
ノーパンク
キャスター

低床式
キャスター

重荷重用
キャスター

鋳物製
キャスター

ストッパー

キャスター用
ナット・スパ

キャスター

キャスター

キャスター