

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Socket(Nut type)	RoHS
樹脂ソケット(ホース取付用)			



TRS-N5NR

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa

材 質 ●本体:ポリフェニレンエー
テル(PPE)+ナイロン(PA)
●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

製造国 ●日本

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側ホースサイズ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5072	TRS-N5NR	¥711	¥830	5.0×8.0	100	28	118(148)
819-5073	TRS-N6.5NR	¥711	¥830	6.5×10.0	100	28	251(68)
819-5074	TRS-N8NR	¥747	¥872	8.0×12.0	100	30	43(66)
819-5075	TRS-N8.5NR	¥747	¥872	8.5×12.5	100	30	559(137)
819-5076	TRS-N9NR	¥801	¥935	9.0×15.0	100	32	44(110)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Plug(Nut type)	RoHS
樹脂プラグ(ホース取付用)			



TRP-N5N

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa
●ホース取付用

材 質 ●本体:ポリアセタール(POM)

製造国 ●日本

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側ホースサイズ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5054	TRP-N5N	¥216	¥252	5.0×8.0	100	12	100(167)
819-5055	TRP-N6.5N	¥216	¥252	6.5×10.0	100	12	250(103)
819-5057	TRP-N8N	¥234	¥273	8.0×12.0	100	14	23(34)
819-5056	TRP-N8.5N	¥234	¥273	8.5×12.5	100	14	484(151)
819-5058	TRP-N9N	¥261	¥305	9.0×15.0	100	16	56(350)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Socket(Barb type)	RoHS
樹脂ソケット(ホース取付用)			



TRS-T2NR

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa
●片路開閉型
●ホース取付用

材 質 ●本体:ポリフェニレンエー
テル(PPE)+ナイロン(PA)
●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

製造国 ●日本

注意
●TRS-T2NRのみタケノコ部に補強用
インサート(真鍮製)入りです。

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側ホースサイズ内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5065	TRS-T2NR	¥640	¥746	7	100	25	44(58)
819-5066	TRS-T3NR	¥640	¥746	10	100	23	118(146)
819-5067	TRS-T4NR	¥640	¥746	13	100	24	41(90)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Plug(Barb type)	RoHS
樹脂プラグ(ホース取付用)			



TRP-T02

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa
●ホース取付用

材 質 ●本体:ナイロン(PA)

製造国 ●日本

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側ホースサイズ内径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5050	TRP-T02	¥113	¥131	7	100	5	66(65)
819-5051	TRP-T03	¥113	¥131	10	100	6	104(91)
819-5052	TRP-T04	¥113	¥131	13	100	7	41(63)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Socket(Threaded type)	RoHS
樹脂ソケット(めねじ取付用)			



TRS-S2NR

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●片路開閉型
●最高使用圧力:1.0MPa

材 質 ●本体:ポリフェニレンエー
テル(PPE)+ナイロン(PA)
●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

製造国 ●日本

注意
●TRS-S2NRのみねじ部に補強用
インサート(真鍮製)入りです。

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5068	TRS-S2NR	¥640	¥746	Rc1/4	100	24	152(78)
819-5069	TRS-S3NR	¥640	¥746	Rc3/8	100	26	30(57)
819-5070	TRS-S4NR	¥640	¥746	Rc1/2	100	25	111(91)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Plug(Threaded type)	RoHS
樹脂プラグ(めねじ取付用)			



TRP-S02

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa
●めねじ取付用

製造国 ●日本

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5059	TRP-S02	¥113	¥131	Rc1/4	100	5	522(76)
819-5060	TRP-S03	¥113	¥131	Rc3/8	100	6	105(175)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Socket(Twin type)	RoHS
樹脂ソケット(2分岐配管用)			



TRS-L1NR

仕 様 ●使用流体:空気・水
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa

材 質 ●本体:ポリアセタール(POM)
●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

製造国 ●日本

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	分岐数	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5077	TRS-L1NR	¥2,809	¥3,276	2	50	80	193(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ TRUSCO 同商品群 在庫数 28 アイ テム	日本	Elbow Plug	RoHS
樹脂エルボプラグ			



TRP-SL02

仕 様 ●使用流体:空気・水
●使用温度範囲:0~50℃
●最高使用圧力:1.0MPa

材 質 ●本体:ポリアセタール(POM)

製造国 ●日本

注意
●TRP-SL02のみ、めねじ部に補強用インサート(真鍮製)入りです。

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-5062	TRP-SL02	¥234	¥273	Rc1/4	100	11	45(69)
819-5063	TRP-SL03	¥234	¥273	Rc3/8	100	8	27(65)
819-5064	TRP-SL04	¥234	¥273	Rc1/2	100	10	22(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>