

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

キンキ Relief Valve
リリーフバルブ

仕様 ●使用流体:圧縮空気
●使用温度範囲:-20~80℃
材質 ●真鍮、パイトン、他
製造国 ●日本

NO.210RV 0.2MPa 1/4

発注単位1個 株式会社製作所 [336104]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	設定圧力 (MPa)	接続口径D	幅×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
805-0879	NO.210RV 0.2MPa 1/4	¥2,040	¥2,380	0.2	R1/4	19×50.5	60	201(164)
805-0880	NO.210RV 0.4MPa 1/4	¥2,040	¥2,380	0.4	R1/4	19×50.5	60	896(87)
805-0881	NO.210RV 0.7MPa 1/4	¥2,040	¥2,380	0.7	R1/4	19×50.5	60	276(138)
805-0882	NO.210RV 1.0MPa 1/4	¥2,040	¥2,380	1.0	R1/4	19×50.5	60	91(108)
805-0883	NO.210RV 1.0MPa 3/8	¥2,597	¥3,030	1.0	R3/8	21×52.5	65	128(85)
146-5263	NO.210RV 1.0MPa 1/2	¥3,729	¥4,350	1.0	R1/2	21×54.0	90	54(118)

☎商品のお問い合わせ:06-6700-2601 <http://www.kinki-seisakusho.co.jp/>

キンキ Relief Valve
リリーフバルブ(ステンレスタイプ)

仕様 ●使用流体:圧縮空気
●使用温度範囲:-20~80℃
材質 ●ステンレス、パイトン、他
製造国 ●日本

NO.210SRV 0.2MPa 1/4

発注単位1個 株式会社製作所 [336104]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	設定圧力 (MPa)	接続口径D	幅×全長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
146-5208	NO.210SRV 0.2MPa 1/4	¥5,829	¥6,800	0.2	R1/4	19×50.5	58	0(-)
146-6756	NO.210SRV 1.0MPa 1/4	¥5,829	¥6,800	1.0	R1/4	19×50.5	58	12(80)

☎商品のお問い合わせ:06-6700-2601 <http://www.kinki-seisakusho.co.jp/>

トラスコ Joint Insertless Connector
“クイックシール継手”(インサートレスコネクタ)

仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~100℃
●使用圧力:1MPa
●空気温度:0~100℃
材質 ●黄銅
製造国 ●日本

TSA-8-02C

発注単位1個 トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	呼び径	適合チューブ外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-5591	TSA-4-01C	¥420	¥490	R1/8	4	100	13.0	231(260)
257-5604	TSA-6-01C	¥403	¥470	R1/8	6	100	16.5	728(99)
257-5612	TSA-6-02C	¥446	¥520	R1/4	6	100	22.5	394(150)
257-5621	TSA-8-01C	¥463	¥540	R1/8	8	100	17.5	182(111)
257-5639	TSA-8-02C	¥471	¥550	R1/4	8	100	23.5	337(113)
257-5647	TSA-10-02C	¥557	¥650	R1/4	10	50	28.0	247(84)
257-5655	TSA-10-03C	¥557	¥650	R3/8	10	50	37.0	301(89)
257-5663	TSA-12-03C	¥609	¥710	R3/8	12	50	39.0	123(130)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Joint Insertless Elbow
“クイックシール継手”(インサートレスエルボ)

仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~100℃
●使用圧力:1MPa
●空気温度:0~100℃
材質 ●黄銅
製造国 ●日本

TSA-8-02L

発注単位1個 トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	呼び径	適合チューブ外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-5671	TSA-4-01L	¥377	¥440	R1/8	4	100	18	40(63)
257-5680	TSA-6-01L	¥360	¥420	R1/8	6	100	19	387(83)
257-5698	TSA-6-02L	¥420	¥490	R1/4	6	100	29	118(91)
257-5701	TSA-8-01L	¥429	¥500	R1/8	8	100	28	316(90)
257-5710	TSA-8-02L	¥429	¥500	R1/4	8	100	31	503(128)
257-5728	TSA-10-02L	¥557	¥650	R1/4	10	50	45	184(125)
257-5736	TSA-10-03L	¥557	¥650	R3/8	10	50	55	112(122)
257-5744	TSA-12-03L	¥609	¥710	R3/8	12	50	52	68(110)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Joint Insertless Tees
“クイックシール継手”(インサートレスチーズ)

仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~100℃
●使用圧力:1MPa
●空気温度:0~100℃
材質 ●黄銅
製造国 ●日本

TSA-8-02T

発注単位1個 トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	呼び径	適合チューブ外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
257-5752	TSA-4-01T	¥540	¥630	R1/8	4	50	25	1(-)
257-5761	TSA-6-01T	¥549	¥640	R1/8	6	50	27	50(34)
257-5779	TSA-6-02T	¥643	¥750	R1/4	6	50	39	10(100)
257-5787	TSA-8-01T	¥651	¥760	R1/8	8	50	38	27(999)
257-5795	TSA-8-02T	¥660	¥770	R1/4	8	50	39	11(275)
257-5809	TSA-10-02T	¥874	¥1,020	R1/4	10	25	63	18(106)
257-5817	TSA-10-03T	¥874	¥1,020	R3/8	10	25	67	8(-)
257-5825	TSA-12-03T	¥969	¥1,130	R3/8	12	25	73	3(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Metal Sleeve for Sleeve Joint
クイックシール継手用メタルスリーブ

用途 ●クイックシール継手TSAシリーズ用メタルスリーブ。
仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~100℃
●使用圧力:10MPa
材質 ●黄銅
製造国 ●日本

TS-MS4

発注単位1パック トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	適合チューブ外径 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
291-9869	TS-MS4	¥1,320	¥1,540	4	20	200	22	24(75)
291-9877	TS-MS6	¥1,526	¥1,780	6	20	200	27	159(132)
291-9885	TS-MS8	¥1,586	¥1,850	8	20	200	35	124(89)
291-9842	TS-MS10	¥2,006	¥2,340	10	20	200	48	72(129)
291-9851	TS-MS12	¥2,734	¥3,190	12	20	200	60	42(96)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Nut for Sleeve Joint
クイックシール継手用ナット

仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~100℃
●使用圧力:10MPa
材質 ●黄銅
製造国 ●日本

TS-N4

発注単位1パック トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	適合チューブ外径 (mm)	二面幅寸法 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
291-9915	TS-N4	¥891	¥1,040	4	10	20	200	75	7(117)
291-9923	TS-N6	¥1,089	¥1,270	6	12	20	200	97	65(104)
291-9931	TS-N8	¥1,251	¥1,460	8	14	20	200	117	52(41)
291-9893	TS-N10	¥1,551	¥1,810	10	17	20	200	174	37(232)
291-9907	TS-N12	¥2,014	¥2,350	12	19	20	200	218	19(76)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Nylon Sleeve for Sleeve Joint
クイックシール継手用ナイロンスリーブ

用途 ●クイックシール継手TSシリーズ用ナイロンスリーブ。
仕様 ●使用流体:水・空気・油
●液体温度:0~70℃
●使用圧力:10MPa
材質 ●ナイロン
製造国 ●日本

TS-NS4

発注単位1パック トラスコ中山機 [983522]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	適合チューブ外径 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
291-9966	TS-NS4	¥309	¥360	4	20	200	11	162(93)
291-9974	TS-NS6	¥317	¥370	6	20	200	12	106(100)
291-9982	TS-NS8	¥326	¥380	8	20	200	14	792(78)
291-9940	TS-NS10	¥334	¥390	10	20	200	16	506(125)
291-9958	TS-NS12	¥351	¥410	12	20	200	18	265(106)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>