

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Special Nozzle for Air Duster

エアダスター用増量ノズル



TD-18-BN

特長 ●通常のエア量より約2.7倍の
エアが出ます。
製造国 ●日本

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Special Nozzle for Air Duster

エアダスター用静音大流量ノズル



TD-RCFN

TD-HCFN

特長 ●特殊加工カットを施しカット
ラウンド部から大流量のパワーの
ある空気をブローします。
(TD-RCFN) ●特殊加工カット
を施しカット部から横張りに空気を
を広げ、前方へ出る空気と調整し
格段に幅広いパターン形状の空気
がブローされます。(TD-HCFN)
製造国 ●日本

製造国 ●日本

品番	ノズル長(mm)
TD-RCFN	25
TD-HCFN	25

(価格改定日 21.01) トラスコ中山株[336104]

発注単位1本

トラスコ中山株[776153]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	ノズル長 (mm)	ノズル口径 (mm)	ノズル取付口	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
228-0671	TD-18-BN	¥2,280	¥2,660	47	15	G1/8	10	24	682(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ノズル口径 (mm)	ノズル取付口	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
488-0145	TD-RCFN	¥1,414	¥1,650	1(フラットカット広角30°)	G1/8	10	36	209(41)
488-0137	TD-HCFN	¥1,286	¥1,500	1(フラットカット球面)	G1/8	10	36	76(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Special Nozzle for Air Duster

エアダスター用増量ノズル

TD-18-BNL
(シルバー)

特長 ●ノズルの色で工場の作業場所・ラインなどの
使用場所毎に色分け管理ができます。
●大気中のエアを吸い込み、数倍の風量が増えます。
(使用環境により、増幅可能な風量は変わります。)
●アルミ仕上げのため、サビに強いです。
製造国 ●台湾

製造国 ●台湾

TD18BNL-B
(ブルー)TD18BNL-Y
(イエロー)TD18BNL-R
(レッド)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	ノズル長 (mm)	ノズル口径 (mm)	ノズル取付口	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
284-3803	TD-18-BNL	¥2,914	¥3,400	シルバー	75	16	G1/8	20	54	1642(129)
768-5033	TD18BNL-B	¥2,914	¥3,400	ブルー	75	16	G1/8	20	54	151(144)
768-5050	TD18BNL-Y	¥2,914	¥3,400	イエロー	75	16	G1/8	20	54	71(96)
768-5041	TD18BNL-R	¥2,914	¥3,400	レッド	75	16	G1/8	20	54	95(89)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Air Flow Regulator

空気量調節器

TAR-2N
(フィルタ内蔵タイプ)

用途 ●エアダスター、エアサンダー、エースプレーガンに接続し、
エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行います。
仕様 ●使用流体:空気 ●流体温度:0~50℃ ●最高使用圧力:0.7MPa
材質 ●ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ) ●シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ニッパルタイプ 材質 ●本体:アルミニウム 製造国 ●台湾

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	接続口径	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-4147	TAR-2N	¥1,886	¥2,200	G1/4×G1/4	20	30	145(71)

継手タイプ 材質 ●本体:鉄 製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	接続口径	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-4155	TAR-2PM	¥1,286	¥1,500	G1/4(オス)	20	64	1875(112)
285-4163	TAR-2PF	¥1,286	¥1,500	G1/4(メス)	20	65	430(106)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Joint for Air Duster Gun

エアダスター用接続継手



TD-HWN

TD-HWP

TD-KN

TD-KP

特長 ●エアダスター用の
交換継手です。
●エア漏れのしにくい
Oリング付です。
仕様 ●最高使用圧力:1.0MPa
●六角対辺:14mm
材質 ●黄銅(ニッケルメッキ)
●Oリング:NBR
付属品 ●Oリング
製造国 ●日本

発注単位1本

トラスコ中山株[776153]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	ノズル取付口	エア取付口	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
784-8072	TD-HWN	¥197	¥230	G1/4	G1/4	10	18	244(83)
784-8081	TD-HWP	¥257	¥300	G1/4	プラグ式	10	28	605(82)
784-8099	TD-KN	¥197	¥230	M12×1.0	G1/4	10	15	477(250)
784-8102	TD-KP	¥257	¥300	M12×1.0	プラグ式	10	25	356(128)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 172 アイテム

Com
図面

Mini Air Filter

エアダスター用ミニエアフィルター



TD-MF

特長 ●手元で簡単にエアホース内の
水分、油分などを除去します。
●本体材質はポリカーボネート製です。
●水抜きプッシュ弁付です。
●水、ドレンの溜まりがひと目
でわかります。
仕様 ●最高使用圧力:0.7MPa
●ろ過精度:40μ
製造国 ●中国

製造国 ●中国

使用例

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	全長 (mm)	接続口径	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
282-5473	TD-MF	¥2,614	¥3,050	87	G1/4	20	99	1385(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/