

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 46 アイテム

Work Long Gloves

“ひじまでロング軍手”(10双入)



- 特長 ●全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。
●作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。
●程よい締め付け感があり、ずれにくいです。

仕様 ●厚さ:2.1mm ●7ゲージ編
材質 ●綿 ●ポリエステル
製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
38.0	18.0	8.0

トラスコ中山様[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-4769	TLLG	¥814	¥950	生成	フリー	10	20	750	954(165)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

丸和ケミカル
同商品群
在庫数 13 アイテム

Work Gloves

軍手“日本一”婦人用(12双入)



- 特長 ●130日本一軍手のMサイズに相当します。
●ほぼポリエステルで編まれており、比較的強度があります。

仕様 ●厚さ:2mm
●7ゲージ編
材質 ●ポリエステル
●その他
製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
20.0	17.0	7.0

丸和ケミカル様[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
779-7028	135	¥486	オープン	ホワイト	M	12	60	440	2623(80)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

丸和ケミカル
同商品群
在庫数 13 アイテム

Work Gloves for Woman

婦人用軍手“紫陽花”(12双入)



- 特長 ●女性向けサイズの軍手です。
●男性で手の小さい方にもお勧めです。

仕様 ●厚さ:2.1mm
●7ゲージ編
材質 ●綿
●ポリエステル
製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
21.0	17.0	7.0

丸和ケミカル様[886938]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
419-1617	C-520	¥600	オープン	生成	M	12	60	480	3417(79)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 46 アイテム

Color Gloves

カラー軍手(10双入)



- 特長 ●汚れが目立ちにくい雑色です。
仕様 ●厚さ:3mm
●7ゲージ編
材質 ●ポリエステル
●綿
●その他
製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
22.0	19.0	8.0

トラスコ中山様[901817]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	リストカラー	組入数(双)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
489-4626	TGC-500-G	¥617	¥720	雑色緑	フリー	緑	10	50	500	1658(90)
489-4634	TGC-500-R	¥617	¥720	雑色赤	フリー	赤	10	50	500	902(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO
同商品群
在庫数 46 アイテム

Color Gloves

カラー軍手

TCNG-KO
(紺)TCNG-R
(赤)TCNG-Y
(黄)TCNG-G
(緑)

- 特長 ●色付の手袋です。
●作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
仕様 ●厚さ:2mm
●7ゲージ編
材質 ●繊維部:ナイロン、アクリル、その他
製造国 ●日本

TCNG-B
(青)TCNG-BK
(黒)

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
489-6831	TCNG-KO	¥257	¥300	紺	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	1014(67)
489-6840	TCNG-R	¥257	¥300	赤	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	1406(118)
489-6858	TCNG-Y	¥257	¥300	黄	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	1241(88)
195-2436	TCNG-G	¥257	¥300	緑	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	32(-)
195-2434	TCNG-B	¥257	¥300	青	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	47(-)
195-2435	TCNG-BK	¥257	¥300	黒	フリー	23.5	20.0	8.0	10	58	72(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

カスタム
CUSTOM
同商品群
在庫数 1 アイテム

Electric Conductive Gloves

軍手型導電手袋



AS-303

- 特長 ●伸縮性に優れ、フィット感があり、作業に適しています。
仕様 ●厚さ:2.5mm ●13ゲージ編
●表面抵抗値:10³~10⁴Ω
材質 ●ナイロン
(導電繊維編み込み加工)
製造国 ●台湾

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
21.5	20.0	7.5

株式会社カスタム[302582]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
310-3731	AS-303	¥1,000	¥1,000	生成	フリー	1	32	1624(105)

☎商品のお問い合わせ:03-3255-1117 <https://www.kk-custom.co.jp/>

別注品

丸和ケミカル様[886938]

名入れ手袋別注のお問い合わせ

ご挨拶品、ご贈答用として名入れ請けたまわります。



- 名入れの位置:手の甲
■大きさ:75×75mm迄
■最小ロット:100双
※経済ロットは500双〜です。

詳細は下記までお問い合わせください。

丸和ケミカル様
TEL:0766-22-6672
<http://www.e-maruwa.biz/>