

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Sanitized Urethane Backless Gloves

抗菌仕様ウレタン背抜き手袋

New



TNS-HG-BM

- 特 長**
- 肌触りの良いナイロン編みです。
 - 手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているため柔らかく目づれにくく、長時間の作業も快適です。
 - 伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
 - 指先を使う細かな作業に適しています。
 - 長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。
 - サニタイズ加工による抗菌機能

- 仕 様**
- 厚さ:0.9mm
 - 15ゲージ編

- 材 質** ●繊維部:ナイロン ●すべり止め部: ポリウレタン
- 製造国** ●ベトナム

発注単位1双

トラスコ中山(株)[706280]

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
261-9862	TNS-HG-B5	¥300	¥350	青	S	20.5	16.8	7.5	10	22	-
261-9864	TNS-HG-BM	¥300	¥350	青	M	21.5	17.6	8.0	10	25	-
261-9866	TNS-HG-BL	¥300	¥350	青	L	22.5	18.4	8.5	10	27	-
261-9863	TNS-HG-BXL	¥300	¥350	青	XL	23.5	19.2	9.0	10	28	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Light Smooth Gloves

薄手ピッキング用手袋

RoHS



TPCK-L

- 特 長**
- 軽く、しなやかで、小さな物が握みやすい手袋です。
 - 薄く、素手感覚で使用でき、細かい作業にも最適です。

- 仕 様**
- 厚さ:0.6mm
 - 15ゲージ編


- 材 質** ●繊維部:ナイロン、ゴム
- すべり止め部:ポリウレタン(PU)
- 製造国** ●中国

発注単位1双

トラスコ中山(株)[883194]

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-4745	TPCK-SS	¥240	¥280	ブラック	SS	21.0	15.6	7.0	10	12	125(33)
836-4746	TPCK-S	¥240	¥280	ブラック	S	22.0	16.8	7.2	10	15	228(57)
836-4747	TPCK-M	¥240	¥280	ブラック	M	23.0	17.0	7.8	10	17	3386(100)
836-4748	TPCK-L	¥240	¥280	ブラック	L	24.0	18.8	8.4	10	18	1237(189)
836-4749	TPCK-LL	¥240	¥280	ブラック	LL	25.0	19.6	8.5	10	19	231(257)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Urethane Unlined Gloves

ウレタン背抜き手袋

New



A-370


- 特 長**
- 細かな作業向けの背抜きグローブです。
- 仕 様**
- 厚さ:1.0mm
 - 13ゲージ編
- 材 質** ●手のひら部:ポリウレタン
- 繊維部:ポリエステル
- 製造国** ●中国

発注単位1双

おたふく手袋(株)[558603]

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
781-4011	A-370-S	¥146	¥170	ブルー	S	20.0	17.0	7.0	29	-
781-4003	A-370-M	¥146	¥170	ブルー	M	20.5	17.0	7.0	30	-
781-3988	A-370-L	¥146	¥170	ブルー	L	22.0	17.0	7.5	31	-
781-3996	A-370-LL	¥146	¥170	ブルー	LL	23.5	18.0	8.0	32	-

☎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>



Urethan Fit Gloves

ポリウレタン背抜き手袋(10双入)

New

RoHS



2994-L

- 特 長**
- 長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
- 仕 様**
- 厚さ:0.9mm
 - 15ゲージ編
- 材 質** ●手袋部:ナイロン
- すべり止め部:ポリウレタン
- 製造国** ●ベトナム

発注単位1袋

川西工業(株)[303182]

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
854-8524	2994-S	¥1,543	オープン	ホワイト	S	ブルー	10	24	160	-
854-8523	2994-M	¥1,543	オープン	ホワイト	M	グリーン	10	24	185	-
854-8522	2994-L	¥1,543	オープン	ホワイト	L	グレー	10	24	205	-

☎商品のお問い合わせ:0584-27-3161 <http://www.kawanishi-kk.co.jp/>



Coated Gloves

作業手袋“LDシリーズ”



LD-110 L

- 特 長**
- 13ゲージで指先までフィットします。
 - ほつれを防止する裾部オーバーロック加工です。
- 仕 様**
- 厚さ:1mm
 - 13ゲージ編
 - 低発じん性
- 材 質** ●繊維部:ポリエステル ●コーティング:ポリコーティングウレタン
- 製造国** ●ベトナム

発注単位12双

シモン(株)[477724]

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	入数 (双)	色	サイズ	リストカラー	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-4946	LD-110 S	¥154※	オープン※	12	白	S	ホワイト	34	0(-)
195-4947	LD-110 M	¥154※	オープン※	12	白	M	グリーン	37	62(-)
195-4948	LD-110 L	¥154※	オープン※	12	白	L	グレー	41	142(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>



Urethan Fit Gloves

ウレタン背抜き手袋“ソフトフィンガー”

RoHS



1500-M

- 特 長**
- 通気性、フィット感、すべり止め効果のあるぴったりタイプのウレタンコート手袋です。
- 仕 様**
- 厚さ:0.9~1.1mm
 - 13ゲージ編
- 材 質** ●手袋:ナイロン ●すべり止め:ポリウレタン樹脂
- 製造国** ●韓国

発注単位1双

アトム(株)[752800]

発注コード	品 番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
779-2450	1500-S	¥300	¥430	白	S	白	10	25	1656(87)
779-2468	1500-M	¥300	¥430	白	M	ライトグリーン	10	27	3569(89)
779-2476	1500-L	¥300	¥430	白	L	グレー	10	29	2114(111)
779-2484	1500-LL	¥300	¥430	白	LL	クリーム	10	32	621(86)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>