

耐切創手袋(アラミド繊維)

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ

日本

Cutting and Puncture Resistance Latex Coating Gloves

耐切創・耐突手袋

同商品群在庫数 120 アイテム



EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 4E



TP5126

- 特長 ●皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
●2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
●人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
- 仕様 ●厚さ:3.5mm
●コーティング:ラテックスリンドル(皺寄せ天然ゴム)
- 材質 ●アラミド繊維 ●ポリエステル ●ラテックス
- 製造国 ●スリランカ

発注単位1双

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
208-2855	TP5126-S	¥3,000	¥3,500	グリーン&イエロー	S	25.7	27.0	8.7	1	85	0(-)
208-2854	TP5126-M	¥3,000	¥3,500	グリーン&イエロー	M	26.5	28.0	9.0	1	92	0(-)
208-2853	TP5126-L	¥3,000	¥3,500	グリーン&イエロー	L	26.9	28.4	9.2	1	96	0(-)
208-2856	TP5126-XL	¥3,000	¥3,500	グリーン&イエロー	XL	27.3	29.0	9.4	1	102	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Aramid Gloves

アラミド手袋(薄手タイプ)

同商品群在庫数 120 アイテム

EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 -



DPM900

DPM901 (ロングタイプ)

- 特長 ●スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。●敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。●洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
- 仕様 ●厚さ:0.6mm ●15ゲージ編
- 材質 ●表:アラミド繊維 ●裏:ナイロン 製造国 ●日本

発注単位1双

トラスコ中山株[883041]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
496-5311	DPM900-M	¥1,114	¥1,300	イエロー	M	ホワイト	21.5	17.6	7.2	10	17.5	4026(115)
215-0221	DPM900	¥1,114	¥1,300	イエロー	L	ブラック	23.0	18.0	7.5	10	18.0	9013(91)
301-7389	DPM900-LL	¥1,329	¥1,550	イエロー	LL	イエロー	23.0	21.0	7.8	10	20.0	13035(100)

ロングタイプ

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
301-7397	DPM901-L	¥1,517	¥1,770	イエロー	L	ブラック	28.0	18.0	7.5	10	22	1665(123)
301-7401	DPM901-LL	¥1,517	¥1,770	イエロー	LL	イエロー	28.0	21.0	7.8	10	24	2779(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Cut-Resistant Gloves

耐切創手袋(耐炎繊維混紡)

同商品群在庫数 120 アイテム



EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 -



TATR-75

- 特長 ●耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。
- 仕様 ●厚さ:2.5mm
●7ゲージ編
- 材質 ●酸化ポリアクリロニトリル繊維
●アラミド繊維
●すべり止め部:シリコン樹脂
- 製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	20.0	8.0

トラスコ中山株[102464]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
116-3064	TATR-75	¥1,286	¥1,500	グリーン	フリー	100	80	221(152)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Aramid Gloves

アラミド手袋

同商品群在庫数 120 アイテム



EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 -



TFN-2

- 特長 ●アラミド繊維の機能により耐摩耗性、耐熱性、難燃性を発揮します。
●ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップを実現します。
- 仕様 ●厚さ:1.5mm
●13ゲージ編
- 材質 ●パラアミド
●スパンデックス
- 製造国 ●韓国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
25.0	19.0	8.0

トラスコ中山株[706280]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
770-0334	TFN-2	¥1,543	¥1,800	イエロー	フリー	10	66	544(123)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Cut-Resistant Gloves(ZYLON type)

“ザイロン”耐切創手袋

同商品群在庫数 120 アイテム



EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 -



TPZG-620

- 特長 ●高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
●手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
- 仕様 ●厚さ:1.5mm
- 材質 ●手の甲:表/パラ系アラミド繊維、裏/綿
●手のひら:表/PBO繊維(ザイロン®)、裏/綿
●樹脂部:シリコン
- 製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	23.0	9.0

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[883041]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
328-7009	TPZG-620	¥9,000	¥10,500	イエロー	L	10	85	214(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ

日本

Cut-Resistant Gloves(ZYLON type)

“ザイロン”耐切創手袋(ひら当て部補強)

同商品群在庫数 120 アイテム



EN388 耐切創 LV.
2003 3 2016 -



TPZG-621

- 特長 ●高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
●ひら当て部を牛革で補強しています。
- 仕様 ●厚さ:1.5mm
- 材質 ●手の甲:表/パラ系アラミド繊維、裏/綿
●手のひら:表/PBO繊維(ザイロン®)、裏/綿
●ひら当て部:牛革
- 製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	23.0	9.0

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[883041]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
328-7017	TPZG-621	¥8,057	¥9,400	イエロー	L	10	86	159(118)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>