

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ **Multi-purpose Net**
多目的ネット

同商品群在庫数 **40** アイテム

絞りはも付

TN25-3636GN (グリーン)

目合 25mm

グリーン シルバー
ブラック イエロー

RoHS

特長 ●多目的ネットです。
用途 ●ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
仕様 ●糸径:2.2mm
材質 ●ポリエチレン(PE) ●組織:400d/36本/無結節
製造国 ●日本

絞りはもなし

(絞りはも)

使用例

| 発注単位1枚 (価格改定日 19.01) トラスコ中山株[337341] | | | | | | | | | | 発注単位1枚 (価格改定日 19.01) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|----------------------|--------------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) | 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
| 287-0606 | TN25-3636GN | ¥15,343 | ¥17,900 | グリーン | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.3 | 255(85) | 477-9576 | TNS25-3636GN | ¥12,197 | ¥14,230 | グリーン | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.2 | 131(84) |
| 287-0614 | TN25-3636SV | ¥16,723 | ¥19,510 | シルバー | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.3 | 40(182) | 477-9584 | TNS25-3636SV | ¥12,660 | ¥14,770 | シルバー | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.2 | 13(93) |
| 287-0622 | TN25-3636BK | ¥16,723 | ¥19,510 | ブラック | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.3 | 44(87) | 477-9592 | TNS25-3636BK | ¥12,643 | ¥14,750 | ブラック | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.2 | 28(234) |
| 478-9407 | TN25-3636Y | ¥16,723 | ¥19,510 | イエロー | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.3 | 11(58) | 477-9606 | TNS25-3636Y | ¥12,660 | ¥14,770 | イエロー | 3.6×3.6 | 25 | 7 | 2.2 | 4(24) |
| 288-0113 | TN25-3654GN | ¥22,569 | ¥26,330 | グリーン | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.3 | 364(74) | 477-9614 | TNS25-3654GN | ¥18,051 | ¥21,060 | グリーン | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.2 | 156(48) |
| 288-0121 | TN25-3654SV | ¥24,369 | ¥28,430 | シルバー | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.3 | 29(61) | 477-9622 | TNS25-3654SV | ¥18,960 | ¥22,120 | シルバー | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.2 | 24(105) |
| 288-0130 | TN25-3654BK | ¥24,369 | ¥28,430 | ブラック | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.3 | 58(119) | 477-9631 | TNS25-3654BK | ¥18,977 | ¥22,140 | ブラック | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.2 | 22(245) |
| 478-9415 | TN25-3654Y | ¥24,369 | ¥28,430 | イエロー | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.3 | 26(49) | 477-9649 | TNS25-3654Y | ¥18,960 | ¥22,120 | イエロー | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.2 | 6(50) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Eco Multi-purpose Net**
“エコ多目的ネット”

同商品群在庫数 **40** アイテム

TNE25-3636

目合 25mm

グリーン

特長 ●ネットが柔らかく、荷物にフィットします。
用途 ●鳥害防止用ネット。
仕様 ●ラッセルネット
材質 ●ポリエステル(内再生ペット樹脂50%)
製造国 ●日本

使用例

RoHS

特長 ●防災加工されているため燃え難いネットです。
●防災協会認定番号取得済です。
用途 ●ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
仕様 ●糸径:2.2mm
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

目合 25mm

TN25-3654GN-F

| 発注単位1枚 (価格改定日 19.01) トラスコ中山株[337341] | | | | | | | | | | 発注単位1枚 (価格改定日 19.01) トラスコ中山株[337341] | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) | 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
| 287-0657 | TNE10-3636 | ¥37,449 | ¥43,690 | グリーン | 3.6×3.6 | 10 | 8 | 1.5 | 72(125) | 408-9651 | TN25-3636GN-F | ¥40,174 | ¥46,870 | ライトグリーン | 3.6×3.6 | 25 | 1 | 2.1 | 28(108) |
| 287-0665 | TNE10-3654 | ¥54,163 | ¥63,190 | グリーン | 3.6×5.4 | 10 | 5 | 2.3 | 86(98) | 408-9669 | TN25-3654GN-F | ¥54,154 | ¥63,180 | ライトグリーン | 3.6×5.4 | 25 | 1 | 3.1 | 17(42) |
| 287-0631 | TNE25-3636 | ¥19,423 | ¥22,660 | グリーン | 3.6×3.6 | 25 | 8 | 2.4 | 113(96) | | | | | | | | | | |
| 287-0649 | TNE25-3654 | ¥26,169 | ¥30,530 | グリーン | 3.6×5.4 | 25 | 5 | 3.5 | 217(66) | | | | | | | | | | |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

日本ワイドクロス **Guard Net**
“護美ガードネット”

同商品群在庫数 **4** アイテム

GG-2030BL (目合4mmタイプ・ブルー)

目合 4mm

特長 ●ネットの目合が細かいのでガラスによる攻撃から防ぎます。
●周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途 ●ガラスの被害からのゴミ袋の保護に。
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

別作可能

ダイオ **Landscape-fitting-color Net 4mm mesh 2m x 50m Darkbrown**
景観保護ネット

同商品群在庫数 **7** アイテム

403658

目合 4mm

特長 ●景観保護に配慮した色のネットで観光地などの景観を損なわないネットです。
●周囲の環境に馴染み、景観を守ります。
用途 ●景観保護ネット
仕様 ●目合:4mm
材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

使用例

| 発注単位1枚 日本ワイドクロス株[744732] | | | | | | | | | | 発注単位1本 (価格改定日 21.09) 株式会社イノベックスリビングソリューション部[662751] | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|---|--------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) | 発注コード | 品番 | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(本) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
| 252-4554 | GG-2030MG | ¥4,514 | オープン | モスグリーン | 2×3 | 3 | 1 | 1.2 | 283(85) | 836-4086 | 403658 | ¥14,120 | オープン | ブラウン | 2×50 | 2 | 8 | 19(68) | |
| 252-4562 | GG-3040MG | ¥6,457 | オープン | モスグリーン | 3×4 | 3 | 1 | 1.9 | 170(83) | | | | | | | | | | |
| 252-4571 | GG-2030BL | ¥2,743 | オープン | ブルー | 2×3 | 4 | 1 | 1.2 | 738(139) | | | | | | | | | | |
| 252-4589 | GG-3040BL | ¥4,257 | オープン | ブルー | 3×4 | 4 | 1 | 1.9 | 539(109) | | | | | | | | | | |

☎商品のお問い合わせ:072-971-5144 <http://www.sunsetnet.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ:03-3547-6117 <http://www.innovex-w.co.jp/>

ユタカメイク **Multi-Purpose Net**
万能ネット

同商品群在庫数 **35** アイテム

B-79 B-7950R

目合 25mm

特長 ●ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
仕様 ●周囲ロープ:6mm、糸径:縦約2.0mm、横約0.7mm
製造国 ●日本

ユタカメイク **garbage net fabric roll**
ゴミカバーネット

同商品群在庫数 **35** アイテム

B-82100R

目合 25mm

特長 ●長尺タイプのラッセルネットです。
用途 ●飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。
材質 ●ポリエチレン
製造国 ●日本

| 発注単位1枚 株式会社ユタカメイク[972725] | | | | | | | | | | 発注単位1巻 株式会社ユタカメイク[972725] | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------|----------|----------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(枚) | 質量(kg) | 実績(前年比%) | 発注コード | 品番 | 税抜価格(1巻) | メーカー希望小売価格(1巻) | 色 | 幅×長さ(m) | 目合(mm) | 梱包数(巻) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
| 367-5157 | B-79 | ¥1,360 | オープン | グリーン | 1×2 | 25 | 20 | 350 | 2157(108) | 206-7097 | B-7950R | ¥17,030 | オープン | グリーン | 1×50 | 25 | 1 | 4.6 | 20(-) |
| 367-5165 | B-80 | ¥1,759 | オープン | グリーン | 1×3 | 25 | 20 | 480 | 1305(114) | 206-7098 | B-8150R | ¥31,680 | オープン | グリーン | 2×50 | 25 | 1 | 9.4 | 16(-) |
| 367-5173 | B-81 | ¥1,760 | オープン | グリーン | 2×2 | 25 | 15 | 580 | 2804(99) | | | | | | | | | | |

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>