

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ユタカメイク** **Dia Rope**  
**ダイヤロープ(3つ打タイプ)**

特長 ●軽量で水に強く、強力です。  
 ●荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。  
 用途 ●船舶、農園芸、各種作業など。  
 材質 ●ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン混紡  
 製造国 ●日本



PRDP-7



使用例

●切断後の断面はライター火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
754-1236	PRDP-7	¥ 6,557	オープン	グレー	3×300	ドラム巻	1	1.79	11(62)
754-1244	PRDP-8	¥ 5,246	オープン	グレー	4×200	ドラム巻	1	1.69	7(59)
754-1252	PRDP-9	¥ 6,994	オープン	グレー	5×200	ドラム巻	1	2.71	5(46)
754-1201	PRDP-10	¥ 9,617	オープン	グレー	6×200	ドラム巻	1	3.66	26(84)
754-1210	PRDP-5	¥ 13,333	オープン	グレー	9×150	ドラム巻	1	5.75	32(75)
754-1228	PRDP-6	¥ 15,009	オープン	グレー	12×100	ドラム巻	1	6.96	52(102)
102-8738	PRDP-16	¥ 26,884	オープン	グレー	16×100	ドラム巻	1	13.10	27(118)

商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

**トラスコ** **Vinylon Rope**  
**ビニロンロープ(金剛打タイプ)**

特長 ●耐候性、耐久性に優れ、漁業用、陸上用などの幅広い分野で使われています。  
 ●強度は3つ打に比べ30%程度低下しますが、しなやかで手触りが良く、キंक(ねじれ)しにくい扱いやすいロープです。  
 用途 ●屋外現場での使用。  
 ●国旗などフラッグの昇降用。  
 ●袋の口ひも。  
 ●テント(店舗)のかがり。  
 材質 ●ビニロン+ポリエステル混紡  
 製造国 ●日本



R-310K R-1220K

●切断後の断面はライター火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
511-2567	R-310K	¥ 609	¥ 710	白	3×10	袋入	100	0.05	65(59)
511-2575	R-410K	¥ 720	¥ 840	白	4×10	袋入	100	0.09	93(91)
511-2583	R-610K	¥ 1,037	¥ 1,210	白	6×10	袋入	80	0.18	101(79)
511-2591	R-620K	¥ 1,826	¥ 2,130	白	6×20	バンド掛巻	50	0.36	186(117)
511-2605	R-630K	¥ 2,271	¥ 2,650	白	6×30	バンド掛巻	40	0.58	410(108)
511-2613	R-920K	¥ 3,583	¥ 4,180	白	9×20	バンド掛巻	30	0.78	225(124)
511-2621	R-930K	¥ 4,989	¥ 5,820	白	9×30	バンド掛巻	20	1.18	169(72)
511-2630	R-1220K	¥ 6,026	¥ 7,030	白	12×20	バンド掛巻	20	1.36	52(53)
511-2648	R-1230K	¥ 8,263	¥ 9,640	白	12×30	バンド掛巻	15	2.10	31(97)

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**高木綱業** **Hakareru Kun**  
**はかれる君(3つ打タイプ・金剛打タイプ)**

特長 ●ビニロンロープにおよその換尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。  
 ●作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。  
 仕様 ●目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り  
 ●生成(白)に黒文字  
 材質 ●ビニロン+ポリエステル混紡  
 製造国 ●日本



36シリーズ



3つ打タイプ 金剛打タイプ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
818-9308	36-6751	¥ 6,429	オープン	白	6×100	バンド掛巻	1	2.1	39(60)
818-9309	36-6752	¥ 13,015	オープン	白	9×100	バンド掛巻	1	4.9	52(141)
818-9310	36-6753	¥ 21,429	オープン	白	12×100	バンド掛巻	1	8.6	19(95)

商品のお問い合わせ: 087-867-2701 <https://t2701.com/>

**高木綱業** **JIS Vinylon Rope**  
**JISビニロンロープ(3つ打タイプ)**

特長 ●しなやかな柔軟性をもち扱いやすいです。  
 ●耐候性、耐久性にも優れています。  
 ●JIS規格(L2703)のロープです。  
 用途 ●防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。  
 材質 ●ビニロン+ポリエステル混紡  
 製造国 ●日本



36-7324



使用例

注意 ●JIS規格品のため定尺(200m)での販売となります。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
418-4661	36-7324	¥ 19,286	オープン	白	6×200	バンド掛巻	1	4.6	25(68)
418-4670	36-7327	¥ 41,596	オープン	白	9.0×200	バンド掛巻	1	10.4	6(50)
418-4688	36-7328	¥ 51,286	オープン	白	10.0×200	バンド掛巻	1	12.9	7(50)
418-4696	36-7329	¥ 72,690	オープン	白	12.0×200	バンド掛巻	1	18.5	15(750)
★461-4810	36-7331	¥ 128,476	オープン	白	16.0×200	バンド掛巻	1	32.7	1(-)

商品のお問い合わせ: 087-867-2701 <https://t2701.com/>

**ユタカメイク** **Cotton Rope**  
**綿ロープ(3つ打タイプ)**

特長 ●天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。  
 ●水中や土中で腐食し土に還ります。  
 用途 ●農園芸、祭礼用、各種結束など。  
 材質 ●綿  
 製造国 ●日本



PRC-5



PRC-51



使用例

●切断後の断面はセロハンテープ、ビニールテープなどでほつれを保護してください。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
370-8641	PRC-7	¥ 6,246	オープン	白	3×300	ドラム巻	1	1.90	71(125)
370-8659	PRC-8	¥ 6,246	オープン	白	4×200	ドラム巻	1	2.10	46(84)
370-8667	PRC-9	¥ 9,251	オープン	白	5×200	ドラム巻	1	3.60	47(59)
370-8616	PRC-10	¥ 10,291	オープン	白	6×200	ドラム巻	1	4.40	178(74)
370-8624	PRC-5	¥ 16,189	オープン	白	9×150	ドラム巻	1	6.60	119(89)
768-4827	PRC-51	¥ 16,653	オープン	黒	9×100	ドラム巻	1	6.60	28(72)
370-8632	PRC-6	¥ 15,727	オープン	白	12×100	ドラム巻	1	7.30	112(94)
768-4835	PRC-61	¥ 24,751	オープン	黒	12×100	ドラム巻	1	7.30	8(67)
754-1155	PRC-16	¥ 31,911	オープン	白	16×100	ドラム巻	1	14.85	50(68)

商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

**ユタカメイク** **Cotton Rope**  
**綿ロープ(3つ打タイプ)**

特長 ●天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。  
 ●水中や土中で腐食し土に還ります。  
 用途 ●農園芸、祭礼用、各種結束。  
 製造国 ●日本



C10-200



C12-200

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比)
829-1206	C3-300	¥ 5,521	オープン	白	3×300	バンド掛巻	5	2.1	19(91)
829-1207	C4-200	¥ 6,253	オープン	白	4×200	バンド掛巻	5	2.1	21(150)
829-1208	C5-200	¥ 11,279	オープン	白	5×200	バンド掛巻	5	3.2	14(156)
829-1209	C6-200	¥ 12,829	オープン	白	6×200	バンド掛巻	5	4.0	33(220)
829-1210	C8-200	¥ 18,567	オープン	白	8×200	バンド掛巻	4	7.5	21(96)
794-4578	C9-200	¥ 21,116	オープン	白	9×200	バンド掛巻	3	9.3	41(92)
829-1204	C10-200	¥ 24,926	オープン	白	10×200	バンド掛巻	2	11.8	19(80)
794-4560	C12-200	¥ 34,296	オープン	白	12×200	バンド掛巻	2	15.1	18(72)
829-1205	C16-200	¥ 61,810	オープン	白	16×200	バンド掛巻	1	25.5	3(28)

商品のお問い合わせ: 072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>