

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

配管テープは6-2041～ページに掲載



## トラスコ中山 ノンセラクロスの特長



### セラミック繊維不使用

素材は、高純度ガラス繊維。RCF規制(厚生労働省のセラミック繊維に対する規制)に該当しません。

## 耐熱900℃の、新たな選択肢

ガラス繊維の耐熱温度は通常500℃程度ですが、シリカ成分(SiO<sub>2</sub>)の純度を上げることにより、耐熱温度900℃を実現しました。

### つなぎ材・補強材不使用

従来のセラミック系クロスは、つなぎ材として非耐熱性繊維を使用していましたが、ノンセラクロスは、耐熱900℃の繊維のみ使用のため、劣化を防げます。

### ガラスよりも、シリカよりも

ガラスに比べ耐熱温度が高く、シリカ・セラミックに比べ引張強度に優れます。皮膚刺激も大幅に軽減、より使いやすくなりました。



Non-cera Cloth

## ノンセラクロス(朱子織り)



同商品群  
在庫数 54 アイテム



TACT-0850  
(テープタイプ)  
(片面耐熱樹脂加工)



TACR-08100  
(ロールタイプ)  
(樹脂加工なし)



TACR-08100C  
(ロールタイプ)  
(片面耐熱樹脂加工)

**ロールタイプ(樹脂加工なし)** 特長 ●樹脂加工なしの柔軟なタイプです。  
材質 ●高純度ガラス繊維  
製造国 ●中国

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-3805	TACR-08100	¥82,286	¥96,000	1000×20	0.8	1	15	1(25)
818-3806	TACR-16100	¥161,143	¥188,000	1000×20	1.6	1	26	0(-)

**特長** ●引張強度はシリカおよびセラミック繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミックおよびガラス繊維織物よりも高いです。  
●ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。  
**用途** ●セラミッククロステープの代替。  
●断熱材、遮熱カーテン、保温材、火傷防止、その他高温箇所。  
**仕様** ●使用温度範囲:約900℃まで  
●粘着剤なし(針金などで留めてください)

**テープタイプ(片面耐熱樹脂加工)** 特長 ●片面耐熱樹脂加工で水や油などはじきます。  
材質 ●高純度ガラス繊維 ●シリコン樹脂  
製造国 ●日本

トラスコ中山様[975073]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-3801	TACT-0850	¥8,229	¥9,600	50×20	0.8	10	0.8	151(95)
818-3803	TACT-1650	¥12,000	¥14,000	50×20	1.6	10	1.4	86(34)
818-3802	TACT-08100	¥16,457	¥19,200	100×20	0.8	5	1.7	8(37)
818-3804	TACT-16100	¥24,086	¥28,100	100×20	1.6	5	2.8	19(80)

**ロールタイプ(片面耐熱樹脂加工)** 特長 ●片面耐熱樹脂加工で水や油などはじきます。  
材質 ●高純度ガラス繊維 ●シリコン樹脂  
製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-3807	TACR-08100C	¥137,143	¥160,000	1000×20	0.8	1	17	0(-)
818-3808	TACR-16100C	¥216,000	¥252,000	1000×20	1.6	1	28	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Silica Cloth

## シリカクロス(綾織り)



同商品群  
在庫数 54 アイテム



TST-0850  
(テープタイプ・綾織り)



TST-06-1000  
(ロールタイプ・綾織り)



TSTB-0850  
(テープタイプ・焼成加工)

**ロールタイプ(綾織り)** 材質 ●シリカ繊維  
製造国 ●ラトビア

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
473-6788	TST-06-1000	¥68,400	¥79,800	1000×20	0.64	1	13.7	52(69)

**特長** ●二酸化珪素(SiO<sub>2</sub>)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。  
●耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。  
●アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。  
**用途** ●高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温箇所。  
**仕様** ●使用温度範囲:1000℃まで  
●粘着剤なし(針金などで留めてください。)



**テープタイプ(綾織り)** 材質 ●シリカ繊維  
製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
301-7095	TST-0850	¥25,706	¥29,990	50×30	0.8	10	0.90	328(90)
207-4372	TST0850-10M	¥9,429	¥11,000	50×10	0.8	10	0.37	25(-)
301-7109	TST-1350	¥52,611	¥61,380	50×30	1.3	10	1.80	61(93)

**テープタイプ(焼成加工)** 特長 ●焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。  
材質 ●シリカ繊維(焼成処理)  
製造国 ●日本

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
207-4373	TSTB-0850	¥31,971	¥37,300	50×30	0.8	10	1.22	1(-)
207-4374	TSTB-1350	¥65,143	¥76,000	50×30	1.3	10	1.85	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>