

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Aluminum Color Step

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

完成品



LH-2651A



- 特長 ●アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
 用途 ●移動が多い軽作業用足踏台として。
 仕様 ●踏ざん踏面幅:250mm ●完成品
 材質 ●床板:アルミ編板
 ●上枠・はり・脚:アルミ合金
 ●リベット:スチール、脚キャップ:NBR
 製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[972807]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	色	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2409	LH-2651A	¥36,713	¥48,950	80	生地	0.5	350×250	353×502	1	4.8	278(387)
★137-2410	LH-2651A-BK	¥40,680	¥54,240	80	黒	0.5	350×250	353×502	1	4.8	11(999)
★137-2411	LH-2651A-GR	¥40,680	¥54,240	80	緑	0.5	350×250	353×502	1	4.8	4(400)
★137-2412	LH-2651A-RE	¥40,680	¥54,240	80	赤	0.5	350×250	353×502	1	4.8	4(-)
★137-2413	LH-2651A-WH	¥40,680	¥54,240	80	白	0.5	350×250	353×502	1	4.8	13(-)
★137-2414	LH-2651A-YE	¥40,680	¥54,240	80	黄	0.5	350×250	353×502	1	4.8	7(70)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/



Aluminum Step

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

完成品



LH-3525A



- 特長 ●アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
 仕様 ●完成品
 材質 ●床板:アルミ編板
 ●上枠・はり・脚:アルミ合金
 ●リベット:スチール、脚キャップ:NBR
 製造国 ●日本

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[972807]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	色	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2415	LH-3525A	¥17,490	¥23,320	80	生地	0.25	350×250	353×253	1	1.8	295(384)
★137-2416	LH-3525A-BK	¥21,023	¥28,030	80	黒	0.25	350×250	353×253	1	1.8	10(250)
★137-2417	LH-3525A-GR	¥21,023	¥28,030	80	緑	0.25	350×250	353×253	1	1.8	4(134)
★137-2418	LH-3525A-RE	¥21,023	¥28,030	80	赤	0.25	350×250	353×253	1	1.8	2(-)
★137-2419	LH-3525A-WH	¥21,023	¥28,030	80	白	0.25	350×250	353×253	1	1.8	9(-)
★137-2420	LH-3525A-YE	¥21,023	¥28,030	80	黄	0.25	350×250	353×253	1	1.8	10(167)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/



Aluminum Step

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)

完成品



LH-100A (高さ100mmタイプ)



LH-100A-BK (高さ100mmタイプ・黒)

- 特長 ●アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
 仕様 ●完成品
 材質 ●床板:アルミ編板 ●上枠・はり・脚:アルミ合金
 ●リベット:スチール、脚キャップ:NBR
 製造国 ●日本

高さ100mmタイプ

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[972807]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	色	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2389	LH-100A	¥18,615	¥24,820	80	生地	0.1	500×350	503×353	1	2	359(499)
★137-2390	LH-100A-BK	¥24,218	¥32,290	80	黒	0.1	500×350	503×353	1	2	18(900)
★137-2391	LH-100A-GR	¥24,218	¥32,290	80	緑	0.1	500×350	503×353	1	2	2(67)
★137-2392	LH-100A-RE	¥24,218	¥32,290	80	赤	0.1	500×350	503×353	1	2	12(1172)
★137-2393	LH-100A-WH	¥24,218	¥32,290	80	白	0.1	500×350	503×353	1	2	0(-)
★137-2395	LH-100A-YE	¥24,218	¥32,290	80	黄	0.1	500×350	503×353	1	2	11(-)

高さ200mmタイプ

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01)



LH-200A-GR (高さ200mmタイプ・緑)

LH-200A-WH (高さ200mmタイプ・白)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	色	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2396	LH-200A	¥21,495	¥28,660	80	生地	0.2	500×350	503×353	1	2.8	340(337)
★137-2397	LH-200A-BK	¥27,435	¥36,580	80	黒	0.2	500×350	503×353	1	2.8	9(900)
★137-2398	LH-200A-GR	¥27,435	¥36,580	80	緑	0.2	500×350	503×353	1	2.8	7(350)
★137-2399	LH-200A-RE	¥27,435	¥36,580	80	赤	0.2	500×350	503×353	1	2.8	7(350)
★137-2400	LH-200A-WH	¥27,435	¥36,580	80	白	0.2	500×350	503×353	1	2.8	14(700)
★137-2401	LH-200A-YE	¥27,435	¥36,580	80	黄	0.2	500×350	503×353	1	2.8	16(534)

高さ250mmタイプ

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01)



LH-250A-RE (高さ250mmタイプ・赤)

LH-250A-YE (高さ250mmタイプ・黄)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	色	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	設置寸法(mm) 間口×奥行	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2402	LH-250A	¥21,713	¥28,950	80	生地	0.25	500×350	503×353	1	2.9	389(458)
★137-2403	LH-250A-BK	¥26,288	¥35,050	80	黒	0.25	500×350	503×353	1	2.9	16(124)
★137-2404	LH-250A-GR	¥26,288	¥35,050	80	緑	0.25	500×350	503×353	1	2.9	11(999)
★137-2405	LH-250A-RE	¥26,288	¥35,050	80	赤	0.25	500×350	503×353	1	2.9	27(386)
★137-2406	LH-250A-WH	¥26,288	¥35,050	80	白	0.25	500×350	503×353	1	2.9	20(667)
★137-2407	LH-250A-YE	¥26,288	¥35,050	80	黄	0.25	500×350	503×353	1	2.9	44(629)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/