

ピックアップラック用ホイールコンベヤ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンベヤ

スチール
ローラーコンベヤ

ステンレス
ローラーコンベヤ

アルミ
ローラーコンベヤ

樹脂
ローラーコンベヤ

伸縮
ローラーコンベヤ

ホイール
コンベヤ

ボールキャスター
ユニット

上向用
ボールキャスター

下向用
ボールキャスター

上向・下向
兼用
ボールキャスター

グリーンルーム用
ボールキャスター

特殊
ボールキャスター

モータープーリー
モーターローラー

パラ物用ベルト
コンベヤ

ミニベルト
コンベヤ

ベルト

トラスコ Wheel Conveyor for Picking Rack(18mm Resin Wheel) 別作可能 RoHS

ピックアップラック用ホイールコンベヤ(18φ)

同商品群在庫数 64 アイテム

特長

- 樹脂製のホイールを使用しています。
- 小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。

用途

- 小さい部品やコンテナなどに。

仕様

- ホイール1個当たりの荷重:10kg
- ホイール幅:20mm

材質

- フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
- ホイール:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本

寸法図

(単位:mm)

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★300-5569	V-1820UP-20-1000	¥2,829	¥3,300	20	1000	1	1.25	91(65)
★300-5577	V-1820UP-20-1500	¥4,243	¥4,950	20	1500	1	1.87	71(56)
★300-5585	V-1820UP-20-2000	¥5,503	¥6,420	20	2000	1	2.50	50(21)
★300-5593	V-1820UP-20-3000	¥8,254	¥9,630	20	3000	1	3.75	35(56)
★300-5607	V-1820UP-25-1000	¥2,529	¥2,950	25	1000	1	1.23	16(54)
★300-5615	V-1820UP-25-1500	¥3,686	¥4,300	25	1500	1	1.85	15(37.5)
★300-5623	V-1820UP-25-2000	¥4,920	¥5,740	25	2000	1	2.46	6(10.5)
★300-5631	V-1820UP-25-3000	¥7,380	¥8,610	25	3000	1	3.69	22(10.5)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Wheel Conveyor for Picking Rack(18mm Resin Wheel) 別作可能 RoHS

ピックアップラック用ホイールコンベヤ(18φ)

同商品群在庫数 64 アイテム

特長

- 樹脂製のホイールを使用しています。
- 小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。

用途

- 小さい部品やコンテナなどに。

仕様

- ホイール1個当たりの荷重:10kg
- ホイール幅:67mm

材質

- フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
- ホイール:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本

寸法図

(単位:mm)

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★854-9333	V-1870UP-20-1000	¥4,989	¥5,820	20	1000	1	2.19	126(394)
★854-9334	V-1870UP-20-1500	¥7,483	¥8,730	20	1500	1	3.29	75(56)
★854-9335	V-1870UP-20-2000	¥9,977	¥11,640	20	2000	1	4.38	46(17)
★854-9336	V-1870UP-20-2400	¥11,966	¥13,960	20	2400	1	5.26	11(184)
★854-9337	V-1870UP-20-3000	¥14,957	¥17,450	20	3000	1	6.57	27(246)
★854-9338	V-1870UP-25-1000	¥4,337	¥5,060	25	1000	1	2.05	1(2)
★854-9339	V-1870UP-25-1500	¥6,506	¥7,590	25	1500	1	3.08	0(-)
★854-9340	V-1870UP-25-2000	¥8,674	¥10,120	25	2000	1	4.10	1(50)
★854-9341	V-1870UP-25-2400	¥10,414	¥12,150	25	2400	1	4.92	0(-)
★854-9342	V-1870UP-25-3000	¥13,011	¥15,180	25	3000	1	6.15	1(2)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Wheel Conveyor for Picking Rack(36mm Resin Wheel) 別作可能 RoHS

ピックアップラック用ホイールコンベヤ(36φ)

同商品群在庫数 64 アイテム

特長

- 樹脂製のホイールを使用しています。
- 樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷付けません。

用途

- シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。

仕様

- ホイール1個当たりの荷重:10kg
- ホイール幅:20mm

材質

- フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
- ホイール:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本

寸法図

(単位:mm)

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★461-2191	V-3620UP-40-1000	¥2,469	¥2,880	40	1000	1	1.28	108(43)
★461-2205	V-3620UP-40-1500	¥3,591	¥4,190	40	1500	1	1.92	509(183)
★285-2411	V-3620UP-40-1800	¥4,440	¥5,180	40	1800	1	2.30	468(269)
★461-2213	V-3620UP-40-2000	¥4,937	¥5,760	40	2000	1	2.56	99(23)
★285-2420	V-3620UP-40-2400	¥5,923	¥6,910	40	2400	1	3.07	17(19)
★461-2221	V-3620UP-40-3000	¥7,406	¥8,640	40	3000	1	3.87	176(58)
★461-2230	V-3620UP-50-1000	¥2,186	¥2,550	50	1000	1	1.25	430(47)
★461-2248	V-3620UP-50-1500	¥3,274	¥3,820	50	1500	1	1.87	173(58)
★285-2390	V-3620UP-50-1800	¥3,926	¥4,580	50	1800	1	2.25	37(38)
★461-2256	V-3620UP-50-2000	¥4,363	¥5,090	50	2000	1	2.50	108(43)
★285-2403	V-3620UP-50-2400	¥5,237	¥6,110	50	2400	1	3.00	30(7)
★461-2264	V-3620UP-50-3000	¥6,549	¥7,640	50	3000	1	3.75	51(24)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Wheel Conveyor for Picking Rack(36mm Resin Wheel) 別作可能 RoHS

ピックアップラック用ホイールコンベヤ(36φ)

同商品群在庫数 64 アイテム

特長

- 樹脂製のホイールを使用しています。
- 樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷付けません。

用途

- シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。

仕様

- ホイール1個当たりの荷重:10kg
- ホイール幅:67mm

材質

- フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
- ホイール:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本

寸法図

(単位:mm)

注意

- 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く トラスコ中山株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ピッチ(mm)	機長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★854-9363	V-3670UP-40-1000	¥3,951	¥4,610	40	1000	1	2.31	152(173)
★854-9364	V-3670UP-40-1500	¥5,923	¥6,910	40	1500	1	3.46	94(209)
★854-9365	V-3670UP-40-2000	¥7,894	¥9,210	40	2000	1	4.62	272(544)
★854-9366	V-3670UP-40-2400	¥9,471	¥11,050	40	2400	1	5.54	21(175)
★854-9367	V-3670UP-40-3000	¥11,846	¥13,820	40	3000	1	6.93	22(35)
★854-9368	V-3670UP-50-1000	¥3,531	¥4,120	50	1000	1	2.15	25(56)
★854-9369	V-3670UP-50-1500	¥5,297	¥6,180	50	1500	1	3.23	80(217)
★854-9370	V-3670UP-50-2000	¥7,063	¥8,240	50	2000	1	4.30	6(40)
★854-9371	V-3670UP-50-2400	¥8,477	¥9,890	50	2400	1	5.16	13(26)
★854-9372	V-3670UP-50-3000	¥10,594	¥12,360	50	3000	1	6.45	8(40)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>