

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ 日本

同商品群 在庫数 5 アイテム

Com.eco Green購入法適合

Com. 図面

Book Cabinet(Double-sliding Door type)
スチール戸引違い書庫(A4タイプ)



- 特長 ●A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
- 仕様 ●色:ネオグレー
●適合転倒防止金具:TK・NTK型
- 材質 ●スチール(メラミン焼付塗装)
- 製造国 ●日本



発注単位1台	メーカー直送	運賃¥3,000	北海道・沖縄・離島は除く	トラスコ中山株[656500]				
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	間口×奥行×高さ(mm)	設置タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-6600	N103D	¥17,143	¥20,000	60	880×400×390	上置き専用	12.5	91(85)
★520-6618	N106D	¥30,171	¥35,200	60	1760×400×390	上置き専用	24.6	41(57)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ 日本

同商品群 在庫数 5 アイテム

Com.eco Green購入法適合

Com. 図面

ラッチ付

File Cabinet
ラテラルキャビネット(A4タイプ)



- 特長 ●オールロック錠付のため、1つの鍵ですべての引き出しを施錠できます。
- 仕様 ●色:ネオグレー
●適合転倒防止金具:TK・NTK型
- 材質 ●スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品 ●オールロック錠
●仕切板(1段につき2枚)
- 製造国 ●日本



引出し内寸(mm)	800×324×292
-----------	-------------

発注単位1台	メーカー直送	運賃¥3,000	北海道・沖縄・離島は除く	トラスコ中山株[656500]						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	間口×奥行×高さ(mm)	錠タイプ	設置タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-6723	FA40-G11	¥88,200	¥102,900	180	60	880×400×1110	オールロック錠	下置き専用	62	32(55)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ 日本

同商品群 在庫数 5 アイテム

Com.eco Green購入法適合

Com. 図面

Base for Book Cabinet
書庫ベース



- 仕様 ●色:ネオグレー
●適合転倒防止金具:TK・NTK型
- 材質 ●スチール(メラミン焼付塗装)
- 製造国 ●日本



ベース品番	適合本体	
FB40-G06	N303D, N303G, NP303 FO40-G7, FO40-G11, FH40-G7, FH40-G11, FJG40-G7, FJG40-G11 FS40-G7, FS40-G11, FR40-G326AP, FR40-G313AP	
FB40-G06W	N306D, N306G FS40-G7W, FS40-G7W, FS40-G11W, FJG40-G7W, FJG40-G7W, FJG40-G11W	

発注単位1台	メーカー直送	運賃¥1,500	北海道・沖縄・離島は除く	トラスコ中山株[656500]			
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	適用書庫寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★520-6774	FB40-G06	¥5,914	¥6,900	880×380×60	880×400	3	195(61)
★520-6782	FB40-G06W	¥8,743	¥10,200	1760×380×60	1760×400	5	88(54)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

商品選定にご活用ください

納期目安

発注コードの色や★は納期の目安を表しています。

発注コードが黄色
在庫商品

発注コード
999-9999

発注コードが青・紫
メーカー取り寄せ商品

発注コード
★111-1111
★222-2222

いずれかの星が付きます。

★メーカー在庫 ★実働7日以内で出荷可能
★都度問い合わせ