

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Book Cabinet
 日本 書庫

RoHS 完成品 重い 配送注意

同商品群 在庫数 5 アイテム

仕様 ●色:ネオグレー
 ●適合転倒防止金具:TK・NTK型
 材質 ●本体:スチール(メラミン焼付塗装)
 製造国 ●日本

注意
 ●下置きとしてご利用の場合は、ベース(303WB・306WB・FB52-G06・FB52-G06W)をご使用ください。但しN603Wはベース一体型の為、別途ベースは不要です。



N303GW (ガラス戸引違いタイプ)



N306GW (ガラス戸引違いタイプ)



N303DW (スチール戸引違いタイプ)



N306DW (スチール戸引違いタイプ)



N603W (両開きタイプ)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥3,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山様 [656500]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	間口×奥行×高さ (mm)	設置タイプ	鍵タイプ	付属品	棚板ピッチ (mm)	追加棚板	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★507-0139	N303GW	¥36,429	¥42,500	180	60	880×515×880	上置き・下置き両用	シリンダ錠	棚板2枚	30	N-33W	30.0	109(66)
★507-0171	N306GW	¥61,029	¥71,200	200	60	1760×515×880	上置き・下置き両用	シリンダ錠	棚板4枚	30	N-33W	61.3	88(54)
★507-0147	N303DW	¥32,229	¥37,600	180	60	880×515×880	上置き・下置き両用	シリンダ錠	棚板2枚	30	N-33W	30.1	133(77)
★507-0180	N306DW	¥55,886	¥65,200	200	60	1760×515×880	上置き・下置き両用	シリンダ錠	棚板4枚	30	N-33W	59.9	101(57)
★507-0210	N603W	¥45,171	¥52,700	200	60	880×515×1790	下置き専用	シリンダ錠	棚板4枚	30	N-33W	52.7	359(79)



303WB

書庫ベース 仕様 ●色:ブラック
 材質 ●スチール(メラミン焼付塗装)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥1,500 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	適用書庫寸法 (mm) 間口×奥行	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★507-0155	303WB	¥4,286	¥5,000	874×505×88	880×515	2.2	68(70)
★507-0198	306WB	¥6,257	¥7,300	1754×505×88	1760×515	4.0	39(38)

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ナイキ Book Cabinet
 日本 書庫

完成品 重い 配送注意

仕様 ●色:ウォームホワイト
 ●シリンダ錠付
 材質 ●スチール塗装仕上
 製造国 ●日本

注意
 ●下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。



HG337-AW (ガラス戸引違いタイプ)



HG637-AW (ガラス戸引違いタイプ)



HS337-AW (スチール戸引違いタイプ)



HS637-AW (スチール戸引違いタイプ)



K367-AW (スチール戸両開きタイプ)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

㈱ナイキ [690206]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大積載量 (kg/台)	均等積載量 (kg/段)	間口×奥行×高さ (mm)	設置タイプ	付属品	棚板ピッチ (mm)	追加棚板	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★836-9178	HG337-AW	¥47,314	¥55,200	80	40	880×515×880	上置き・下置き両用	棚板1枚、ブックサポーター2本	28	SS-D435-AW	33.0	11(100)
★836-9179	HG637-AW	¥80,057	¥93,400	160	40	1760×515×880	上置き・下置き両用	棚板2枚、ブックサポーター4本	28	SS-D435-AW	58.5	8(32)
★836-9180	HS337-AW	¥42,257	¥49,300	80	40	880×515×880	上置き・下置き両用	棚板1枚、ブックサポーター2本	28	SS-D435-AW	31.0	7(70)
★836-9181	HS637-AW	¥71,743	¥83,700	160	40	1760×515×880	上置き・下置き両用	棚板2枚、ブックサポーター4本	28	SS-D435-AW	56.5	8(62)
★836-9182	K367-AW	¥68,914	¥80,400	160	40	880×515×1790	下置き専用	棚板3枚、ブックサポーター4本	30	SS-D435-AW	53.0	8(50)



H337B-AW

書庫ベース

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	適用書庫寸法 (mm) 間口×奥行	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★836-9183	H337B-AW	¥4,800	¥5,600	880×489×90	880×515	3.0	4(100)
★836-9184	H637B-AW	¥7,029	¥8,200	1760×489×90	1760×515	4.8	6(36)

商品のお問い合わせ: 0120-711-021 <http://www.naiki.co.jp/>