

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

ロビーチェア・ベンチ

応接セット

ハンガーラック

傘立て

パーティション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マップケース・レターケース

パンフレットスタンド

ファイルワゴン

ロッカー

シューズボックス

金庫

メールボックス

キーボックス

インテリアブラインド

窓用フィルム

OAフロア

**TOKISEI** **Case Stand**  
**ケーススタンド看板**

別作可能 組立式



**特長** ●たくさんのパンフレットを展示できるカタログラックスタンドです。  
●パンフレットケースは仕切り板をスライドさせれば、どんなサイズのチラシも配布可能です。  
●サービスパーツも多数とり揃えており、アフターフォローも充実です。  
**材質** ●フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)  
●面板:アルミ複合板(白)  
●レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)  
●パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)  
**製造国** ●日本



仕切り板をスライドできます。

常備精工棟 [662880]

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	間口×奥行×高さ(mm)	タイプ	段数	質量(kg)	実績(前年比%)
★142-9214	CSK450X4K	¥24,100	¥24,100	シルバー	460×395×970	片面	4列4段A4判	5.8	2(-)
★143-0909	CSK450X8R	¥40,200	¥40,200	シルバー	460×520×970	両面	4列4段A4判	8.8	0(-)
★144-0336	CSK450X4KH	¥25,100	¥25,100	シルバー	460×480×1180	片面	4列4段A4判	6.3	1(-)
★143-4061	CSK450X8RH	¥41,200	¥41,200	シルバー	460×620×1180	両面	4列4段A4判	9.3	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-255-1287 <http://www.tokisei.co.jp/>

**TRUSCO** **Storage Case**  
**収納ケース**

RoHS 完成品

同商品群在庫数 7 アイテム

Com 図面



BS2A-T540C (ファイル別売)



BS2A4-S4C



BF-700C (傾斜棚タイプ)

**仕様** ●本体色:ネオグレー ●引出し色:透明  
●双輪キャスターφ40mm:自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2  
**材質** ●本体:スチール  
●引出し:ポリスチレン(PS)樹脂  
●キャスター:ナイロン  
**製造国** ●日本

注意  
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。



**スタンダードタイプ**

**特長** ●旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [239801]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	間口×奥行×高さ(mm)	キャスター径(mm)	棚包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★504-6327	BS2A-T540C	¥22,029	¥25,700	60	521×330×602	40	1	11.5	39(73)
★000-6807	BS2A4-S4C	¥28,971	¥33,800	60	521×330×602	40	1	14.1	10(32)
★000-6831	DM-A4S2-C	¥24,857	¥29,000	60	523×332×602	40	1	12.9	29(41)
★000-6785	BS2A4-W2C	¥26,486	¥30,900	60	521×330×602	40	1	13.2	22(53)
★000-6823	DM-A4W1-C	¥24,000	¥28,000	60	523×332×602	40	1	12.7	24(38)

**傾斜棚タイプ**

**特長** ●傾斜棚タイプの便利なファイルワゴンです。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	間口×奥行×高さ(mm)	キャスター径(mm)	棚包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★504-6548	BF-700C	¥32,914	¥38,400	60	702×432×844	40	1	18.5	26(49)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**TRUSCO** **Storage Case**  
**収納ケース**

完成品

同商品群在庫数 7 アイテム

Com 図面



DM50-2C



KDM50-2C (シリンダ錠付)



扉を閉じたとき

**特長** ●旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。  
**仕様** ●色:ネオグレー  
●双輪キャスターφ40mm:自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2  
**材質** ●本体:スチール  
●キャスター:ナイロン  
**製造国** ●日本

注意  
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [239801]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	間口×奥行×高さ(mm)	キャスター径(mm)	棚包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★507-2611	DM50-2C	¥24,600	¥28,700	60	502×302×616	40	1	11.0	13(57)
★507-2620	KDM50-2C	¥30,686	¥35,800	60	502×302×616	40	1	12.4	4(24)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>