

トラスコ **Bar** **平パール** **災害備蓄**

同商品群
在庫数 **18** アイテム

特長 ●テコ、釘抜き作業としても使用可能です。
●全体焼き入れで強力です。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

材質 ●中炭素鋼

製造国 ●台湾

使用例

全長

TB-18

発注単位1本

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
284-9089	TB-18	¥933	¥1,088	445	25	27	105.5	6	0.86	882(114)
284-9097	TB-24	¥1,613	¥1,882	610	26	35	105.5	6	1.56	560(106)
284-9101	TB-30	¥1,970	¥2,298	760	30	35	105.5	6	1.83	406(83)
284-9119	TB-36	¥2,734	¥3,190	920	30	35	105.5	5	2.22	900(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **Flat Bar** **平パール**

同商品群
在庫数 **18** アイテム

特長 ●異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。

用途 ●テコ、ハガシ作業に。

材質 ●機械構造用炭素鋼

製造国 ●中国

全長

THB-60

発注単位1本

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
415-8741	THB-18	¥641	¥748	180	6	190	282(152)
415-8750	THB-24	¥670	¥782	240	6	340	301(43)
415-8768	THB-30	¥801	¥935	300	6	365	541(135)
415-8776	THB-33	¥867	¥1,012	330	6	390	204(123)
415-8784	THB-36	¥933	¥1,088	360	6	420	275(93)
415-8792	THB-45	¥1,037	¥1,210	450	5	730	810(108)
415-8806	THB-60	¥1,801	¥2,102	600	2	1360	696(102)
415-8814	THB-75	¥2,226	¥2,597	750	2	1675	908(96)
415-8822	THB-90	¥3,470	¥4,048	900	2	2370	1058(111)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

OH **Durable Bar** **“曲がりにくい平パール”** **RoHS**

同商品群
在庫数 **6** アイテム

特長 ●曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

材質 ●機械構造用炭素鋼

製造国 ●日本

使用例

全長

HB-300

発注単位1本

(価格改定日 21.10) オーエッチ工業株[234302]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
165-9910	HB-300	¥1,513	¥1,765	300	12	0.42	473(92)
165-9928	HB-360	¥1,736	¥2,025	360	12	0.49	336(104)
165-9936	HB-450	¥2,053	¥2,395	450	6	0.76	643(78)
165-9944	HB-600	¥3,351	¥3,910	600	6	1.37	606(100)
165-9952	HB-750	¥3,960	¥4,620	750	6	1.62	208(61)
165-9961	HB-900	¥6,296	¥7,345	900	6	2.30	616(73)

ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>

モクバ印 **Flat Claw Bar** **平パール**

同商品群
在庫数 **42** アイテム

特長 ●折れ、曲がりに非常に強い全体熱処理です。

●パールメーカーこだわりの先端形状が、作業性を向上させます。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

材質 ●機械構造用炭素鋼

製造国 ●日本

全長

C4-60 (尾平)

発注単位1本

(価格改定日 19.02) 株式会社山刃物製作所[201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	タイプ	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
404-8121	C4-15	¥629	¥800	150	尾割	12	0.09	154(125)
404-8130	C4-18	¥643	¥820	180	尾割	12	0.10	92(86)
218-2424	C4-30	¥793	¥1,010	300	尾平	6	0.32	669(94)
218-2432	C4-36	¥929	¥1,180	360	尾平	6	0.40	316(90)
218-2441	C4-45	¥1,036	¥1,320	450	尾平	6	0.72	857(96)
218-2459	C4-60	¥1,793	¥2,285	600	尾平	6	1.43	927(100)
218-2467	C4-75	¥2,229	¥2,835	750	尾平	6	1.80	424(95)
218-2475	C4-90	¥3,464	¥4,405	900	尾平	6	2.43	1166(92)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

モクバ印 **Flat Claw Bar** **“平バラシパール”**

同商品群
在庫数 **42** アイテム

特長 ●折れ、曲がりに非常に強い全体熱処理です。

●パールメーカーこだわりの先端形状が、作業性を向上させます。

用途 ●仮杵、解体作業。
●防災、救命用。
●テコとして重量物の移動。
●釘抜き作業。

材質 ●機械構造用炭素鋼

製造国 ●日本

使用例

全長

C12-750

狭いすき間にも食い込む刃先です。

発注単位1本

(価格改定日 19.02) 株式会社山刃物製作所[201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
399-0052	C12-750	¥2,514	¥3,200	750	12	1.73	143(98)
399-0044	C12-900	¥3,379	¥4,300	900	6	2.06	182(56)
308-9754	C12-1050	¥4,114	¥5,240	1050	6	2.38	243(71)
806-9848	C12-1200	¥5,007	¥6,370	1200	6	2.68	439(115)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

ゲドレー **Bar** **六角軸パール“120”**

同商品群
在庫数 **6** アイテム

特長 ●手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。

●先端部は特に強化しているので耐久性があります。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

仕様 ●六角対辺18mm

材質 ●特殊鋼

製造国 ●ドイツ

全長

8769410

発注単位1本

ゲドレー社[377688]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
855-6511	8769330	¥2,131	オープン	350	1	840	11(44)
855-6512	8769410	¥2,829	オープン	500	1	1150	18(150)
855-6513	8769680	¥3,150	オープン	600	1	1355	14(108)
855-6514	8769760	¥3,329	オープン	700	1	1550	14(56)
855-6515	8769840	¥3,456	オープン	800	1	1770	24(64)
855-6516	8769920	¥3,829	オープン	1000	1	2175	52(107)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ヒラタ印 **Light Pipe Brake Bar** **“ごくかるバラシパール”**

同商品群
在庫数 **10** アイテム

特長 ●熱処理鋼管を使用し、非常に強く軽量です。

●落下防止ケーブル用穴付です。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業。

材質 ●機械構造用炭素鋼

●熱処理鋼管

製造国 ●日本

全長

02031

先端形状 落下防止ケーブル穴

発注単位1本

株式会社山刃物製作所[201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
791-7076	02030	¥3,414	¥4,120	750	6	1.40	104(93)
791-7064	02031	¥4,264	¥5,145	900	6	1.58	167(99)
791-7082	02032	¥5,329	¥6,430	1050	6	1.76	308(109)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>

ヒラタ印 **Light Pipe Claw Bar** **“ごくかるパール”**

同商品群
在庫数 **10** アイテム

特長 ●熱処理鋼管を使用し、非常に強く軽量です。

●落下防止ケーブル用穴付です。

用途 ●釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

材質 ●機械構造用炭素鋼

●熱処理鋼管

製造国 ●日本

全長

02022

先端形状 落下防止ケーブル穴

発注単位1本

株式会社山刃物製作所[201890]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
791-6990	02016	¥1,121	¥1,355	390	6	0.45	317(86)
791-7007	02017	¥1,214	¥1,465	450	6	0.48	237(88)
791-7015	02018	¥1,450	¥1,750	500	6	0.51	254(95)
791-7023	02019	¥1,814	¥2,190	540	6	0.90	52(93)
791-7031	02020	¥2,021	¥2,440	600	6	0.96	414(123)
791-7040	02021	¥2,443	¥2,950	750	6	1.12	280(89)
791-7058	02022	¥3,986	¥4,810	900	6	1.55	543(97)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-5149 <http://www.mokuba-tools.co.jp/>