

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

交換ノズルは5-692〜ページに掲載

エアダスター

タフさと使いやすさを追求した人間工学設計。
2010年グッドデザイン賞受賞。



●手のひら全体に馴染み、握りやすく安定感のあるグリップとボディ

●腰より低い設置位置からでも覗みやすい角度に傾斜し、フックなどにも吊しやすい後部リング



トラスコ TRUSCO Air Duster Gun 日本 エアダスター

同商品群在庫数 172アイテム

Com 図面



TD-70B (レバー式・ニップルタイプ)

特長 ●手にフィットする流線形のボディを採用しています。
用途 ●一般ダスト作業。
仕様 ●最高使用圧力:1MPa
製造国 ●日本

商品紹介動画



使用例



TD-80B (レバー式・プラグタイプ・シルバー)

TD-80B-B (レバー式・プラグタイプ・ブルー)

レバー式・ニップルタイプ 特長 ●長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	ノズル長(mm)	ノズル口径(mm)	ノズル取付口	エア取付口	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
365-4761	TD-70B	¥1,414	¥1,650	シルバー	24	2	G1/8	G1/4	124.5	10	220	1025(74)



TD-80B-R (レバー式・プラグタイプ・レッド)

TD-80B-Y (レバー式・プラグタイプ・イエロー)

レバー式・プラグタイプ 特長 ●長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	ノズル長(mm)	ノズル口径(mm)	ノズル取付口	エア取付口	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
365-4818	TD-80B	¥1,457	¥1,700	シルバー	24	2	G1/8	1/4プラグ	124.5	10	220	3726(72)
116-2198	TD-80B-B	¥1,543	¥1,800	ブルー	24	2	G1/8	1/4プラグ	124.5	10	230	766(149)
116-2197	TD-80B-R	¥1,543	¥1,800	レッド	24	2	G1/8	1/4プラグ	124.5	10	230	397(140)
116-2199	TD-80B-Y	¥1,543	¥1,800	イエロー	24	2	G1/8	1/4プラグ	124.5	10	230	247(130)



TD-10B (ボタン式・ニップルタイプ)

ボタン式・ニップルタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	ノズル長(mm)	ノズル口径(mm)	ノズル取付口	エア取付口	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
365-4664	TD-10B	¥1,354	¥1,580	シルバー	24	2	G1/8	G1/4	124.5	10	200	326(63)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

トラスコ TRUSCO Air Duster Gun 日本 エアダスター

同商品群在庫数 172アイテム

Com 図面



TD-10 (ボタン式・ニップルタイプ)

特長 ●汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的なダスト作業で広く使えます。
用途 ●一般ダスト作業。
仕様 ●最高使用圧力:1MPa 製造国 ●日本

ボタン式・ニップルタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	ノズル長(mm)	ノズル口径(mm)	ノズル取付口	エア取付口	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
287-1831	TD-10	¥1,637	¥1,910	24	2	G1/8	G1/4	109	10	210	516(111)

(価格改定日 22.01) トラスコ中山様[336104]



TD-10-1 (ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ)

ボタン式・ロングノズル・ニップルタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	ノズル長(mm)	ノズル口径(mm)	ノズル取付口	エア取付口	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
287-1840	TD-10-1	¥1,980	¥2,310	100	3	G1/8	G1/4	186	10	280	414(119)
287-1858	TD-10-3	¥2,571	¥3,000	300	3	G1/8	G1/4	386	10	320	90(90)
287-1866	TD-10-5	¥3,566	¥4,160	500	3	G1/8	G1/4	586	10	380	43(90)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/