

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ  
TRUSCO  
日本  
同商品群  
在庫数 88 アイテム  
Com  
図面

New Nylon Disc  
“ニューナイロンディスク”



TNND100-120  
(外径95mm)

外径95mm  
1個あたり目安単価  
¥930~¥968

商品紹介動画



外径125mm  
1個あたり目安単価  
¥1,320~¥1,373

- 特長**
- 回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)
  - 絡みあったナイロン繊維に砥材をまがし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。
  - 被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
- 用途**
- 溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
- 製造国** ●日本

【外径95mm】仕様 ●最高使用周速度:59.7m/s(3580m/min)  
付属品 ●φ95のみ15mm穴用アダプター1箱に1個付(別売品番:GPTA-1P)

発注単位1箱 (価格改定日 19.01) トラスコ中山様[913011]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	粒度(#)	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	不織布枚数(枚)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
379-9760	TNND100-60	¥4,650	¥6,200	60	95×15×15/16	12000	27	5	20	385	55(97)
379-9778	TNND100-120	¥4,838	¥6,450	120	95×15×15/16	12000	28	5	20	390	277(52)
379-9786	TNND100-240	¥4,650	¥6,200	240	95×15×15/16	12000	28	5	20	370	86(125)
379-9794	TNND100-320	¥4,650	¥6,200	320	95×15×15/16	12000	29	5	20	350	58(76)
379-9808	TNND100-600	¥4,650	¥6,200	600	95×15×15/16	12000	30	5	20	330	54(80)

【外径125mm】仕様 ●最高使用周速度:58.9m/s(3533m/min)

発注単位1箱 (価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	粒度(#)	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	不織布枚数(枚)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
379-9816	TNND125-60	¥6,600	¥8,800	60	125×15×16	9000	29	5	12	628	2(34)
379-9824	TNND125-120	¥6,863	¥9,150	120	125×15×16	9000	35	5	12	550	4(134)
379-9832	TNND125-240	¥6,600	¥8,800	240	125×15×16	9000	35	5	12	608	1(17)
379-9841	TNND125-320	¥6,600	¥8,800	320	125×15×16	9000	35	5	12	608	0(-)
379-9859	TNND125-600	¥6,600	¥8,800	600	125×15×16	9000	36	5	12	578	1(100)

【外径180mm】仕様 ●最高使用周速度:61.2m/s(3674m/min)

発注単位1箱 (価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	粒度(#)	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	不織布枚数(枚)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
379-9867	TNND180-60	¥11,250	¥15,000	60	180×15×22	6500	45	5	8	1,371	1(34)
379-9875	TNND180-120	¥11,700	¥15,600	120	180×15×22	6500	55	5	8	1,326	26(104)
379-9883	TNND180-240	¥11,250	¥15,000	240	180×15×22	6500	55	5	8	1,291	1(10)
379-9891	TNND180-320	¥11,250	¥15,000	320	180×15×22	6500	55	5	8	1,278	8(200)
379-9905	TNND180-600	¥11,250	¥15,000	600	180×15×22	6500	58	5	8	1,231	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本  
同商品群  
在庫数 88 アイテム  
Com  
図面

Direct Screw-in New Nylon Disc  
“ニューナイロンディスク”(直接ねじ込み式)



TNND100AL-120

1個あたり目安単価  
¥930~¥968

- 特長**
- ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。
  - 回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)
  - 絡みあったナイロン繊維に砥材をまがし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。
  - 被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
- 用途**
- 溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
- 仕様**
- 最高使用周速度:59.7m/s(3580m/min)
- 製造国** ●日本

発注単位1箱 (価格改定日 19.01) トラスコ中山様[913011]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	粒度(#)	外径×厚さ×ねじ径(mm)	最高使用回転数(rpm)	不織布枚数(枚)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
379-9913	TNND100AL-60	¥4,650	¥6,200	60	95×15×M10(P1.5)	12000	27	5	20	467	45(119)
379-9921	TNND100AL-120	¥4,838	¥6,450	120	95×15×M10(P1.5)	12000	28	5	20	432	79(103)
379-9930	TNND100AL-240	¥4,650	¥6,200	240	95×15×M10(P1.5)	12000	28	5	20	422	33(90)
379-9948	TNND100AL-320	¥4,650	¥6,200	320	95×15×M10(P1.5)	12000	29	5	20	392	66(125)
379-9956	TNND100AL-600	¥4,650	¥6,200	600	95×15×M10(P1.5)	12000	30	5	20	372	18(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本  
同商品群  
在庫数 88 アイテム  
Com  
図面

Nylon Disc Mini Type Hard  
ナイロンディスクミニハード



TNDH58-120



1個あたり目安単価  
¥600~¥630

- 特長**
- 使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
  - 砥石と違い削りすぎのおそれなく、安定した研磨ができます。
- 用途**
- きついサビとり、黒皮除去など。
  - 溶接焼け取り、塗装はがし、ステンレスの仕上げなど。
- 仕様**
- 最高使用周速度:45.5m/s(2732m/min)
  - 外径:58mm
- 材質** ●ナイロン不織布
- 製造国** ●日本

発注単位1箱 トラスコ中山様[913011]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	粒度(#)	外径×厚さ×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	箱入数(個)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
479-1738	TNDH58-120	¥3,150	¥4,200	120相当	58×12×10	15000	5	10	145	20(100)
479-1746	TNDH58-180	¥3,000	¥4,000	180相当	58×12×10	15000	5	10	118	85(92)
479-1754	TNDH58-320	¥3,000	¥4,000	320相当	58×12×10	15000	5	10	94	37(57)
479-1762	TNDH58-400	¥3,000	¥4,000	400相当	58×12×10	15000	5	10	91	14(117)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>