

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Direct Screw-in Type Felt Disc

“フェルトディスク” (直接ねじ込み式)



同商品群
在庫数 28 アイテム



特長 ●用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
用途 ●鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り。
仕様 ●最高使用周速度:41.9m/s(2512m/min)
製造国 ●日本

ハードタイプ

発注単位1箱									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-2032	FD100AL-H	¥7,350	¥9,800	100×10×M10(P1.5)	8000	5	20	330	220(82)

ソフトタイプ

発注単位1箱									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-2041	FD100AL-S	¥4,800	¥6,400	100×10×M10(P1.5)	8000	5	20	290	210(107)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Direct Screw-in Type GP Sander & Felt*

“GPサンダーフェルト” (直接ねじ込み式・拭き取り用)



同商品群
在庫数 28 アイテム



特長 ●用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。
●6mm軸アダプターでストレートグラインダーにも使用可能です。
用途 ●表面研磨、鏡面仕上げに最適。
仕様 ●最高使用周速度:36.6m/s(2198m/min)
付属品 ●6mm軸アダプター1箱に1個付(別売品番:GPS-J6-1P)
製造国 ●日本

ハードタイプ

発注単位1箱									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-6530	GPSF10025H	¥19,665	¥26,220	100×25×M10(P1.5)	7000	5	10	520	52(134)

ソフトタイプ

発注単位1箱									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-6548	GPSF10025S	¥14,048	¥18,730	100×25×M10(P1.5)	7000	5	10	400	110(167)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Bevel Disc Type Felt

“ベベルディスク フェルト” (直接ねじ込み式)



同商品群
在庫数 28 アイテム



特長 ●傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能。
●柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
●M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途 ●油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。
仕様 ●最高使用周速度:59.7m/s(3580m/min) ●最高使用回転数:12000rpm
製造国 ●日本

1個入り

発注単位1個							トラスコ中山機[913011]		
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
835-6132	TBD-100F-1P	¥1,275	¥1,700	95×10×M10(P1.5)	10	58	200(97)		

5個入り

発注単位1箱									
発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	外径×厚さ×ねじ径 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
470-2654	TBD-100F	¥5,865	¥7,820	95×10×M10(P1.5)	5	20	290	65(128)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



SG Felt Disc

“SG フェルトディスク”



同商品群
在庫数 8 アイテム



特長 ●柔らかい羊毛を圧縮したパフディスクで、研磨剤の保持浸透性に優れています。
用途 ●鉄、ステンレスなど金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
仕様 ●最高使用周速度:42m/s(2520m/min) ●最高使用回転数:8000rpm
付属品 ●研磨剤付(1箱に1個) ●センターキャップ付(1箱に1個)
製造国 ●日本

ハードタイプ

発注単位5個							柳瀬機[939419]		
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	外径×厚さ×穴径 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
303-0016	SG-FD100H	¥1,500※	¥2,400※	5	100×13×15	72	445(65)		

ソフトタイプ

発注単位5個									
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	外径×厚さ×穴径 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
303-0024	SG-FD100S	¥969※	¥1,550※	5	100×12×15	57	820(94)		

☎商品のお問い合わせ:0795-77-2151 <http://www.yanase-saving.com/>