

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Rubberized Stone for Stainless steel, Titanium, Hardened steel (Shank Dia: 3mm)

超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)

LCH804C
(#80・薄茶)LMI1204M
(#120・薄緑)LKI2204F
(#220・薄黄)1本あたり目安単価
¥330~¥399

特長 ●圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
●ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途 ●ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
製造国 ●日本

#80シリーズ・色:薄茶

発注単位1パック

(価格改定日 19.01) トラスコ中山[940147]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9608	LCH804C	¥3,300	¥3,850	80	4×13×3×30	30000	10	10	29	64(72)
818-9609	LCH806C	¥3,300	¥3,850	80	6×15×3×30	30000	10	10	35	29(53)
818-9610	LCH808C	¥3,986	¥4,650	80	8×20×3×30	30000	10	10	52	13(23)
818-9611	LCH810C	¥3,986	¥4,650	80	10×20×3×30	30000	10	10	63	28(112)

#120シリーズ・色:薄緑

発注単位1パック

(価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9612	LMI1204M	¥3,300	¥3,850	120	4×13×3×30	30000	10	10	29	36(172)
818-9613	LMI1206M	¥3,300	¥3,850	120	6×15×3×30	30000	10	10	35	42(100)
818-9614	LMI1208M	¥3,986	¥4,650	120	8×20×3×30	30000	10	10	52	62(194)
818-9615	LMI1210M	¥3,986	¥4,650	120	10×20×3×30	30000	10	10	63	36(180)

#220シリーズ・色:薄黄

発注単位1パック

(価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9616	LKI2204F	¥3,300	¥3,850	220	4×13×3×30	30000	10	10	29	36(106)
818-9617	LKI2206F	¥3,300	¥3,850	220	6×15×3×30	30000	10	10	35	31(135)
818-9618	LKI2208F	¥3,986	¥4,650	220	8×20×3×30	30000	10	10	52	23(96)
818-9619	LKI2210F	¥3,986	¥4,650	220	10×20×3×30	30000	10	10	63	35(130)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Rubberized Stone (Shank Dia: 3mm)

高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)

GY806C
(#80・グレー)VI1206M
(#120・バイオレット)PI2206F
(#220・ピンク)1本あたり目安単価
¥180~¥223

特長 ●GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途 ●SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
製造国 ●日本

#80シリーズ 色:グレー

発注単位1パック

(価格改定日 19.01) トラスコ中山[940147]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-1886	GY804C	¥1,800	¥2,100	80	4×13×3×30	30000	10	10	29	57(114)
479-1894	GY806C	¥1,971	¥2,300	80	6×15×3×30	30000	10	10	37	75(100)
479-1908	GY808C	¥2,100	¥2,450	80	8×20×3×30	30000	10	10	49	56(80)
479-1916	GY810C	¥2,229	¥2,600	80	10×20×3×30	30000	10	10	63	76(99)

#120シリーズ 色:バイオレット

発注単位1パック

(価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-1967	VI1204M	¥1,800	¥2,100	120	4×13×3×30	30000	10	10	29	45(150)
479-1975	VI1206M	¥1,971	¥2,300	120	6×15×3×30	30000	10	10	37	54(75)
479-1983	VI1208M	¥2,100	¥2,450	120	8×20×3×30	30000	10	10	49	21(54)
479-1991	VI1210M	¥2,229	¥2,600	120	10×20×3×30	30000	10	10	63	74(126)

#220シリーズ 色:ピンク

発注単位1パック

(価格改定日 19.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-1924	PI2204F	¥1,800	¥2,100	220	4×13×3×30	30000	10	10	29	39(87)
479-1932	PI2206F	¥1,971	¥2,300	220	6×15×3×30	30000	10	10	37	67(156)
479-1941	PI2208F	¥2,100	¥2,450	220	8×20×3×30	30000	10	10	49	7(27)
479-1959	PI2210F	¥2,229	¥2,600	220	10×20×3×30	30000	10	10	63	35(80)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Rubberized Stone For Aluminium (Shank Dia: 3mm)

アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)



BL3204F



BL3206F

特長 ●破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途 ●アルミや銅などの非鉄金属の研削に。
仕様 ●使用工具:マイクログラインダー 製造国 ●日本

1本あたり目安単価
¥197~¥236

発注単位1箱

(価格改定日 19.01) トラスコ中山[940147]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
768-3545	BL3204F	¥1,971	¥2,300	320	4×13×3×30	30000	10	10	32	33(63)
768-3553	BL3206F	¥2,100	¥2,450	320	6×17×3×30	30000	10	10	40	32(44)
768-3561	BL3208F	¥2,186	¥2,550	320	8×20×3×30	30000	10	10	52	19(40)
768-3570	BL3210F	¥2,357	¥2,750	320	10×20×3×30	30000	10	10	66	26(49)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

研削砥石

ディスク

ペーパー

サンダー用

ペーパー

不織布

ディスク

フェルト

ディスク

ダイヤモンド

ホイール

グラインダー用

研磨材

ドレッサー

フラップ

軸付ホイール

ナイロン

軸付ホイール

フェルト

軸付ホイール

研削バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド

バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド

ヤスリ

砥石

みがき剤

シート

研磨材

ベルト

研磨材

カップ

ブラシ

軸付

ブラシ

ハンド

ブラシ