

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Magnet Yard Sign  
日本 マグネット式構内標識



同商品群  
在庫数 130アイテム



TKHM-500AZ



TKHM-500SS

特長 ●工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。  
●1文字ずつに分かれているタイプなので  
お好きな掲示方法が可能です。  
●マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。  
仕様 ●取付方法:マグネット  
材質 ●表面:PVC(塩化ビニール)  
●裏面:マグネット  
製造国 ●日本

発注単位1組

トラスコ中山機[721915]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1860	TKHM-500AZ	¥9,814	¥11,450	安全+第一	マグネット	各500×500	5	5	2.5	35(130)
116-1861	TKHM-500SS	¥7,851	¥9,160	整理整頓	マグネット	各500×500	4	5	2.0	15(108)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

標識・標示

安全  
掲示板

安全標識

非常用  
標識

反射シート・  
テープ

消防標識

路面標示

標示幕・旗

標示  
スタンド

サイン  
プレート

装飾シート

トラスコ Magnet Yard Sign  
日本 マグネット式構内標識



同商品群  
在庫数 130アイテム



TKHM-312AC



TKHM-312AZ



TKHM-312SS



TKHM-312ZC

特長 ●工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。  
●マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。  
仕様 ●取付方法:マグネット  
材質 ●表面:PVC(塩化ビニール)  
●裏面:マグネット  
製造国 ●日本

発注単位1枚

トラスコ中山機[721915]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1900	TKHM-312AC	¥3,900	¥4,550	足元注意	マグネット	300×1200	10	0.72	23(83)
116-1897	TKHM-312AZ	¥3,900	¥4,550	安全+第一	マグネット	300×1200	10	0.72	64(104)
116-1898	TKHM-312SS	¥3,900	¥4,550	整理整頓	マグネット	300×1200	10	0.72	43(239)
116-1899	TKHM-312ZC	¥3,900	¥4,550	頭上注意	マグネット	300×1200	10	0.72	39(145)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ユニット Forklift Safety Sign  
UNIT 日本 フォークリフト関連標識

同商品群  
在庫数 323アイテム



816-31



816-32



816-33



816-34

特長 ●壁面への設置に適したフォークリフト安全標識です。  
仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売)  
●穴径2.5mm  
材質 ●再生ポリプロピレン(再生材50%)  
製造国 ●日本

発注単位1枚

ユニット機[959628]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
105-8488	816-31	¥1,286	¥1,500	視界の悪いまま運転禁止	穴4カ所	600×300	1	200	3(13)
106-6403	816-32	¥1,286	¥1,500	マストとフレームの間に手をいれるな	穴4カ所	600×300	1	200	2(11)
106-6493	816-33	¥1,286	¥1,500	リフトしたパレットの上で作業禁止	穴4カ所	600×300	1	200	4(37)
106-8024	816-34	¥1,286	¥1,500	はみだし運転禁止	穴4カ所	600×300	1	200	3(43)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <http://www.unit-signs.co.jp/>

ユニット Yard Sign  
UNIT 日本 構内標識

同商品群  
在庫数 323アイテム



350-02



350-01

特長 ●工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。  
仕様 ●取付方法:ビス止め(ビス別売)  
●取付穴径:4mm  
●明治山プレス加工  
材質 ●鉄板(アクリル樹脂焼付塗装)  
製造国 ●日本

発注単位1組

(価格改定日 20.04) ユニット機[959628]

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
371-6155	350-02	¥12,857	¥15,000	安全+第一	ビス止め	各600×600	5	1	7	102(97)
371-6147	350-01	¥8,571	¥10,000	安全+第一	ビス止め	各450×450	5	1	4	99(80)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>