

トラスコ Magnet Sign
日本 **マグネット標識**



同商品群
在庫数 **130** アイテム



TMH-3045-A



TMH-3045-B



TMH-3045-C



TMH-3045-D



TMH-3045-E



TMH-3045-F



TMH-3045-G



TMH-3045-H



TMH-4560-A



TMH-4560-B



TMH-4560-C



TMH-4560-D

特長 ●マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
仕様 ●取付方法:マグネット
材質 ●表面:塩化ビニール(PVC)
●裏面:マグネット
製造国 ●日本

発注単位1枚

トラスコ中山様[721915]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
416-3214	TMH-3045-A	¥2,400	¥2,800	立入禁止	マグネット	300×450	10	280	29(40)
416-3222	TMH-3045-B	¥2,400	¥2,800	頭上注意	マグネット	300×450	10	280	50(18)
416-3231	TMH-3045-C	¥2,400	¥2,800	足元注意	マグネット	300×450	10	280	55(19)
416-3249	TMH-3045-D	¥2,400	¥2,800	火気厳禁	マグネット	300×450	10	280	44(66)
416-3257	TMH-3045-E	¥2,400	¥2,800	整理整頓	マグネット	300×450	10	280	34(81)
416-3265	TMH-3045-F	¥2,400	¥2,800	喫煙場所	マグネット	300×450	10	280	24(25)
416-3273	TMH-3045-G	¥2,400	¥2,800	開口部注意	マグネット	300×450	10	280	25(209)
416-3281	TMH-3045-H	¥2,400	¥2,800	安全帯使用	マグネット	300×450	10	280	71(323)
416-3290	TMH-4560-A	¥4,029	¥4,700	関係者以外立入禁止	マグネット	600×450	6	560	46(100)
416-3303	TMH-4560-B	¥4,029	¥4,700	工事中につきご協力をお願いします	マグネット	450×600	6	560	1(50)
416-3311	TMH-4560-C	¥4,029	¥4,700	安全最優先で作業をしています	マグネット	600×450	6	560	4(134)
416-3320	TMH-4560-D	¥4,029	¥4,700	ご迷惑をおかけしております	マグネット	600×450	6	560	5(42)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Sign
日本 **マグネット構内標識**



TMSZCY-1236



TMSTKT-3612



TMSBST-3612



TMSIGT-3612



TMSKDT-3612

特長 ●マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
仕様 ●取付方法:マグネット
製造国 ●日本

発注単位1枚

トラスコ中山様[721915]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-0848	TMSZCY-1236	¥566	¥660	頭上注意	マグネット	120×360	40	87	152(390)
161-0841	TMSTKY-1236	¥566	¥660	立入禁止	マグネット	120×360	40	87	90(643)
161-0842	TMSTKT-3612	¥566	¥660	立入禁止	マグネット	360×120	40	87	62(999)
161-0846	TMSBST-3612	¥566	¥660	防犯カメラ作動中	マグネット	360×120	40	87	188(553)
161-0844	TMSIGT-3612	¥566	¥660	医薬用外劇物	マグネット	360×120	40	87	128(413)
161-0847	TMSKDT-3612	¥566	¥660	高電圧危険	マグネット	360×120	40	87	83(320)
161-0845	TMSKGT-3612	¥566	¥660	火気厳禁	マグネット	360×120	40	87	460(475)
161-0843	TMSKTT-3612	¥566	¥660	関係者以外立入禁止	マグネット	360×120	40	87	180(273)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Magnet Sign
日本 **マグネット構内標識**



TKHM-KET



TKHM-KEY



TKHM-KGT



TKHM-KGY

特長 ●マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
仕様 ●取付方法:マグネット
材質 ●表面:塩化ビニール(PVC)
●裏面:マグネット
製造国 ●日本

発注単位1枚

トラスコ中山様[721915]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-0864	TKHM-KET	¥1,680	¥1,960	禁煙	マグネット	600×300	20	365	38(543)
161-0865	TKHM-KEY	¥1,680	¥1,960	禁煙	マグネット	300×600	20	365	4(20)
161-0862	TKHM-KGT	¥1,680	¥1,960	火気厳禁	マグネット	600×300	20	365	135(300)
161-0863	TKHM-KGY	¥1,680	¥1,960	火気厳禁	マグネット	300×600	20	365	84(191)
161-0860	TKHM-TKT	¥1,680	¥1,960	立入禁止	マグネット	600×300	20	365	23(460)
161-0861	TKHM-TKY	¥1,680	¥1,960	立入禁止	マグネット	300×600	20	365	36(900)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>