

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

梱包結束用品

トラスコ



Long Bubble Wrap Plastic Bag

## “プチプチ”長尺物梱包用チューブ

同商品群  
在庫数 **371** アイテム



PTPT100

トラスコ中山株[384818]

**特長** ●長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。  
●必要な長さにカットして使用します。  
**用途** ●長尺材料の保護用に。 ●長尺製品の出荷用梱包材として。  
**材質** ●ポリエチレン(PE)  
**製造国** ●日本



使用例

使用例

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	円(筒) 直径(mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-7146	PTPT100	¥1,851	¥2,160	透明	100×42	3.0	約 60	0.2	19(-)
206-7147	PTPT150	¥2,743	¥3,200	透明	150×42	3.0	約 95	0.6	24(-)
206-7148	PTPT200	¥3,557	¥4,150	透明	200×42	3.0	約125	0.8	9(-)
206-7149	PTPT250	¥4,474	¥5,220	透明	250×42	3.0	約155	1.0	2(-)
206-7150	PTPT300	¥5,357	¥6,250	透明	300×42	3.0	約190	1.2	4(-)

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	円(筒) 直径(mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-7151	PTPT350	¥6,000	¥7,000	透明	350×42	3.0	約220	1.4	14(-)
206-7152	PTPT400	¥7,663	¥8,940	透明	400×42	3.0	約250	1.6	1(-)
206-7153	PTPT450	¥8,777	¥10,240	透明	450×42	3.0	約285	1.8	0(-)
206-7154	PTPT500	¥9,600	¥11,200	透明	500×42	3.0	約315	2.0	16(-)
206-7155	PTPT550	¥10,543	¥12,300	透明	550×42	3.0	約350	2.2	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

梱包機

荷造機・封緘機

PPバンド

結束バンド

ゴムバンド

小型結束機

ひも

ポリ袋

シーラー

梱包シート

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム

緩衝材

ダンボール

開梱用カッター

タグガン

ラベラー

荷札

トラスコ



Color type Business Plastic Bag

## カラータイプ業務用ポリ袋

同商品群  
在庫数 **371** アイテム



A-1320Y A-2030R A-3040G  
(黄) (赤) (緑)

トラスコ中山株[539058]

**特長** ●厚さが0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。  
●製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。  
●目視でわかるため、作業効率が改善されます。  
**用途** ●ゴミ袋として。 ●部品などの保管、管理。  
**仕様** ●厚さ:0.05mm  
**材質** ●ポリエチレン(PE) **製造国** ●日本



発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
362-0654	A-1015G	¥626	¥730	緑	150×100	200	10	280	1932(150)
362-0689	A-1320G	¥797	¥930	緑	200×130	200	10	480	248(96)
362-0719	A-1723G	¥1,174	¥1,370	緑	230×170	200	10	700	245(112)
362-0743	A-2030G	¥1,723	¥2,010	緑	300×200	200	10	1,100	307(132)
362-0778	A-2334G	¥2,203	¥2,570	緑	340×230	200	10	1,400	437(113)
362-0808	A-3040G	¥3,214	¥3,750	緑	400×300	200	10	2,200	378(93)
362-0671	A-1015Y	¥626	¥730	黄	150×100	200	10	280	268(100)
362-0701	A-1320Y	¥797	¥930	黄	200×130	200	10	480	606(155)
362-0735	A-1723Y	¥1,174	¥1,370	黄	230×170	200	10	700	215(124)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
362-0760	A-2030Y	¥1,723	¥2,010	黄	300×200	200	10	1,100	533(121)
362-0794	A-2334Y	¥2,203	¥2,570	黄	340×230	200	10	1,400	455(127)
362-0824	A-3040Y	¥3,214	¥3,750	黄	400×300	200	10	2,200	455(127)
362-0662	A-1015R	¥626	¥730	赤	150×100	200	10	280	1065(123)
362-0697	A-1320R	¥797	¥930	赤	200×130	200	10	480	341(119)
362-0727	A-1723R	¥1,174	¥1,370	赤	230×170	200	10	700	740(109)
362-0751	A-2030R	¥1,723	¥2,010	赤	300×200	200	10	1,100	402(88)
362-0786	A-2334R	¥2,203	¥2,570	赤	340×230	200	10	1,400	384(112)
362-0816	A-3040R	¥3,214	¥3,750	赤	400×300	200	10	2,200	914(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ



Thick Business-use Plastic Bag

## 業務用ポリ袋

同商品群  
在庫数 **371** アイテム



S-0045  
(厚手タイプ)



U-0045  
(超厚手タイプ)



**特長** ●中身がよく見える透明タイプです。  
●非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。  
**用途** ●ゴミ袋として。 ●部品などの保管、管理。  
**材質** ●ポリエチレン(PE)  
**製造国** ●日本

【厚さ0.1mmタイプ】 **特長** ●厚さ0.1mmの厚手タイプです。

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	縦×横 (mm)	容量 (L)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-3779	S-0020	¥763	¥890	600×500	20	10	20	552	11845(104)
415-4061	S-0045	¥1,011	¥1,180	800×650	45	10	15	956	22474(106)
415-4070	S-0070	¥1,474	¥1,720	900×800	70	10	10	1,324	9026(97)
415-4088	S-0090	¥1,843	¥2,150	1000×900	90	10	10	1,656	17655(115)
765-3794	S-0120	¥2,100	¥2,450	1200×1000	120	10	10	2,200	5557(88)
855-2596	S-0150	¥2,623	¥3,060	1300×1200	150	5	10	1,440	1137(204)
855-2597	S-0180	¥3,274	¥3,820	1600×1200	180	5	10	1,770	606(92)
855-2598	S-0240	¥4,097	¥4,780	1800×1400	240	5	6	2,320	324(78)
855-2599	S-0300	¥5,126	¥5,980	2000×1500	300	5	6	2,760	265(158)
855-2600	S-0400	¥6,411	¥7,480	2300×1800	400	5	4	3,810	53(82)
855-2601	S-0500	¥8,014	¥9,350	2500×2000	500	5	4	4,600	184(126)
855-2602	S-0600	¥6,600	¥7,700	3000×2000	600	3	4	3,310	19(44)
855-2603	S-0700	¥8,254	¥9,630	3000×2400	700	3	4	3,970	12(25)
855-2604	S-0800	¥6,883	¥8,030	3200×2500	800	2	5	2,940	36(125)
855-2605	S-1000	¥8,606	¥10,040	3500×3000	1000	2	5	3,860	45(36)

トラスコ中山株[539058]

【厚さ0.15mm(小型タイプ)】 **特長** ●厚さ0.15mmの超厚手タイプです。

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3680	U-1015	¥651	¥760	150×100	50	50	195	388(99)
115-3681	U-1320	¥840	¥980	200×130	50	20	335	543(176)
115-3682	U-1723	¥1,226	¥1,430	230×170	50	20	505	446(110)
115-3683	U-2030	¥1,800	¥2,100	300×200	50	20	775	1012(151)
115-3684	U-2334	¥2,297	¥2,680	340×230	50	20	1,010	944(107)
115-3685	U-2638	¥3,257	¥3,800	380×260	50	10	1,275	392(99)
115-3686	U-3040	¥3,351	¥3,910	400×300	50	10	1,545	902(153)
115-3687	U-3448	¥4,286	¥5,000	480×340	50	10	2,100	252(126)
115-3688	U-3650	¥2,829	¥3,300	500×360	30	10	1,390	358(137)
115-3689	U-4055	¥3,429	¥4,000	550×400	30	10	1,545	569(219)

【厚さ0.15mm(大型タイプ)】 **特長** ●厚さ0.15mmの超厚手タイプです。

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	縦×横 (mm)	容量 (L)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-3736	U-0020	¥806	¥940	600×500	20	5	30	414	4076(84)
447-3744	U-0045	¥1,286	¥1,500	800×650	45	5	20	717	5670(84)
447-3752	U-0070	¥1,560	¥1,820	900×800	70	5	10	993	2365(102)
447-3761	U-0090	¥1,843	¥2,150	1000×900	90	5	10	1,242	4066(120)
855-2585	U-0120	¥2,460	¥2,870	1200×1000	120	5	10	1,660	984(96)
161-0399	U-0150	¥2,914	¥3,400	1300×1200	150	5	6	2,100	190(380)
161-0400	U-0180	¥3,566	¥4,160	1600×1200	180	5	6	2,600	116(306)
161-0401	U-0240	¥4,783	¥5,580	1800×1400	240	5	4	3,450	45(322)
161-0402	U-0300	¥5,726	¥6,680	2000×1500	300	5	4	4,100	65(434)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>