



Welding Blanket Silica Cross

スパッタシート“シリカクロス”(コーティングなし・ハトメ付)

同商品群
在庫数 150アイテム

TSC-06タイプ

TSC-06
(ロール)

- 特長**
- シリカ(SiO₂)を主成分とした無機繊維のシートです。
 - 空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000℃の耐熱性の高いシートです。
 - ノンアスベストの安全製品です。
 - 水をまきますと、より一層効果的です。
- 用途**
- 建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
 - 自動車板金作業時の保護に。
 - 焼鈍、徐冷作業に。
 - 原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
- 仕様**
- JIS A 1323 A種合格品 第60863号
 - 厚さ:0.64mm
- 材質**
- シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)



品番	製造国
TSC-06-1	日本
TSC-06-2	
TSC-06-4	
TSC-06-6	
TSC-06-CUT	
TSC-06-R	ラトビア

トラスコ中山様[103915]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	種別	ハトメ数	ハトメピッチ(mm)		幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B				
836-6939	TSC-06-1	¥ 4,029	¥ 4,700	1号	4	860	860	900×900	20	0.6	117(65)
836-6940	TSC-06-2	¥ 8,057	¥ 9,400	2号	12	430	465	900×1900	10	1.2	126(81)
836-6941	TSC-06-4	¥ 16,114	¥ 18,800	4号	16	454	465	1850×1900	5	2.4	94(94)
836-6942	TSC-06-6	¥ 24,171	¥ 28,200	6号	20	452	476	1850×2900	5	3.6	45(51)
836-6943	TSC-06-R	¥ 32,571	¥ 38,000	ロール	-	-	-	1000×10m	1	6.0	87(102)

【切り売りタイプ】特長 ●お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。


発注単位1m [メーカー直送 運賃別途]

発注コード	品番	税抜価格 (1m)	メーカー希望 小売価格 (1m)	種別	ハトメ数	ハトメピッチ(mm)		幅×長さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B			
★836-6944	TSC-06-CUT	¥ 3,257	¥ 3,800	カット	-	-	-	1000×m単位	0.6	107(69)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Welding Blanket Silica Cross

スパッタシート“シリカクロス”(コーティングなし・ハトメなし)

同商品群
在庫数 150アイテムTSC-06タイプ
(ハトメなし)

- 特長**
- ハトメ無しタイプなので車のボディなどの傷つきを気にされる養生に最適です。
 - シリカ(SiO₂)を主成分とした無機繊維のシートです。
 - 空気中で燃えることが無く、連続使用温度1000℃の耐熱性の高いシートです。
 - 柔軟性に優れています。
 - ノンアスベストの安全製品です。
 - 受けた火花・ノロを付着させます。
 - 水をまきますと、より一層効果的です。
- 用途**
- 自動車用のボディの養生に。
 - 建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
 - 自動車板金作業時の保護に。
 - 焼鈍、徐冷作業に。
 - 原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
- 仕様**
- JIS A 1323 A種合格品 第60863号
 - 厚さ:0.64mm
- 材質**
- シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
- 製造国**
- 日本



トラスコ中山様[103915]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	種別	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-4557	TSC-06-1HN	¥ 3,771	¥ 4,400	1号	900×900	20	0.58	118(55)
116-4558	TSC-06-2HN	¥ 7,543	¥ 8,800	2号	900×1900	10	1.16	122(118)
116-4559	TSC-06-4HN	¥ 15,086	¥ 17,600	4号	1850×1900	5	2.22	45(85)
116-4560	TSC-06-6HN	¥ 22,629	¥ 26,400	6号	1850×2900	5	3.50	34(71)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Welding Blanket Silica Cross

スパッタシート“シリカクロス”(コーティングなし・ハトメ付)

同商品群
在庫数 150アイテム

TSC-11タイプ

TSC-11
(ロール)

- 特長**
- シリカ(SiO₂)を主成分とした無機繊維のシートです。
 - 空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000℃の耐熱性の高いシートです。
 - ノンアスベストの安全製品です。
 - 水をまきますと、より一層効果的です。
- 用途**
- 建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
 - 自動車板金作業時の保護に。
 - 焼鈍、徐冷作業に。
 - 原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
- 仕様**
- JIS A 1323 A種合格品 第14A1738号
 - 厚さ:1.1mm
- 材質**
- シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)



品番	製造国
TSC-11-1	日本
TSC-11-2	
TSC-11-4	
TSC-11-6	
TSC-11-CUT	
TSC-11-R	ラトビア

トラスコ中山様[103915]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	種別	ハトメ数	ハトメピッチ(mm)		幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B				
836-6945	TSC-11-1	¥ 7,286	¥ 8,500	1号	4	860	860	900×900	10	1.2	32(53)
836-6946	TSC-11-2	¥ 14,571	¥ 17,000	2号	12	430	465	900×1900	5	2.4	33(68)
836-6947	TSC-11-4	¥ 29,143	¥ 34,000	4号	16	454	465	1850×1900	3	4.8	19(71)
836-6948	TSC-11-6	¥ 43,714	¥ 51,000	6号	20	452	476	1850×2900	2	7.2	10(48)
836-6949	TSC-11-R	¥ 144,000	¥ 168,000	ロール	-	-	-	1000×25m	1	30.0	13(260)

【切り売りタイプ】特長 ●お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。

発注単位1m [メーカー直送 運賃別途]

発注コード	品番	税抜価格 (1m)	メーカー希望 小売価格 (1m)	種別	ハトメ数	ハトメピッチ(mm)		幅×長さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A	B			
★836-6950	TSC-11-CUT	¥ 6,343	¥ 7,400	カット	-	-	-	1000×m単位	1.2	47(35)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>